

Oprawy liniowe świecące światłem bezpośrednim do kreatywnych zastosowań architektonicznych i multimedialnych na elewacjach

UniBar

UniBar to nabudowane smukłe oprawy liniowe LED świecące światłem bezpośrednim do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych dopuszczone do użytku zewnętrznego. Zostały opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, i oświetleniu zewnętrznym. Solidna konstrukcja mechaniczna i unikalna optyka sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlania fasad budynków, elewacji multimedialnych, mostów, wiaduktów oraz wszelkich zastosowań wymagających bezpośredniego światła ze smukłych opraw liniowych. Dedykowane układy optyczne, okablowanie przelotowe oraz opcja z interfejsem układu sterowania DMX z maks. 10 pikselami (10IDs). Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel.

Korzyści

- Diody LED o niskiej mocy zapewniają kontrolę rozsyłu światła
- Do 10 pikseli (10IDs) zapewniających łatwe i elastyczne sterowanie
- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych
- Dwa rodzaje uchwytów montażowych do różnych zastosowań

Cechy

- Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K
- Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel
- Produkty dostępne w standardowych długościach 300, 500 i 1000 mm
- Dostępne w opcji z układem sterowania DMX

Zastosowanie



- Mosty, pomniki i fasady
- Parki i place
- Krajobraz

Wersje







BCS342

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo




BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Opalizowany
Kolor Korpusu	Srebrny
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	Strumień Świetlny
			temperatura barwowa (Nom)	
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	barwa ciepło-biała	3000 K	565 lm
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	Barwa biała neutralna	4000 K	600 lm
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	barwa ciepło-biała	3000 K	290 lm
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	Barwa biała neutralna	4000 K	305 lm
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	barwa ciepło-biała	2700 K	145 lm
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	barwa ciepło-biała	3000 K	145 lm
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	Barwa biała neutralna	4000 K	155 lm
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	barwa ciepło-biała	3000 K	725 lm
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Barwa biała neutralna	4000 K	770 lm
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	Barwa biała neutralna	4000 K	390 lm
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	barwa ciepło-biała	3000 K	205 lm
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Barwa biała neutralna	4000 K	215 lm
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	barwa ciepło-biała	3000 K	1 535 lm
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Barwa biała neutralna	4000 K	1 630 lm
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	Barwa biała neutralna	4000 K	815 lm
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	barwa ciepło-biała	-	480 lm
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Barwa biała neutralna	-	510 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

