




Luminárias lineares de visualização direta para aplicações arquiteturais criativas e de fachadas multimédia

A UniBar é uma luminária de visualização direta de LED linear de tamanho fino para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação arquitetural de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica desta luminária tornam-na ideal para fachadas de edifícios, pontes, viadutos e qualquer aplicação que exija uma solução de iluminação de visualização direta linear e fina. Lentes de difusão de visualização direta e cablagem passante para ligação completa. Opção de controlo DMX disponível com até 10 píxeis (10IDs) que ofereça aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável.

Benefícios

- Os LED de baixa potência oferecem uma distribuição suave e subtil da iluminação
- Até 10 píxeis (10IDs) para controlo fácil e flexível
- Ângulo do feixe largo para aplicação de visualização direta
- Design robusto e classificação IP66 para utilização no exterior
- Dois tipos de suporte de montagem para se adaptar a aplicações diferentes

Applications

- Pontes, monumentos e fachadas
- Parques e praças
- Paisagens

Características

- Padrão: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K e 4000 K

- Opcional: 5000 K, cores monocromáticas e branco regulável
- Comprimentos de produto padrão de 300, 500 e 1000 mm
- Disponível com opção de controlo DMX

Versions



BCS340




BCS341




BCS342


Desenho dimensional




BCS341 60LED 40K 24V OC L100




BCS340 48LED 40K 24V OC L100



BCS341 18LED 40K 24V OC L30



BCS340 24LED 40K 24V OC L50



BCS340 12LED 30K 24V OC L30

Detalhes do produto




BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

Informações gerais	
Driver incluído	Não
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Prata
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5] protegido contra vandalismo]
Tipo de difusor ótico	Opalino

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
----------	-----

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Cor da fonte de luz
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	Branco quente
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	600 lm	4000 K	Branco neutro
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	Branco quente
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	305 lm	4000 K	Branco neutro
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K	Branco quente
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K	Branco quente
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	155 lm	4000 K	Branco neutro
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K	Branco quente
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	770 lm	4000 K	Branco neutro
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K	Branco quente
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	215 lm	4000 K	Branco neutro
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1.535 lm	3000 K	Branco quente
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1.630 lm	4000 K	Branco neutro
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	Branco quente
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	Branco neutro

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W