

Aparat de iluminat cu distribuție directă pentru aplicații creative de fațade arhitecturale și media

UniBar

UniBar este un aparat de iluminat cu LED linear îngust, cu distribuție directă, pentru exterior, care este conceput pentru aplicații de iluminat arhitectural exterior al fațadelor. Designul mecanic robust și designul optic unic îl fac să fie ideal pentru iluminarea fațadelor clădirilor, a fațadelor media, a podurilor, a pasajelor suspendate și pentru orice aplicații care necesită o soluție îngustă de iluminat linear cu distribuție directă. Lentilă pentru disiparea luminii cu distribuție directă, cu cablaj continuu pentru conectare capăt-la-capăt și cu opțiune de control DMX disponibilă cu până la 10 pixeli (10IDs), pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil.

Beneficii

- LED-urile de putere mică furnizează o distribuție uniformă și difuză a iluminării
- Până la 10 pixeli (10IDs) pentru un control facil și flexibil
- Unghi larg de distribuție luminoasă pentru aplicații de vizualizare directă
- Design robust și grad de protecție IP66 pentru utilizare la exterior
- Două tipuri de suport de montaj pentru a se potrivi cu diverse aplicații

Caracteristici

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K
- Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil
- Lungimi standard ale produselor, de 300, 500 și 1000 mm.
- Disponibile cu opțiunea de comandă DMX

Cerere





- Poduri, monumente și fațade
- Parcuri și piețe
- Peisagistică

Versions




BCS341

Cote



Cote



Detalii produs

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Informații generale	
Balast inclus	Nu
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Opal
Culoare carcasă	Argintiu
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Alb cald	3000 K	565 lm
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Alb cald	3000 K	290 lm
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	Alb cald	2700 K	725 lm
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Alb cald	3000 K	725 lm
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Alb neutru	4000 K	770 lm
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	Alb cald	2700 K	365 lm
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	Alb cald	3000 K	365 lm
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	Alb neutru	4000 K	390 lm
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Alb cald	3000 K	205 lm
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Alb neutru	4000 K	215 lm
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Alb cald	3000 K	1.535 lm
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Alb neutru	4000 K	1.630 lm
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	Alb cald	3000 K	765 lm
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	Alb neutru	4000 K	815 lm
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Alb cald	-	480 lm
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Alb neutru	-	510 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	15 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	7,5 W
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	7,5 W
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	12 W
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

