

Priame lineárne svietidlo na kreatívne architektonické osvetlenie a osvetlenie mediálnych fasád

UniBar

UniBar je tenké, povrchové, lineárne a exteriérové priame LED svietidlo, ktoré je určené na osvetlenie fasád a vonkajšej architektúry. Odolné mechanické a vysoko výkonné optické vyhotovenie je ideálne na osvetlenie fasád budov, médií, mostov, nadjazdov a všade tam, kde je potrebné priame tenké lineárne osvetľovacie riešenie. Rozptylné šošovky na priame osvetlenie, priebežné prekáblovanie na koncové pripojenie a voliteľné radiace rozhranie DMX, pri ktorom je k dispozícii až 10 pixelov (10IDs), dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej farbe.

Výhody

- LED diódy s nízkym výkonom prinášajú jemné a mäkké vyžarovanie svetla
- Až 10 pixelov (10 ID) na jednoduché a flexibilné ovládanie
- Široký uhol vyžarovania na priame použitie
- Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri
- Dva typy montážnych konzol na rôzne použitie






Vlastnosti

- Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K
- Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla
- Štandardné dĺžky produktu 300, 500 a 1000 mm
- Voliteľne dostupný s riadiacim rozhraním DMX

Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Parky a námestia
- Krajina

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Všeobecné informácie	
Vrátane napájaca	Nie
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	80
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Opáľové
Farba telesa	Strieborná
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Teplá biela	3000 K	565 lm
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Teplá biela	3000 K	290 lm
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	Teplá biela	2700 K	725 lm
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Teplá biela	3000 K	725 lm
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Neutrálna biela	4000 K	770 lm
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	Teplá biela	2700 K	365 lm
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	Teplá biela	3000 K	365 lm
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	Neutrálna biela	4000 K	390 lm
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Teplá biela	3000 K	205 lm
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Neutrálna biela	4000 K	215 lm
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Teplá biela	3000 K	1 535 lm
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Neutrálna biela	4000 K	1 630 lm
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	Teplá biela	3000 K	765 lm
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	Neutrálna biela	4000 K	815 lm
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Teplá biela	-	480 lm
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Neutrálna biela	-	510 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	15 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
74897299	BCS341 30LED 27K 24V OC L50	7,5 W
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	7,5 W
74898999	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7,5 W
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53697599	BCS342 60LED 30K 24V OC L50	12 W
53700299	BCS342 60LED 40K 24V OC L50	12 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

