




Direct View Linear-armaturer för kreativa tillämpningar inom arkitektur och mediefasader

UniBar är en utanpåliggande, utomhusklassad och slimmad linjär LED-armatur avsedd för fasader och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Den robusta, mekaniska och unika optiska utformningen gör den perfekt för belysning av byggnadsfasader, mediefasader, broar, viadukter och alla användningsområden som kräver en slimmad, linjär lösning. Direct view-spridningslins, genomgående kabel för heltäckande anslutning och DMX-styrning med upp till 10 pixlar (10IDs) som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt.

Fördelar

- LED-ljuskällor med låg effekt ger mjuk och jämn ljusfördelning
- Upp till 10 pixlar (10IDs) för enkel och flexibel styrning
- Bred spridningsvinkel
- Robust design och IP66-klassad för utomhusbruk
- Två typer av montagefästen för olika användningsområden


Applications

- Broar, monument och fasader
- Parker och torg
- Landskap

Funktioner

- Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
- Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt
- Standard 300, 500 och 1 000 mm produktlängder
- Finns med DMX-styrning
- Endast för utomhusbruk


Versions



BCS340




BCS341




BCS342


Måttskiss




BCS341 60LED 30K 24V OC L100




BCS340 48LED 30K 24V OC L100



BCS341 18LED 30K 24V OC L30



BCS340 24LED 30K 24V OC L50




BCS340 12LED 27K 24V OC L30

Produktinformation



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo

BCS342 Detail Photo

Allmän information

Driftdon ingår Nej

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex 80

Ljuskällans färg Varmvit

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Silver
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]
Typ av optisk kåpa	Opaliserad

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
-------------	----

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1 535 lm	3000 K
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W