

Direct View Linear-armaturer för kreativa tillämpningar inom arkitektur och mediefasader

UniBar

UniBar är en utanpåliggande, utomhusklassad och slimmad linjär LED-armatur avsedd för fasader och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Den robusta, mekaniska och unika optiska utformningen gör den perfekt för belysning av byggnadsfasader, mediefasader, broar, viadukter och alla användningsområden som kräver en slimmad, linjär lösning. Direct view-spridningslins, genomgående kabel för heltäckande anslutning och DMX-styrning med upp till 10 pixlar (10IDs) som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt.

Fördelar

- LED-ljuskällor med låg effekt ger mjuk och jämn ljusfördelning
- Upp till 10 pixlar (10IDs) för enkel och flexibel styrning
- Bred spridningsvinkel
- Robust design och IP66-klassad för utomhusbruk
- Två typer av montagefästen för olika användningsområden

Funktioner

- Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
- Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt
- Standard 300, 500 och 1 000 mm produktlängder
- Finns med DMX-styrning

Användning

- Broar, monument och fasader
- Parker och torg
- Landskap

Varning och Säkerhet





- Endast för utomhusbruk

Versions




BCS340

Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	Varmvit
Färgåtergivningsindex	80
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Opaliserad
Armaturhusets färg	Silver
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	3000 K	565 lm
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	3000 K	290 lm
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	2700 K	145 lm
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3000 K	145 lm
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	3000 K	725 lm
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	3000 K	205 lm
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	3000 K	1 535 lm
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	-	480 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W

