

Лінійні світильники прямого бачення для креативного архітектурного та медіафасадного освітлення

UniBar

UniBar — це тонкий лінійний світлодіодний світильник прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначений для фасадного та зовнішнього архітектурного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для освітлення фасадів будівель, медіафасадів, мостів, шляхопроводів та будь-яких сфер застосування, що потребують тонкого лінійного освітлення прямого огляду. Розсіювальна лінза прямого бачення, наскрізна проводка для з'єднання впритул і опція інтерфейсу керування DMX із роздільною здатністю до 10 пікселів (10 ідентифікаторів) надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий.

Переваги

- Світлодіоди малої потужності забезпечують плавний і м'який розподіл світла
- До 10 пікселів (10 ідентифікаторів) для легкого й гнучкого керування
- Широкий кут променя для прямого бачення
- Надійна конструкція із класом захисту IP66 для зовнішнього застосування
- Два типи монтажних кронштейнів для різних сфер застосування

Характеристики

- Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.
- Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий (Tunable White)
- Стандартна довжина виробів 300, 500 і 1000 мм
- Доступний у варіанті з інтерфейсом керування DMX

Застосування





- Мости, пам'ятники, фасади
- Парки та площі
- Ландшафти

Версії




BCS341

Розміри



Розміри



Деталі по продукції

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Hi
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Матово-білий
Колір корпусу	Сріблястий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна	
			температура (ном.)	Світловий потік
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Теплий білий	3000 K	565 lm
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	Нейтральний білий	4000 K	600 lm
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Теплий білий	3000 K	290 lm
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	Нейтральний білий	4000 K	305 lm
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	Теплий білий	2700 K	145 lm
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	Теплий білий	3000 K	145 lm
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	Нейтральний білий	4000 K	155 lm
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Теплий білий	3000 K	725 lm
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Нейтральний білий	4000 K	770 lm
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Теплий білий	3000 K	205 lm
911401779332	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Нейтральний білий	4000 K	215 lm
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Теплий білий	3000 K	1 535 lm
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Нейтральний білий	4000 K	1 630 lm
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Теплий білий	-	480 lm
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Нейтральний білий	-	510 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401779332	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

