



TownGuide Performance – Conçu pour répondre à vos besoins

TownGuide Performance

La gamme TownGuide Performance est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, ModèleT et T zero. Pour chacun des modèles à l'exception de T zero (disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED d'un blanc neutre ou une LED d'un blanc chaud comme source lumineuse et avec une gamme d'optiques dédiées pour des hauteurs d'installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l'embout, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Service tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes via l'application Service tag, pour une maintenance facile. Philips a tout mis en œuvre pour proposer le coût total d'exploitation du luminaire (TCO) le plus intéressant. Les produits TownGuide Performance étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.

TownGuide Performance

Avantages

- Disponible en 3 températures de couleur : 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K et un large choix d'optiques pour garantir une configuration optimale pour votre application et améliorer le confort visuel des automobilistes, des cyclistes et des piétons.
- Forte réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone en comparaison avec les lampes conventionnelles telles que les lampes HPL à mercure, les lampes SON-T et les lampes fluorescentes compactes PL-L, et encore plus d'économies avec les options CLO ou gradation (jusqu'à 80 % par rapport à des lampes HPL à mercure)
- Longue durée de vie : 100 000 heures jusqu'à L98 (en fonction de la configuration et de la température de couleur)
- Installation facile avec connecteur rapide et presse-étoupe : pas besoin d'ouvrir le luminaire

Fonctions

- Six modèles caractéristiques qui s'intègrent harmonieusement et mettent en valeur leur environnement
- Prévu pour de nouvelles installations ou en remplacement 1-pour-1
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 12 000 lumens dans des flux lumineux dédiés
- Résistant au vandalisme (IK10), indice de protection (IP66)
- Trois finitions de vasque disponibles, transparentes pour des performances plus élevées, dépolies pour une ambiance chaleureuse et translucides pour un meilleur confort visuel
- Programme de garantie standard 5 ans ; nous proposons des extensions de garantie ou des services de cycle de vie
- Étiquettes Service tag fournies pour une installation et une maintenance faciles. Il suffit d'enregistrer le luminaire, puis de scanner le code QR pour accéder instantanément aux données que vous recherchez via l'application, qui vous permet également de commander des pièces détachées en toute simplicité.

Application


- Zones résidentielles : rues résidentielles, pistes cyclables et voies piétonnes, ronds-points, places, parcs et aires de jeux, parkings
- Centres-villes : rues, places, parcs et aires de jeux, pistes cyclables et voies piétonnes, parkings, ronds-points, zones commerçantes et piétonnes
- Zones et transports : zones industrielles, parkings, stations-service, aéroports, ports, zones de transport public
- Sports : parkings

Versions

BDP101 TownGuide Performer
Bowl, frosted



Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo

TownGuide Performance

Détails sur le produit

OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

TownGuide Performance

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	50° x 70°
Température de couleur	830 blanc chaud
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique d'extérieur	Distribution extensive
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate dépoli
Couleur du corps	Argent
Protection contre les chocs	IK10
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,5 %

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Rendement		
		Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	du flux lumineux vers le haut
8718291910510	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1.160 lm	4	3
8718291910541	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2.576 lm	6	3

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718291910510	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
8718291910541	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
8718291910565	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100
8718291910602	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	LED30
8718291910619	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
8718291910640	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100
8718291910671	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
8718291910688	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	LED30
8718291910695	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
8718291910701	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
8718291910718	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	LED70
8718291910756	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
8718291910770	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
8718291910787	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
8718291910817	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	LED120
8718291910862	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
8718291910886	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Rendement		
		Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	du flux lumineux vers le haut
8718291910619	BDP101 LED35/830 DW	2.013 lm	4	15
	PCF SI CLO 62P			
8718291910640	BDP101 LED100/830 DW	4.560 lm	6	15
	PCF SI CLO 62P			
8718291910671	BDP102 LED20/830 DW	1.200 lm	4	10
	PCF SI CLO 62P			
8718291910688	BDP102 LED30/830 DW	1.740 lm	4	10
	PCF SI CLO 62P			
8718291910695	BDP102 LED35/830 DW	1.947 lm	4	10
	PCF SI CLO 62P			
8718291910701	BDP102 LED50/830 DW	2.714 lm	6	10
	PCF SI CLO 62P			
8718291910718	BDP102 LED70/830 DW	3.584 lm	8	10
	PCF SI CLO 62P			

Order Code	Full Product Name	Rendement		
		Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	du flux lumineux vers le haut
8718291910756	BDP103 LED20/830 DW	1.060 lm	4	4
	PCF SI CLO 62P			
8718291910770	BDP103 LED35/830 DW	1.716 lm	4	4
	PCF SI CLO 62P			
8718291910787	BDP103 LED50/830 DW	2.346 lm	6	4
	PCF SI CLO 62P			
8718291910817	BDP103 LED120/830 DW	4.800 lm	8	4
	PCF SI CLO 62P			
8718291910862	BDP104 LED50/830 DW	2.208 lm	6	3
	PCF SI CLO 62P			
8718291910886	BDP104 LED100/830 DW	3.680 lm	6	3
	PCF SI CLO 62P			

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique		Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
		électrique		
8718291910510	BDP100	15,8 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV en mode différentiel et 4 kV en mode commun
	LED20/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910541	BDP100	40 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED50/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910565	BDP100	74 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED100/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910602	BDP101	23,5 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED30/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910619	BDP101	27 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED35/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910640	BDP101	74 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED100/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910671	BDP102	15,8 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED20/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique		Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
		électrique		
8718291910688	BDP102	23,5 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED30/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910695	BDP102	27 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED50/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910701	BDP102	40 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED50/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910718	BDP102	54 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED70/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910756	BDP103	15,8 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED20/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910770	BDP103	27 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED35/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			
8718291910787	BDP103	40 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED50/830 DW			
	PCF SI CLO 62P			

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
8718291910817	BDP103	92 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED120/830 DW		
	PCF SI CLO 62P		
8718291910862	BDP104	40 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED50/830 DW		
	PCF SI CLO 62P		


Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
8718291910886	BDP104	74 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
	LED100/830 DW		
	PCF SI CLO 62P		

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718291910510	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
8718291910541	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
8718291910565	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
8718291910602	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
8718291910619	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
8718291910640	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
8718291910671	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
8718291910688	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
8718291910695	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718291910701	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
8718291910718	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
8718291910756	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
8718291910770	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
8718291910787	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
8718291910817	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
8718291910862	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP104
8718291910886	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP104


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991136




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991112




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991223

TownGuide Performance


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991149




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991096




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991139




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991132




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991128




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991072



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991122




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991125




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991129

TownGuide Performance


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991121




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991147



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991117



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991142



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991138

