



TownGuide Performance – Conçu pour répondre à vos besoins

TownGuide Performance

La gamme TownGuide Performance est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, ModèleT et T zero. Pour chacun des modèles à l'exception de T zero (disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED d'un blanc neutre ou une LED d'un blanc chaud comme source lumineuse et avec une gamme d'optiques dédiées pour des hauteurs d'installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l'embout, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Service tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes via l'application Service tag, pour une maintenance facile. Philips a tout mis en œuvre pour proposer le coût total d'exploitation du luminaire (TCO) le plus intéressant. Les produits TownGuide Performance étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.

Avantages

- Disponible en 3 températures de couleur : 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K et un large choix d'optiques pour garantir une configuration optimale pour votre application et améliorer le confort visuel des automobilistes, des cyclistes et des piétons.
- Forte réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone en comparaison avec les lampes conventionnelles telles que les lampes HPL à mercure, les lampes SON-T et les lampes fluorescentes compactes PL-L, et encore plus d'économies avec les options CLO ou gradation (jusqu'à 80 % par rapport à des lampes HPL à mercure)
- Longue durée de vie : 100 000 heures jusqu'à L98 (en fonction de la configuration et de la température de couleur)
- Installation facile avec connecteur rapide et presse-étoupe : pas besoin d'ouvrir le luminaire

Fonctions

- Six modèles caractéristiques qui s'intègrent harmonieusement et mettent en valeur leur environnement
- Prévu pour de nouvelles installations ou en remplacement 1-pour-1
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 12 000 lumens dans des flux lumineux dédiés
- Résistant au vandalisme (IK10), indice de protection (IP66)
- Trois finitions de vasque disponibles, transparentes pour des performances plus élevées, dépolies pour une ambiance chaleureuse et translucides pour un meilleur confort visuel
- Programme de garantie standard 5 ans ; nous proposons des extensions de garantie ou des services de cycle de vie
- Étiquettes Service tag fournies pour une installation et une maintenance faciles. Il suffit d'enregistrer le luminaire, puis de scanner le code QR pour accéder instantanément aux données que vous recherchez via l'application, qui vous permet également de commander des pièces détachées en toute simplicité.

Application

- Zones résidentielles : rues résidentielles, pistes cyclables et voies piétonnes, ronds-points, places, parcs et aires de jeux, parkings
- Centres-villes : rues, places, parcs et aires de jeux, pistes cyclables et voies piétonnes, parkings, ronds-points, zones commerçantes et piétonnes
- Zones et transports : zones industrielles, parkings, stations-service, aéroports, ports, zones de transport public
- Sports : parkings

Versions

OPPR BDP100i 0021



OPPR BDP100i 0003



Versions

		BDP101 TownGuide Performer Bowl, frosted		OPPR BDP100i 0005
		BDP102 TownGuide Performer Classic cone, clear		OPPR BDP100i 0011
		BDP104 TownGuide Performer T, clear		BDP104 TownGuide Performer T, frosted

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo




OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



Détails sur le produit



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performance-
BDP100_105-DPP.TIF

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	LED50
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	LED70
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	LED30
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	LED40
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	LED60
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	LED120
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	LED15
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	LED15
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	LED25
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	LED25
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED30
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED50
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED60
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED70
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	LED40

Données techniques de l'éclairage (1/2)

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	740 blanc neutre	4000 K	70
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 blanc chaud	3000 K	80
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 blanc chaud	3000 K	80
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 blanc neutre	4000 K	70
90624700	BDP104 LED40/830 II DS	75°	830 blanc chaud	3000 K	80

		Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	Indice de rendu de couleur
Full Product		du	Température	corrélée	
Order Code	Name	luminaire	de couleur	(nom.)	(IRC)
	PCF SI CLO-LS-8				
	6				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

			Nombre de sources	Type d'optique	Rendement du flux lumineux
Full Product		Flux lumineux	lumineuses	d'extérieur	vers le haut
Order Code	Name				
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3'400 lm	-	Distribution extensive	0
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	4'830 lm	-	Distribution extensive	0
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	2'291 lm	4	Distribution intensive	3
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	2'888 lm	4	Distribution semi-intensive	3
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	8'400 lm	-	Distribution résidentielle extensive	0
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	8'400 lm	-	Distribution résidentielle extensive	0
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	4'690 lm	-	Distribution résidentielle extensive	0
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	4'690 lm	-	Distribution résidentielle extensive	0
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	3'080 lm	-	Distribution symétrique	3
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	1'862 lm	6	Distribution symétrique	3
90614800	BDP101 LED60/830 II DS	2'300 lm	8	Distribution symétrique	15

			Nombre de sources	Type d'optique	Rendement du flux lumineux
Full Product		Flux lumineux	lumineuses	d'extérieur	vers le haut
Order Code	Name				
	PCF SI CLO-DDF2 6				
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4'424 lm	8	Distribution semi-intensive	3
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	3'116 lm	4	Distribution extensive	3
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	1'900 lm	4	Distribution symétrique	10
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1'060 lm	4	Distribution extensive	4
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	1'716 lm	4	Distribution extensive	4
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2'346 lm	6	Distribution extensive	4
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	4'800 lm	8	Distribution extensive	4
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	1'110 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	1'110 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	1'625 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3

TownGuide Performance

			Nombre de	Type	Rendement
	Full Product	Flux	sources	d'optique	du flux
Order Code	Name	lumineux	lumineuses	d'extérieur	lumineux vers le haut
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	1'625 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	2'204 lm	-	Distribution symétrique	3
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	3'800 lm	-	Distribution symétrique	3
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	4'500 lm	-	Distribution symétrique	3

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19.6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32.5 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45.5 W
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45.5 W
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	32.5 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32.5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46.5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32.5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32.5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Oui	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Oui	50%
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Oui	50%
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Oui	50%
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Oui	50%

			Nombre de	Type	Rendement
	Full Product	Flux	sources	d'optique	du flux
Order Code	Name	lumineux	lumineuses	d'extérieur	lumineux vers le haut
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	5'250 lm	-	Distribution symétrique	3
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2'204 lm	4	Distribution semi-intensive	3
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	1'386 lm	3	Distribution symétrique	3

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15.8 W
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	11 W
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	11 W
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	16.6 W
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	16.6 W
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	19.6 W
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	35 W
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	39 W
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	49.5 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19.6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Oui	50%
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Non	Non applicable
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Oui	50%
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Oui	50%
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Oui	50%
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Oui	50%

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Oui	50%
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Non	Non applicable
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Non	Non applicable
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Non	Non applicable
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Non	Non applicable
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Oui	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Oui	50%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent

Approbation et application

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Température 650 °C, durée 5 s
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Température 650 °C, durée 5 s
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Température 650 °C, durée 5 s
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Température 650 °C, durée 5 s
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Température 650 °C, durée 5 s
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Température 650 °C, durée 5 s
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Température 650 °C, durée 5 s

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0.5 %
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0.5 %
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	0.5 %
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	0.5 %
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0.5 %
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0.5 %
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0.5 %
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0.5 %
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	0.5 %
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	0.5 %
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	0.5 %
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	0.5 %
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	0.5 %

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	BDP105
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	BDP105
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	BDP100

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	-
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	-
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	-
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	-
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Température 650 °C, durée 5 s
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Température 650 °C, durée 5 s


Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	0.5 %
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	0.5 %
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	0.5 %
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	0.5 %
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	0.5 %
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	0.5 %

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	BDP100
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	BDP102


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	BDP103
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	BDP103
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	BDP103

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	BDP103
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	BDP104


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991074




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991010




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991136




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991103




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991078




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991139


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991015




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991025




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991009




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991142




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991138




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866627



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867796




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868808




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868807


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868810




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868809




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866472



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866473



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866625



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867798

