



TownGuide Performance – Conçu pour répondre à vos besoins

TownGuide Performance

La gamme TownGuide Performance est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, ModèleT et T zero. Pour chacun des modèles à l'exception de T zero (disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED d'un blanc neutre ou une LED d'un blanc chaud comme source lumineuse et avec une gamme d'optiques dédiées pour des hauteurs d'installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l'embout, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Service tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes via l'application Service tag, pour une maintenance facile. Philips a tout mis en œuvre pour proposer le coût total d'exploitation du luminaire (TCO) le plus intéressant. Les produits TownGuide Performance étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.

Avantages

- Disponible en 3 températures de couleur : 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K et un large choix d'optiques pour garantir une configuration optimale pour votre application et améliorer le confort visuel des automobilistes, des cyclistes et des piétons.
- Forte réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone en comparaison avec les lampes conventionnelles telles que les lampes HPL à mercure, les lampes SON-T et les lampes fluorescentes compactes PL-L, et encore plus d'économies avec les options CLO ou gradation (jusqu'à 80 % par rapport à des lampes HPL à mercure)
- Longue durée de vie : 100 000 heures jusqu'à L98 (en fonction de la configuration et de la température de couleur)
- Installation facile avec connecteur rapide et presse-étoupe : pas besoin d'ouvrir le luminaire

Fonctions

- Six modèles caractéristiques qui s'intègrent harmonieusement et mettent en valeur leur environnement
- Prévu pour de nouvelles installations ou en remplacement 1-pour-1
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 12 000 lumens dans des flux lumineux dédiés
- Résistant au vandalisme (IK10), indice de protection (IP66)
- Trois finitions de vasque disponibles, transparentes pour des performances plus élevées, dépolies pour une ambiance chaleureuse et translucides pour un meilleur confort visuel
- Programme de garantie standard 5 ans ; nous proposons des extensions de garantie ou des services de cycle de vie
- Étiquettes Service tag fournies pour une installation et une maintenance faciles. Il suffit d'enregistrer le luminaire, puis de scanner le code QR pour accéder instantanément aux données que vous recherchez via l'application, qui vous permet également de commander des pièces détachées en toute simplicité.

Application

- Zones résidentielles : rues résidentielles, pistes cyclables et voies piétonnes, ronds-points, places, parcs et aires de jeux, parkings
- Centres-villes : rues, places, parcs et aires de jeux, pistes cyclables et voies piétonnes, parkings, ronds-points, zones commerçantes et piétonnes
- Zones et transports : zones industrielles, parkings, stations-service, aéroports, ports, zones de transport public
- Sports : parkings

Versions



BDP103 TownGuide Performer
Classic T, clear




BDP104 TownGuide Performer T,
clear

Versions

BDP104 TownGuide Performer T,
frosted



Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	LED50
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	LED70
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	LED70
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	LED40
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	LED40
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	LED50
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	LED70
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	LED30
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	LED50
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	LED70
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	LED50
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	LED70
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	LED30
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	LED50
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	LED70
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	LED40
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	LED40
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	LED50
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	LED40
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	LED50
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	LED50
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	LED70
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	LED70
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	LED50
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	LED30
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	LED70

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	LED30
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	LED50
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	LED70
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	LED30
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	LED50
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	LED70
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	LED30
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	LED70
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	LED40
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	LED40
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	LED70
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	Indice de rendu de couleur			Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	Indice de rendu de couleur
Full Product		du	Température	corrélée	de couleur	Full Product		du	Température	corrélée	de couleur
Order Code	Name	luminaire	de couleur	(nom.)	(IRC)	Order Code	Name	luminaire	de couleur	(nom.)	(IRC)
07891800	BDP105	50° x 70°	830 blanc	3000 K	80	07892500	BDP105	50° x 70°	830 blanc	3000 K	80
	LED50/830 II DW		chaud				LED70/830 II DW		chaud		
	PCC GR 62P						PCC GR 62P				

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière	Température de couleur	Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire			
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 blanc chaud	3000 K	80
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière	Température de couleur	Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire			
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	730 blanc chaud	3000 K	70

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	50° x 70°	730 blanc chaud	3000 K	70
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	730 blanc chaud	3000 K	70
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	50° x 70°	730 blanc chaud	3000 K	70
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	730 blanc chaud	3000 K	70
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	840 blanc neutre	4000 K	70
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 blanc chaud	3000 K	80
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 blanc neutre	4000 K	70
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 blanc neutre	4000 K	70

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3 400 lm	-	Distribution extensive	0
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	4 620 lm	-	Distribution symétrique	0
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	4 830 lm	-	Distribution extensive	0
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	2 888 lm	4	Distribution semi- intensive	3
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 040 lm	3	Distribution extensive	3
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 750 lm	4	Distribution extensive	3
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Distribution extensive	3
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 080 lm	3	Distribution symétrique	3
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 800 lm	4	Distribution symétrique	3
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Distribution symétrique	3
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 040 lm	3	Distribution extensive	3
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 700 lm	4	Distribution extensive	3
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Distribution extensive	3
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 080 lm	3	Distribution symétrique	3
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 800 lm	4	Distribution symétrique	3

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Distribution symétrique	3
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	3 040 lm	-	Distribution extensive	3
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	3 040 lm	-	Distribution extensive	3
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	3 750 lm	-	Distribution extensive	3
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	5 250 lm	-	Distribution extensive	3
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	2 340 lm	-	Distribution symétrique	3
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	3 800 lm	-	Distribution symétrique	3
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	5 250 lm	-	Distribution symétrique	3
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3 700 lm	-	Distribution extensive	3
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	5 250 lm	-	Distribution extensive	3
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	2 340 lm	-	Distribution symétrique	3
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	3 800 lm	-	Distribution symétrique	3
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	5 250 lm	-	Distribution symétrique	3
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	3 080 lm	-	Distribution symétrique	3
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	3 040 lm	-	Distribution extensive	3
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	3 800 lm	-	Distribution symétrique	3

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	3 080 lm	-	Distribution extensive	3
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	3 700 lm	-	Distribution symétrique	3
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	3 700 lm	-	Distribution extensive	3
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	5 250 lm	-	Distribution symétrique	3
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	5 250 lm	-	Distribution extensive	3
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	1 862 lm	6	Distribution symétrique	3
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 700 lm	4	Distribution extensive	3
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Distribution extensive	3
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Distribution symétrique	3
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Distribution symétrique	3
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Distribution symétrique	3
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 160 lm	3	Distribution extensive	3
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 650 lm	4	Distribution extensive	3
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Distribution extensive	3
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Distribution symétrique	3
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Distribution symétrique	3

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Distribution symétrique	3
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	2 800 lm	-	Distribution symétrique	3
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	1 650 lm	-	Distribution extensive	3
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	3 780 lm	-	Distribution extensive	3
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	1 710 lm	-	Distribution symétrique	3
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	2 800 lm	-	Distribution symétrique	3
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	3 780 lm	-	Distribution symétrique	3
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	1 650 lm	-	Distribution extensive	3
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	2 650 lm	-	Distribution extensive	3
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	3 710 lm	-	Distribution extensive	3
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	1 710 lm	-	Distribution symétrique	3
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	3 780 lm	-	Distribution symétrique	3
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4 424 lm	8	Distribution semi- intensive	3
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	3 200 lm	-	Distribution extensive	3
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	3 320 lm	-	Distribution symétrique	3
90620900	BDP102 LED40/830 II DW	3 116 lm	4	Distribution extensive	3

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
	PCC SI CLO-DDF1 6				
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 160 lm	3	Distribution extensive	3
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Distribution extensive	3
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 680 lm	4	Distribution extensive	3
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 280 lm	3	Distribution symétrique	3
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Distribution symétrique	3
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 740 lm	4	Distribution symétrique	3
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 160 lm	3	Distribution extensive	3
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 850 lm	4	Distribution extensive	3
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4 680 lm	4	Distribution extensive	3
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 280 lm	3	Distribution symétrique	3
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 000 lm	4	Distribution symétrique	3
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 740 lm	4	Distribution symétrique	3
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	1 900 lm	4	Distribution symétrique	10
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Distribution extensive	10

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Distribution extensive	10
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3 300 lm	4	Distribution extensive	10
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 360 lm	3	Distribution symétrique	10
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Distribution symétrique	10
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3 360 lm	4	Distribution symétrique	10
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Distribution extensive	10
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Distribution extensive	10
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3 300 lm	4	Distribution extensive	10
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 360 lm	3	Distribution symétrique	10
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 900 lm	4	Distribution symétrique	10
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3 360 lm	4	Distribution symétrique	10
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	5 180 lm	-	Distribution symétrique	4
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2 204 lm	4	Distribution semi- intensive	3
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 160 lm	3	Distribution extensive	3

Fonctionnement et électricité

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	56 W
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	32,5 W
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	27,5 W
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	34 W
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	45,5 W
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	19,6 W
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	34 W
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	45,5 W
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	56 W
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	23,5 W
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	41 W
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	27,5 W
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	27,5 W
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	41 W
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	29,5 W
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	36,5 W
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	36,5 W
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	49,5 W
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	49,5 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	41 W
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	19,6 W
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	45,5 W
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	19,6 W
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	34 W
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	45,5 W
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	23,5 W
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	41 W
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	56 W
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	23,5 W
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	56 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	32,5 W
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	27,5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	56 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W

Commandes et gradation

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Oui	50%
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	Non	Non applicable
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	Non	Non applicable
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Oui	50%
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Non	Non applicable
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	Non	Non applicable
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	Non	Non applicable
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Non	Non applicable
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Non	Non applicable
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Non	Non applicable
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	Non	Non applicable
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	Non	Non applicable
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	Non	Non applicable
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	Non	Non applicable
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Non	Non applicable
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Oui	50%
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Non	Non applicable
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Oui	50%
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Oui	50%
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Oui	50%
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Oui	50%
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Oui	50%
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Oui	50%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	-
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Température 650 °C, durée 5 s
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	-
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	-
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	-
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	-
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	-
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	-
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	-
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	-
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	-
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	-
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	-
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	-
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	-
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	-
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	-

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	-
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	-
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Température 650 °C, durée 5 s
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	-
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	-
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	-
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	-
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	-
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	-
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	-
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	-
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	-
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	-
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	-
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Température 650 °C, durée 5 s
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	-
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	-
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Température 650 °C, durée 5 s
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Température 650 °C, durée 5 s
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Température 650 °C, durée 5 s
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Température 650 °C, durée 5 s

Durées de vie (conformes IES)

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	0,5 %
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	0,5 %
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	0,5 %
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	0,5 %
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0,5 %
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	0,5 %
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	0,5 %
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	0,5 %
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	-
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	-
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	-
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	-
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	0,5 %
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	BDP105

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	0,5 %
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	0,5 %
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	0,5 %
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	0,5 %
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	0,5 %
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	0,5 %
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	0,5 %
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	0,5 %
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	0,5 %
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	0,5 %
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	0,5 %
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	0,5 %
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	0,5 %
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	0,5 %
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	0,5 %
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	0,5 %
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	0,5 %
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	0,5 %
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	0,5 %



Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
07892500	BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P	BDP104

TownGuide Performance


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	BDP105
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	BDP100
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
90601800	BDP100 LED40/830 II DW PCC GR 62P	BDP100
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	BDP100
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	BDP100
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	BDP100
90978100	BDP100 LED30/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	BDP100
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	BDP100
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	BDP100
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	BDP100
90992700	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	BDP100
34970000	BDP100 LED40/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
34531000	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR MSP 62P	BDP100
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	BDP100
18180900	BDP100 LED40/730 II DW PCC GR 62P	BDP100
18183000	BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P	BDP100
18186100	BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P	BDP100
18189200	BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P	BDP100
18190800	BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	BDP100
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	BDP100
90975000	BDP100 LED30/740 II DW PCF GR 62P	BDP100
90977400	BDP100 LED70/740 II DW PCF GR 62P	BDP100
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90987300	BDP100 LED30/830 II DW PCF GR 62P	BDP100
90988000	BDP100 LED50/830 II DW PCF GR 62P	BDP100
90989700	BDP100 LED70/830 II DW PCF GR 62P	BDP100
90993400	BDP100 LED30/830 II DS PCF GR 62P	BDP100
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	BDP100
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	BDP101
90605600	BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P	BDP101
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	BDP102
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	BDP102
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
07890100	BDP103 LED70/830 II DW PCC GR 62P	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	BDP104
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100


Polar Wide Diagrams





Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991089




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991080




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991074




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991104



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991062




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991085


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991093




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991066




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991073




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991082




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991090



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991077




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991079


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991103




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991069




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991084




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991071




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991078




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991081



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991086




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991083




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991096


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991094




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991058




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991097




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991076




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991057




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991060



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991098




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991087




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991190


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991063




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991068




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991059




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991065




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991072




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991101



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991088




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991061




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991056


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991091




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991095




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991210




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991067




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991070




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991102



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991075




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866295




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866299


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866304




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925863295




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866282




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866289




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866287




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866293



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866297




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866278




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866266


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866627




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868114




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868115




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868116




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866624




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866625



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866274




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866279




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866281


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866290



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866292



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868063



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868067

