



TownGuide Performer – az igényeinek megfelelően tervezve

TownGuide Performer

A TownGuide Performer családhoz hat könnyen felismerhető, modern formájú termék tartozik: a félkúpos, a burás, a klasszikus burás, a klasszikus, T formájú és a Tzero formájú. Az összes forma átlátszó és opál burával is kapható. A fénysugarcsomagok és színek nagy választékának, valamint a hosszú üzemidőnek köszönhetően könnyen kiválaszthatja azt a változatot, amely a leginkább megfelel a projekt követelményeinek. Ezenfelül a TownGuide Performer olyan választható vezérlőrendszerekkel is rendelkezik, amelyek segítségével integrálható az ön intelligens energiafelhasználás-csökkentési programjába – a különálló LumiStep és DynaDimmer megoldásoktól a kapcsolóval szabályozható SDU-n keresztül a távolról vezérelhető CityTouch világításvezérlő szoftverig. Könnyen szerelhető. A csővégben található, integrált tömítéssel rendelkező bajonettcsatlakozónak köszönhetően a világítótestet nem is kell felnyitni a beszereléskor. A Philips minden erejével arra törekedett, hogy minimálisra szorítsa a világítótest teljes birtoklási költségét. Ezenfelül mivel a TownGuide Performer LED-es világítótest, és többféle vezérlési rendszerrel kompatibilis, a hagyományos világítási megoldásokhoz képest jelentős megtakarítást nyújt az áram- és karbantartási költségek terén.

Előnyök

- Hat azonnal felismerhető, modern forma, amelyek beleolvadnak a környezetbe, szebbé téve azt
- A LED-fényforrások az optikák széles választékával együtt biztosítják, hogy alkalmazásához rendelkezésre áll az optimális konfiguráció. A legmodernebb technológiát használó LED-ek növelik a motorkerékpárosok, kerékpárosok és gyalogosok vizuális komfortját.
- Jelentős csökkentést nyújt az energiahasználat és az ökológiai lábnyom terén a HPL higanylámpákhoz, a SON-T és PL-L kompakt fénycsövekhez képest; további energiamegtakarítás érhető el a CLO vagy fényerő-szabályozási lehetőségek használatával (pl. a HPL higanylámpákhoz képest 80%-os megtakarítás érhető el)

Szolgáltatások

- A minimális teljes birtoklási költségre optimalizált LED-es világítóttest
- A fényáramcsomagok széles választéka 1200 és 7000 lumen között (GRN) vagy 4000 és 12 000 lumen között (ECO)
- Szín választható: 3000 K (meleg fehér), 4000 K (semleges fehér)
- Hosszú, 100 000 (GRN) vagy 80 000 (ECO) órás élettartam L80B10 feltételek mellett
- A bajonettcsatlakozó megkönnyíti a szerelést: fel sem kell nyitni a világítóttestet
- Új rendszerekben is használható, vagy a meglévő rendszerekben egy az egyben le tudja cserélni a korábbi világítóttesteket
- Vandalizmus elleni védelem (IK10), por és víz elleni védelem (IP66)
- Egyedi PCB technológia
- Alap 3 éves jótállás, külön szolgáltatásként hosszabb jótállást vagy életciklust nyújtunk

Alkalmazás











- Lakóövezetek: lakóutcák, kerékpár- és gyalogos útvonalak, körforgalmak, terek, parkok és játszóterek, parkolók
- Városközpontok: mellékutcák, terek, parkok és játszóterek, kerékpár- és gyalogos útvonalak, parkolók, körforgalmak, bevásárlóhelyek, gyalogos övezetek
- Ipari területek és szállítás: ipari területek, parkolók, benzinkutak, repülőterek, kikötők, tömegközlekedési területek
- Sportalkalmazások: parkolók

Versions



BDP104 TownGuide Performer T, clear

Méretezett rajza



Termék részletei

OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo



Termék részletei



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide Performer BDP101
pedestian luminaire with clear
bowl



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Általános információ		
Előtét mellékelve	Igen	
Cserélhető fényforrás	Igen	
Előtét egységek száma	1 egység	
Szervíz címke	Igen	
Mechanika és tokozás		
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66	
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-	
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°	
Tanúsítvány és alkalmazási területek		
CE jelölés	Igen	
Gyúlékonysági jelzés	-	
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)		
Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,5 %	

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	LED30
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	LED30
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	LED40
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	LED50
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	LED70
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	LED50
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	LED70
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	LED50
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	LED50
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	LED60
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	LED50
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	LED30
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	LED50
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	LED70
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	LED70
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	LED20
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	LED30
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	LED40
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	LED60
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	LED30
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	LED35
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	LED40
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	LED40
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	LED70
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	LED30
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	LED70
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	LED120
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	LED40
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	
			fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
90608700	BDP100	32° x 29°	740	4000 K	70
	LED30/740		semleges		
	DN PCC SI		fehér		
	CLO-LS-6				
	76P				
90609400	BDP100	53° x 71°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DM PCC SI		fehér		
	CLO-LS-6 6				
90996500	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED40/740		semleges		
	II DW PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
90997200	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DW PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
90998900	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED60/740		semleges		
	II DW PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91002200	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED40/740		semleges		
	II DS PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91003900	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DS PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91004600	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED60/740		semleges		
	II DS PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91008400	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DW PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91009100	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DW PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91010700	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED60/830		meleg		
	II DW PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91014500	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DS PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	
			fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
91015200	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DS PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
91016900	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED60/830		meleg		
	II DS PCC SI		fehér		
	LS-6 62P				
30244600	BDP100	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED30/740		semleges		
	DM PCC SI		fehér		
	CLO-DDF1				
37308800	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED40/740		semleges		
	DS PCC GR		fehér		
	DDF27 62P				
90973600	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DW PCC		fehér		
	GR 62P				
90974300	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED70/740		semleges		
	II DW PCC		fehér		
	GR 62P				
90979800	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DS PCC		fehér		
	GR 62P				
90980400	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED70/740		semleges		
	II DS PCC		fehér		
	GR 62P				
90991000	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DS PCC		fehér		
	GR 62P				
12880400	BDP100	39° x 96°	740	4000 K	70
	LED120/740		semleges		
	II DRW PCC		fehér		
	GR-900 D11				
90610000	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	CLO-LS-6 6				
91000800	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A	Korrelált	
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
91001500	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED60/740		semleges		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91005300	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED40/740		semleges		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91006000	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91007700	BDP100	75°	840	4000 K	70
	LED60/740		semleges		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91011400	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91012100	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91013800	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED60/830		meleg		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91017600	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91018300	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91019000	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED60/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91051000	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED20/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91054100	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A	Korrelált	
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
91056500	BDP100	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED100/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91958200	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	DW PCF SI		fehér		
	62P				
32961000	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED60/740		semleges		
	II DS PCF SI		fehér		
	62P				
90603200	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DS PCF		fehér		
	GR 62P				
90981100	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED30/740		semleges		
	II DS PCF		fehér		
	GR 62P				
90982800	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DS PCF		fehér		
	GR 62P				
90983500	BDP100	75°	740	4000 K	70
	LED70/740		semleges		
	II DS PCF		fehér		
	GR 62P				
90995800	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED70/830		meleg		
	II DS PCF		fehér		
	GR 62P				
91044200	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED20/830		meleg		
	DS PCF GR		fehér		
	62P				
91045900	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED30/830		meleg		
	DS PCF GR		fehér		
	62P				
91046600	BDP100	75°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	DS PCF GR		fehér		
	62P				
90614800	BDP101	75°	830	3000 K	80
	LED60/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	CLO-DDF2				

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	80
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 meleg fehér	3000 K	80
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	70
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	70
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	70
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	70
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	70
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 semleges fehér	4000 K	70
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 meleg fehér	3000 K	80
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	80
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	80
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 meleg fehér	3000 K	80
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	39° x 96°	740 semleges fehér	4000 K	70
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 meleg fehér	3000 K	80
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	70
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 semleges fehér	4000 K	70

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	
			fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
91025100	BDP102	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED60/740		semleges		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91029900	BDP102	75°	740	4000 K	70
	LED40/740		semleges		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91030500	BDP102	75°	740	4000 K	70
	LED50/740		semleges		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91031200	BDP102	75°	740	4000 K	70
	LED60/740		semleges		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91035000	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91036700	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91037400	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED60/830		meleg		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91041100	BDP102	75°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91042800	BDP102	75°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91043500	BDP102	75°	830	3000 K	80
	LED60/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91067100	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED20/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91068800	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED30/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	
			fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
91069500	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED35/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91070100	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91071800	BDP102	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED70/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91075600	BDP103	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED20/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91077000	BDP103	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED35/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91078700	BDP103	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91081700	BDP103	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED120/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
90623000	BDP104	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED30/740		semleges		
	II DM PCC SI		fehér		
	CLO-LS-8 6				
90624700	BDP104	75°	830	3000 K	80
	LED40/830		meleg		
	II DS PCF SI		fehér		
	CLO-LS-8 6				
90999600	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70
	LED40/740		semleges		
	II DW PCF SI		fehér		
	LS-6 62P				
91086200	BDP104	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED50/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				
91088600	BDP104	50° x 70°	830	3000 K	80
	LED100/830		meleg		
	DW PCF SI		fehér		
	CLO 62P				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Felfelé irányuló kültéri optika	
		Fényáram	száma	típusa	fényhányados
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	2 291 lm	4	Keskeny fényelosztás – DN	3
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	2 888 lm	4	Közepes fényelosztás – DM	3
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 040 lm	3	Széles fényelosztás – DW	3
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 750 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 080 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 800 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 040 lm	3	Széles fényelosztás – DW	3
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 700 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 080 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Felfelé irányuló kültéri optika	
		Fényáram	száma	típusa	fényhányados
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 800 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	2 204 lm	4	Közepes fényelosztás – DM	3
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	3 080 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	3 750 lm	-	Széles fényelosztás – DW	3
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	5 250 lm	-	Széles fényelosztás – DW	3
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	3 800 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	5 250 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	3 800 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	8 400 lm	-	Lakóövezeti széles fényelosztás – DRW	0
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	1 862 lm	6	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 700 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
		Fényáram	száma		
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 160 lm	3	Széles fényelosztás – DW	3
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 650 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1 160 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 576 lm	6	Széles fényelosztás – DW	3
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	4 240 lm	6	Széles fényelosztás – DW	3
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	2 700 lm	6	Széles fényelosztás – DW	3

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
		Fényáram	száma		
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	3 240 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	2 800 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	1 710 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	2 800 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	3 780 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	3 780 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	1 160 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	1 710 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	2 280 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO- DDF2 6	2 300 lm	8	Szimmetrikus fényelosztás – DS	15
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	1 798 lm	4	Széles fényelosztás – DW	15
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	2 013 lm	4	Széles fényelosztás – DW	15
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	4 560 lm	6	Széles fényelosztás – DW	15
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	2 065 lm	4	Széles fényelosztás – DW	15
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	2 440 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	15

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
		Fényáram	száma		
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4 424 lm	8	Közepes fényelosztás – DM	3
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	3 320 lm	-	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	3 116 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 160 lm	3	Széles fényelosztás – DW	3
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 680 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 280 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 740 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 160 lm	3	Széles fényelosztás – DW	3
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 850 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4 680 lm	4	Széles fényelosztás – DW	3

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
		Fényáram	száma		
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 280 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 000 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 740 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	4 900 lm	8	Lakóövezeti széles fényelosztás – DRW	3
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	1 900 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	10
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Széles fényelosztás – DW	10
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Széles fényelosztás – DW	10
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3 300 lm	4	Széles fényelosztás – DW	10
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 360 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	10
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	10
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3 360 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	10
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Széles fényelosztás – DW	10

Order Code	Full Product Name	A		Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
		Fényáram	száma		
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Széles fényelosztás – DW	10
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3 300 lm	4	Széles fényelosztás – DW	10
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 360 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	10
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 900 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	10
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3 360 lm	4	Szimmetrikus fényelosztás – DS	10
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1 200 lm	4	Széles fényelosztás – DW	10
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	1 740 lm	4	Széles fényelosztás – DW	10
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	1 947 lm	4	Széles fényelosztás – DW	10
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 714 lm	6	Széles fényelosztás – DW	10
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	3 584 lm	8	Széles fényelosztás – DW	10

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO- LS-6 6	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Order Code	Full Product Name	A		Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
		Fényáram	száma		
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1 060 lm	4	Széles fényelosztás – DW	4
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	1 716 lm	4	Széles fényelosztás – DW	4
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 346 lm	6	Széles fényelosztás – DW	4
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	4 800 lm	8	Széles fényelosztás – DW	4
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2 204 lm	4	Közepes fényelosztás – DM	3
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO- LS-8 6	1 386 lm	3	Szimmetrikus fényelosztás – DS	3
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 160 lm	3	Széles fényelosztás – DW	3
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 208 lm	6	Széles fényelosztás – DW	3
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3 680 lm	6	Széles fényelosztás – DW	3

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	19,6 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	45,5 W	6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	45,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 4 kV-ig differenciál módusú és 4 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	19,6 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	45,5 W	6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	56 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	15,8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	23,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO- DDF2 6	40 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO- DDF2 6	46,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W	6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	45,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	54 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W	6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Igen	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Igen	50%
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO- DDF1 76P	Igen	50%
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Igen	50%
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Igen	50%
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO- LS-6 6	Igen	50%
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Nem	Nem alkalmazható
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Nem	Nem alkalmazható
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Nem	Nem alkalmazható
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO- DDF2 6	Igen	50%
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Igen	50%
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	Nem	Nem alkalmazható
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO- DDF2 6	Igen	50%
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Nem	Nem alkalmazható
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Igen	50%
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Igen	50%
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Igen	0% (digitális)
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO- DDF1 6	Igen	50%
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Ház színe
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO- LS-6 76P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO- LS-6 6	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO- LS-8 6	Igen	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO- LS-8 6	Igen	50%
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Igen	50%
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Ház színe
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát búra, átlátszó	Ezüst

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Optikai bura típusa	Ház színe
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst

Order Code	Full Product Name	Optikai bura típusa	Ház színe
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Polikarbonát bura, opál	Szürke
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst

Order Code	Full Product Name	Optikai bura típusa	Ház színe
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Polikarbonát bura, átlátszó	Szürke
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Optikai bura típusa	Ház színe
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Polikarbonát bura, átlátszó	Ezüst
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Polikarbonát bura, opál	Ezüst

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO- DDF1 76P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	-
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	-
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	-
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	-
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	-
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	-
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO- LS-6 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	-
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	-
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	-
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	-
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	-
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	-
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	-

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	-
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO- DDF2 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO- DDF2 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	-
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO- DDF1 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO- DDF1 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	BDP100
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	BDP100
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	BDP100
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	BDP100
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	BDP100
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	BDP100
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	BDP100
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	BDP100
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	BDP100
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	BDP100
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	BDP100
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	BDP100
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	BDP101


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
32050100	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	BDP101
32541400	BDP101 LED40/830 II DS PCF SI 6 62P	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	BDP101
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	BDP102
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	BDP102
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	BDP104
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP104
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP104


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991089




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991064




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991080


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991074




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991010




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991104




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991136




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991062



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991085




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991093




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991066


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991073




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991082




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991090




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991112




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991077



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991079




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991223


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991103




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991149




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991069




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991084




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991071




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991078



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991081




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991086




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991083


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991096




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991094




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991058




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991139




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991015




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991097



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991025




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991009




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991076


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991057




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991060




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991098




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991087




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991132




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991190



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991063




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991068




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991059


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991128




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991065




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991072




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991101




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991088




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991164



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991061




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991056




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991122


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991091




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991125




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991095




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991129




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991210




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991067



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991121




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991147




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991070


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991102




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991117




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991075




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991142




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991138




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866299



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866304





Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925863297




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925863295


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925439673




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866298



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866297



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866278



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867796

