



TownTune Asymmetric - Az otthon érzetét kiterjeszti az utcára

Aszimmetrikus TownTune

A meglévő és skálázható városi terek korszerűsítésére tervezett TownTune termékcsalád a legújabb világítástechnikai innovációkat kínálja a teljesítmény, a fényminőség és a csatlakoztathatóság terén. A termékcsalád négy megoldásból áll: központi oszlopcsúcs (CPT), aszimmetrikus csapos oszlopcsúcs / oldalsó beépítésű változat (ASY), kihúzható Lyre oszlopcsúcs-konzollal ellátott változat (Lyre), és kúpos komforttállal ellátott központi oszlopcsúcs (CCB). Minden TownTune lámpatest testreszabható a háza tetejére szerelt különféle formákkal, valamint lehetőség van díszítőgyűrű hozzáadására, amely két színben kapható (kivéve a CCB változatot). Tervezési lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, hogy saját világítási stílust hozzon létre, és jellegzetes identitást kölcsönözzön kerületeinek és városainak. Ezenkívül a TownTune család minden egyes lámpatestje egyedileg azonosítható a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtáján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal elérhető a lámpatest konfigurációja. Ezáltal a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb, és lehetővé teszi a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A TownTune a Philips LEDGINE-O világítási platformot használja, így mindig a megfelelő mennyiségű és irányú fényt biztosítja az utcán. Továbbá, mivel a TownTune rendszerbe építhető (SR), időtálló megoldást nyújt. Ez a megoldás készen áll az önálló és fejlett vezérlési és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interact City-vel való párosításra is.

Aszimmetrikus TownTune

Előnyök

- LEDGINE-O platform a kiváló teljesítményért, valamint a többféle színhőmérsékletért és fényeloszlásért
- Optimalizált teljes élettartam alatti költség (L-Tune fényáram szabályozásához, önálló vezérlőelemek, pl. LumiStep, Dynadimmer, CLO (állandó fénykibocsátás), LineSwitch)
- Készen áll a fejlett rendszerekkel és szoftveralkalmazásokkal (pl. Interact City) való párosításra
- Hosszú élettartam: 100 000 óra L85 és magasabb szinten
- Könnyű hozzáférés az előtéthez, vandalizmusnak ellenálló (IK10), por és víz ellen védett (IP66)



Szolgáltatások

- Egyszerű kialakítás a városi terekbe való könnyű integrálhatóság érdekében; a kiegészítők széles választéka a testreszabás érdekében
- Új rendszerekhez és a meglévők cseréjéhez is alkalmas
- Luminális csomagok (1200–12000 lm) és színhőmérsékletek (2200K, 2700K, 3000K, 4000K) széles választéka. Dark Sky minősítéssel, 3000K CCT vagy melegebb.
- Egyedi bura a vizuális kényelem és a kellemes világítás érdekében
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti.

Alkalmazás

- Városi területek, lakóövezetek
- Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
- Városközpontok és terek
- Parkolók

Méretezett rajza



Termék részletei



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

Aszimmetrikus TownTune


Termék részletei



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Szabványos túlfeszültség-védelmi szint
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Maximális szabályozási szint	10%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, UV-álló
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BDP265

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	LED84
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	LED50
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	LED44
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	LED94

Technikai adatok (1/2)

			A		Korrelált
Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	fényforrás színe	szín hőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	6° - 79° x 154°	830 meleg	3000 K	80
			fehér		
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	12° - 59° x 158°	740	4000 K	70
			semleges		
			fehér		
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 meleg	3000 K	80
			fehér		
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 meleg	3000 K	80
			fehér		
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 meleg	3000 K	80
			fehér		

Aszimmetrikus TownTune

			A	Korrelált	
Order	Full Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
21547400	30 II DM10	17° - 5° x 132°	740	4000 K	70
	48/60A				
	BDP265				
	LED94-4S/7				
	40 SR DX50				
	DGRMSP				
	P7SRB				
			semleges		
			fehér		

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6 888 lm	Közepes fényeloszlás – DM10

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	3 652 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	7 520 lm	Extra széles fényeloszlás – DX50

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	64 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	40 W
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	35 W
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	56 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	Igen
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	Igen
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	Nem


Order Code	Full Product Name	Szabályozható
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	Nem
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	Nem
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	Igen

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	0,5 %
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	0,5 %
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP265I -
912300024202




Polar Normal (separate) - BDP265I -
912300024197



Polar Normal (separate) - BDP265I -
912300024454



Polar Normal (separate) - BDP265I -
912300024486



Polar Normal (separate) - BDP265I -
912300024503

