



## TownTune Asymmetric – roztocz na ulicy atmosferę domowego zacisza

Rodzina TownTune została zaprojektowana z myślą o udoskonaleniu istniejących i skalowalnych przestrzeni miejskich. Oferuje ona wszystkie najnowsze innowacje oświetleniowe pod względem wydajności, jakości światła i łączności. Seria obejmuje cztery rozwiązania Central Post Top (CPT), wersja Asymmetric Spigot Post Top/Side Entry (ASY), wersja z przedłużanym górnym wspornikiem słupka Lyre (Lyre) oraz Central Post Top with Conical Comfort Bowl (CCB). Każdą oprawę TownTune można dostosować do własnych potrzeb, wybierając różne kształty na górze obudowy. Ponadto istnieje możliwość dodania ozdobnego pierścienia dostępnego w dwóch kolorach (z wyjątkiem CCB). Opcje projektowe pozwalające na stworzenie własnego, niepowtarzalnego oświetlenia i nadanie dzielnicom i miastom wyjątkowego charakteru. Ponadto każda oprawa oświetleniowa z rodziny TownTune jest jednoznacznie identyfikowalna dzięki aplikacji Signify Service Tag. Wystarczy zeskanować kod QR

umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Dzięki temu czynności konserwacyjne i programowanie stają się szybsze i łatwiejsze, a Ty możesz stworzyć cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i części zamiennych. TownTune korzysta również z platformy oświetleniowej LEDGINE-O, dzięki czemu masz pewność, że na Twojej ulicy zawsze będzie odpowiednia ilość i kierunek światła. Co więcej, dzięki gotowości systemowej (SR) TownTune jest także przygotowany na przyszłość. Rozwiązanie, które można połączyć zarówno z samodzielnymi, jak i zaawansowanymi aplikacjami do sterowania i oświetlenia, takimi jak Interact City.

## Korzyści

- Platforma LEDGINE-O zapewniająca doskonałą wydajność, wybór temperatur barwowych i rozsyłów światła
- Optymalizacja całkowitego kosztu posiadania (L-Tune do regulacji strumienia świetlnego, samodzielne sterowniki, np. LumiStep, Dynadimmer, CLO (stały strumień świetlny), LineSwitch)
- Gotowość do współpracy z zaawansowanymi systemami i aplikacjami, np. Interact City
- Długa żywotność: 100 000 godzin @L85 i więcej
- Łatwy dostęp do sprzętu, odporność na akty wandalizmu (IK10), wysoka szczelność (IP66)

## Applications

- Tereny miejskie i mieszkaniowe
- Ścieżki rowerowe, ścieżki i przejścia dla pieszych

## Wersje



TownTune ASY DTC  
BDP267

- Centra miast i skwery
- Parkingi

## Cechy

- Prosta konstrukcja ułatwiająca integrację z przestrzenią miejską, szeroki wybór akcesoriów umożliwiających dostosowanie do indywidualnych potrzeb
- Nadaje się do instalacji nowego, jak i wymiany istniejącego oświetlenia
- Zakres pakietów lumenów (1200 do 12 000 lm) i CCT (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specjalnie zaprojektowany klosz zapewniający komfort widzenia i wysokiej jakości oświetlenie
- System identyfikacji Service tag ułatwiający instalację i konserwację

## Więcej o produkcie



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

### Informacje ogólne

Kod rodziny lamp	LED59 [LED module 5900 lm]
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

### Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0
Strumień Świetlny	4 536 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	12° - 29° × 152°
Typ optyki zewnętrznej	Szeroki rozsył 50

## **Eksploatacja i połączenie elektryczne**

Zużycie energii	43,5 W
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej

## **Układy sterowania i ściemnianie**

Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	10%

## **Mechanika i korpus**

Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09 [10 J]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Typ klosza	Klosz z poliwęglanu odporny na działanie promieni UV

## **Certyfikaty i zastosowania**

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak

## **Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)**

Wskaźnik awaryjności sterownika przy 5000 h	0,5 %
---	-------

## **Dane techniczne produktu**

Rodzina produktów	BDP267 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC]
-------------------	----------------------------------