

## TownTune Asymmetric – Preneste pocit domova aj na ulicu

Rodina svietidiel TownTune, navrhnutá na vylepšenie existujúcich a škálovateľných mestských priestorov, ponúka všetky najnovšie inovácie v oblasti osvetlenia, pokiaľ ide o výkon, kvalitu svetla a konektivitu. Rad tvoria štyri riešenia: Central Post Top (CPT), verzia Asymmetric Spigot Post Top/Side Entry (ASY), verzia s rozširujúcou sa konzolou Lyre na vrchol stípa (Lyre) a verzia Central Post Top s kónickým komfortným krytom CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svietidlo TownTune je možné prispôbiť výberom rôznych tvarov na vrchnej časti krytu a navyše je tu možnosť pridať ozdobný krúžok, ktorý je k dispozícii v dvoch farbách (okrem CCB). Možnosti dizajnu, ktoré vám umožnia vytvoriť si vlastný svetelný podpis a vniesť do štvrtí a miest výraznú identitu. Okrem toho je každé svietidlo z rodiny TownTune jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiara alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla.

Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť si digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov. TownTune tiež využíva svetelnú platformu LEDGINE-O, ktorá zabezpečuje, že na vašej ulici budete mať vždy správne množstvo a smer svetla. Navyše, vďaka systémovej pripravenosti (SR) je TownTune pripravený aj na budúcnosť. Riešenie, ktoré je pripravené na spárovanie so samostatnými aj pokročilými softvérovými aplikáciami na riadenie a osvetlenie, ako je Interact City.

## Výhody

- Platforma LEDGINE-O ponúkajúca skvelý výkon, voliteľné teploty chromatickosti a vyžarovania svetla
- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo (nástroj L-Tune na ladenie svetelného toku, samostatné ovládacie prvky, napr. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konštantný svetelný tok), LineSwitch)
- Pripravené na spárovanie s modernými systémami a softvérovými aplikáciami, ako je Interact City
- Dlhá životnosť: 100 000 hodín pri L85 a viac
- Jednoduchý prístup k predradníku, odolnosť voči vandalizmu (IK10) a vysoká ochrana proti priesakom (IP66)

## Applications

- Mestské a obytné zóny
- Cyklistické chodníky, pešie chodníky a priechody pre chodcov

## Versions




TownTune ASY DTC  
BDP267

- Centrá miest a námestia
- Parkoviská

## Vlastnosti

- Jednoduchý dizajn na ľahké začlenenie do mestských priestorov, rozsiahly sortiment príslušenstva na prispôsobenie
- Vhodné na novú montáž a výmenu
- Ponuka svetelných tokov (1 200 až 12 000 lm) a teplôt chromatickosti – CCT (2 200 K, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K)
- Špeciálny kryt pre vizuálny komfort a príjemný pocit z osvetlenia
- Servisná značka na jednoduchú montáž a údržbu

## Rozmerový obrázok



BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

## Podrobnosti o produkte



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

### Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájачa	Áno
Servisná značka	Áno

### Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
---------------------------------	---

## Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/  
diferenciálny režim) Štandardná úroveň prepäťovej  
ochrany

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Maximálna úroveň stmievania 10%

## Mechanické časti a teleso

Farba telesa Sivá

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu  
a odolnosť proti prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK09 [10 J]

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Štandardný uhol sklonu od bočného  
otvoru 0°

Typ optického krytu Polykarbonátová optika/kryt, odolná  
proti UV žiareniu

## Schválenie a použitie

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých  
povrchoch

Značka CE Áno

## Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájacia pri 5 000 h 0,5 %

## Údaje o produkte

Kód radu produktov BDP267 [TOWNTUNE ASYMMETRIC  
DTC]

## Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24


## Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Farba svetelného zdroja	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ optiky, exteriér
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 536 lm	3000 K	80	830 teplá biela	12° - 29° × 152°	Široké vyžarovanie 50
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 932 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	4° - 58° × 149°	Stredné vyžarovanie 33

## Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

## Polar normal diagrams



BDP265I - 912300024204