TownTune asimmetrico DTD

BDP268



TownTune Asymmetric - Estensione dell'atmosfera domestica alla strada

Progettata per valorizzare gli spazi urbani esistenti e scalabili, la famiglia TownTune offre tutte le più recenti innovazioni in termini di performance, qualità della luce e connettività. La famiglia è composta da quattro soluzioni: una versione Central Post Top (CPT), una versione Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), una versione con staffa estensibile per la parte superiore del palo Lyre (Lyre) e una versione Central Post Top con Conical Comfort Bowl (CCB). Ciascun apparecchio d'illuminazione TownTune può essere personalizzato scegliendo tra diverse forme sulla parte superiore del corpo. Inoltre, è possibile aggiungere un anello decorativo, disponibile in due colori (escluso CCB). Opzioni di progettazione che consentono di creare la propria firma luminosa personalizzata e di conferire un'identità distintiva a quartieri e città. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione della famiglia TownTune è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente

scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio. TownTune utilizza anche la piattaforma di illuminazione LEDGINE-O, garantendoti sempre la giusta quantità e direzione di luce sulla tua strada. Inoltre, grazie alla sua predisposizione per il sistema (SR), TownTune è anche a prova di futuro. Una soluzione pronta per essere abbinata sia ad applicazioni software di controllo e illuminazione autonome che avanzate, come Interact City.

Vantaggi

- Piattaforma LEDGINE-O per ottime performance, scelta di temperature del colore e distribuzioni della luce
- Costo totale di proprietà ottimizzato (L-Tune per la regolazione del flusso, comandi indipendenti come LumiStep, Dynadimmer, CLO (emissione luminosa costante), LineSwitch)
- Pronto per l'associazione con sistemi e applicazioni software avanzati, ad esempio Interact City
- Lunga durata: 100.000 ore a L85 e oltre
- Facile accesso all'alimentatore, resistente agli atti vandalici (IK10), elevata protezione in ingresso (IP66)

Applications

- Zone urbane e residenziali
- Piste ciclabili, percorsi e attraversamenti pedonali
- Centri città e piazze
- Parcheggi

Caratteristiche

- Design lineare per una facile integrazione negli spazi urbani, ampia gamma di accessori per la personalizzazione
- Adatto per installazioni nuove e retrofit
- Gamma di pacchetti lumen (da 1.200 a 12.000 lm) e CCT (2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000K) Marchio DarkSky con CCT di 3.000 K o superiore
- Ottica progettata per il miglior comfort visivo
- Service tag per una facile installazione e manutenzione.

Versions

TownTune ASY DTD
BDP268

Dati del prodotto

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266

TownTune ASY BDP265

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	LED30 [LED module 3000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Flusso luminoso	2.378 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	70
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	6° - 18° × 133°
Tipo di ottica aree esterne	Distribuzione Larga DW50

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	18,8 W
Protezione da sovratensioni (comune/ differenziale)	Livello di protezione standard contro le sovratensioni

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	10%

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Grigio
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Tipo copertura ottica	Copertura policarbonato anti UV

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5.000 h	0,5 %

Dati del prodotto

Codice famiglia prodotto	BDP268 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTD]

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify.