



## Jargeau LED gen3: połączenie historycznego wzornictwa z nowoczesną technologią oświetleniową

Jargeau LED gen3 łączy ikoniczny charakter pierwszych czterostronnych lamp ulicznych XIX wieku z wydajnością techniczną opraw oświetleniowych XXI wieku. Dzięki energooszczędnemu silnikowi LEDGINE-O oraz szerokiej gamie wysokowydajnych, dostosowanych do zastosowań układów optycznych, Jargeau LED gen3 dostarcza odpowiednią ilość światła we właściwym kierunku na drogach i ulicach, zapewniając jednocześnie doskonałe oszczędności energii. Oprawa uliczna, zaprojektowana do montażu na wysokości od czterech do sześciu metrów, doskonale sprawdza się w miejskich krajobrazach i jest idealna do oświetlania centrów miast, dzielnic historycznych, starych wsi, ulic, zaułków, placów i parków. Jargeau LED gen3 jest również przygotowany na przyszłość dzięki możliwości wyboru jednego lub dwóch gniazd Signify System Ready (SR), które umożliwiają parowanie oprawy zarówno z

samodzielnymi, jak i zaawansowanymi aplikacjami do sterowania oświetleniem, takimi jak Interact firmy Signify. To miejskie rozwiązanie oświetleniowe może być również wyposażone w dedykowaną recepturę oświetleniową, która chroni ciemne niebo. Ponadto każda oprawa Jargeau LED gen3 jest jednoznacznie identyfikowalna dzięki aplikacji Signify Service tag. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Dzięki temu operacje konserwacji i programowania są szybsze i łatwiejsze, a Ty możesz stworzyć cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i części zamiennych.

## Korzyści

- Klasyczna oprawa do otoczenia współczesnego i historycznego
- Nadaje się do oświetlania dróg i ulic o różnorodnych układach
- Oprawa jest przyszłościowa dzięki gniazdu SR kompatybilnemu ze wszystkimi standardowymi i zaawansowanymi systemami sterowania oświetleniem.
- System identyfikacji Service tag ułatwiający instalację i konserwację

## Applications

- Drogi główne i ulice w miastach, boczne drogi i ulice przy terenach mieszkaniowych
- Centra miast i obszary historyczne
- Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw

## Wersje



BDP768 BDP651 without  
spigot RET




BSP768 & BSP651 40led


BDP651 40led




### Rysunki techniczne



BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3



BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6



BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

### Informacje ogólne

Kod rodziny lamp	LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

### Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0,01
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	30° - 5° x 153°
Typ optyki zewnętrznej	Średni rozsył 50

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	38 W
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym

## Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

## Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Czarny

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK09 [10 J]

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie -

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku -

## Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności -

Znak CE Tak

## Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	3 250 lm
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
24239500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	3 450 lm
24240100	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3	3 100 lm
24241800	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	3 700 lm
24242500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3	3 250 lm
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
24235700	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	3 450 lm
24236400	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6	3 100 lm
24237100	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	3 700 lm
24238800	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 6	3 250 lm

## Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Typ klosza
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
24239500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	Szyba płaska
24240100	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3	Szyba matowa
24241800	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	Szyba płaska

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
24242500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3	Szyba matowa
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
24235700	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	Szyba płaska
24236400	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6	Szyba matowa
24237100	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	Szyba płaska
24238800	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 6	Szyba matowa


## Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651
24239500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	BSP651
24240100	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3	BSP651
24241800	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	BSP651
24242500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3	BSP651
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
24235700	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	BDP651
24236400	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6	BDP651
24237100	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	BDP651
24238800	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 6	BDP651


## Polar normal diagrams




BDP768I - 912300024425




BDP768I - 912300024426




BDP768I - 912300024529




BDP768I - 912300060157




BDP768I - 912300060159




BDP768I - 912300060156




BDP768I - 912300060158




BDP768I - 912300060160



BDP768I - 912300060161



BDP768I - 912300060163



BDP768I - 912300060162