



Jargeau LED gen3: połączenie historycznego wzornictwa z nowoczesną technologią oświetleniową

Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 łączy klasyczne kształty pierwszych lamp ulicznych z czterema ściankami z XIX w. z efektywnością opraw XXI w. Wykorzystuje energooszczędną platformę LEDGINE-O oraz elementy optyczne o wysokiej sprawności jednocześnie zachowuje charakter oryginalnych opraw z czterema ściankami. Ta zaprojektowana do montażu na wysokości 4–6 metrów oprawa doskonale nadaje się do wykorzystania w przestrzeniach miejskich w celu oświetlenia centrum, obszarów historycznych, ulic, alej, skwerów i parków zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak i małych miasteczkach i wioskach. Platforma LED Philips LEDGINE-O oraz szeroki wybór układów optycznych dopasowanych do określonych zastosowań sprawiają, że oprawa Jargeau LED gen3 dostarcza odpowiednią ilość światła w danym miejscu na ulicy, co umożliwia dodatkowe ograniczenie zużycia energii. Oprawa jest dostarczana z jednym lub dwoma gniazdami Zhaga, co ułatwia przyszłą modernizację. Dzięki temu oprawa Jargeau LED gen3 współpracuje zarówno z autonomicznymi, jak i scentralizowanymi systemami sterowania oświetleniem typu Interact City firmy Signify. Każda oprawa ma swój własny identyfikator w postaci kodu Philips Service Tag. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego po wewnętrznej stronie drzwiczek rewizyjnych słupa lub bezpośrednio na oprawie

Jargeau LED gen3

można zyskać natychmiastowy dostęp do konfiguracji oprawy, co umożliwia łatwą i szybką konserwację oraz programowanie, a także dostęp do cyfrowej biblioteki dokumentacji opraw oświetleniowych i części zamiennych. Oprawę Jargeau LED gen3 można również wyposażać w dedykowane spektrum sterowania, które umożliwia zachowanie ciemnego nieba w nocy.

Korzyści

- Klasyczna oprawa do otoczenia współczesnego i historycznego
- Nadaje się do oświetlania dróg i ulic o różnorodnych układach
- Przyszłościowa oprawa wyposażona w gniazdo SR zgodne ze wszystkimi standardowymi i zaawansowanymi sterownikami oświetlenia firmy Philips
- System identyfikacji Service tag ułatwiający instalację i konserwację

Cechy

- Historyczny kształt
- Duży wybór różnych kątów rozsyłu światła i rastrów wewnętrznych w celu zminimalizowania efektu olśnienia
- Różne możliwości montażu: oprawa oświetleniowa może być łączona z różnymi typami słupów i uchwyty — także wieloramiennych
- Kompatybilność z systemami sterowania dzięki gniazdom Zhaga
- Łatwa identyfikacja i serwis oprawy dzięki kodom QR i aplikacji Philips Service Tag

Zastosowanie




- Centra miast i obszary historyczne
- Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw
- Ulice miejskie
- Obszary mieszkaniowe

Wersje



BDP768 BDP651 without spigot RET

Rysunki techniczne



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Kod rodziny lamp	LED50
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	30° - 5° x 153°
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Typ optyki zewnętrznej	Średni rozsył 50
Sprawność świetlna w górę	0,01
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	38 W
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięcio wej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Czarny
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	3 250 lm
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
24239500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	3 450 lm
24240100	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3	3 100 lm
24241800	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	3 700 lm
24242500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3	3 250 lm
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	3 250 lm
24235700	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	3 450 lm
24236400	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6	3 100 lm
24237100	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	3 700 lm
24238800	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 6	3 250 lm

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
24239500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	Szyba płaska
24240100	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3	Szyba matowa
24241800	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	Szyba płaska


Order Code	Full Product Name	Typ klosza
24242500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3	Szyba matowa
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	Przezroczysty klosz z poliwęglanu
24235700	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	Szyba płaska
24236400	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6	Szyba matowa
24237100	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	Szyba płaska
24238800	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 6	Szyba matowa

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651
24239500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	BSP651
24240100	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3	BSP651
24241800	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	BSP651
24242500	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3	BSP651

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
24235700	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	BDP651
24236400	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6	BDP651
24237100	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	BDP651
24238800	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 6	BDP651


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300024425




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300024426




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300024529




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300060157




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300060159




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300060156



Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300060158




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300060160




Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300060161

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060163



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060162

