



Villa LED gen2: ikonické iberské štvorstranné svietidlo

Villa LED gen2

Svietidlo Villa LED gen2 je navrhnuté tak, aby ponúkalo dokonalú rovnováhu medzi zachovaním dedičstva a výkonom. Svetidlo Villa LED gen2, navrhnuté so špecifickými proporciami a tvarom tradičných štvorstranných svietidiel, ktoré sa pôvodne používali v Madride v 19. storočí, sa dnes široko používa na pouličné osvetlenie v historických prostrediach a tradičných mestách a dedinách po celom Pyrenejskom polostrove. Vďaka technológii LEDGINE-O a širokej škále optiky prispôsobenej aplikácii poskytuje Villa LED gen2 správne množstvo svetla presne tam, kde je potrebné, čo umožňuje ďalšie úspory energie. Túto mestskú lampu je možné dokonca vybaviť našim špeciálnym svetelným receptom, ktorý zachováva tmavú oblohu. Svetidlo Villa LED gen2 je tiež pripravené na budúcnosť s možnosťou výberu jednej alebo dvoch objímok System Ready (SR), ktoré umožňujú spárovanie svietidla so samostatnými aj pokročilými softvérovými aplikáciami na riadenie a osvetlenie, ako je Interact od spoločnosti Signify. Okrem toho je každé svietidlo Villa LED gen2 jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiaru alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla. Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov.

Výhody

- Ikonické svietidlo pre súčasné a historické prostredia
- Pokrýva širokú škálu použití mestského osvetlenia ciest a ulíc s rôznymi geometriami
- Pripravené na budúcnosť vďaka objímke SR kompatibilnej so štandardnými a pokročilými ovládacími prvkami osvetlenia
- Servisná značka na jednoduchú montáž a údržbu

Vlastnosti

- Tvar v historickom štýle
- Veľký výber rôznych charakteristík vyžarovania a vnútorných clón na minimalizáciu oslnenia
- Rôzne typy montáže: svetidlo možno skombinovať s rozličnými stĺpmi, jednoduchými alebo viacramennými konzolami.

Aplikácie

- Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných zón
- Centrá a historické časti miest
- Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Versions



BDP768 40led without flush transition part





BDP768 BDP651 without spigot RET




BSP768 & BSP651 40led

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Kód radu svetelného zdroja	LED50
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svietidla	30° - 5° x 153°
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	80
Svetelný tok	3 450 lm
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie 50
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,01

Prevádzkové a elektrické

Spotreba	38 W
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Čierna
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-


Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
89200500	BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	BDP768
89201200	BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	BDP768
88107800	BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL	BSP768


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024430



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024528



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024527

