



## ClassicStreet: ecos del pasado y formas del futuro

Evocando la belleza icónica de los faroles callejeros del siglo XX, ClassicStreet combina un diseño elegante con los detalles sutiles de las luminarias tradicionales, todo ello cumpliendo con los requisitos actuales de iluminación urbana. Diseñada en torno al LED, ClassicStreet ofrece excelentes niveles de iluminación y rendimiento energético para alumbrado público o alumbrado vial, gracias al motor LEDGINE-O y a la óptica a medida de la aplicación. Su delicado diseño curvo con los anclajes y las columnas especiales, ofrecen un aspecto moderno que embellece las ciudades, lo que crea ambientes distintivos y cálidos durante la noche y el día. No solo en entornos arquitectónicos tradicionales, sino también en entornos urbanos modernos. Esta solución de alumbrado público contemporáneo cuenta con un conector System Ready (SR), lo que hace que esté preparada para el futuro para emparejarse con aplicaciones de software de iluminación y control independientes o avanzadas, como Interact de Signify. Las lámparas ClassicStreet también pueden equiparse con

nuestras recetas de luz dedicadas que contribuyen a reducir la contaminación lumínica. Además, todas las lámparas ClassicStreet se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.

## Beneficios

- Diseño actual distintivo inspirado en los faroles urbanos tradicionales
- La mejor iluminación de su clase y el rendimiento energético con LEDGINE-O y ópticas personalizadas
- Se adapta a entornos arquitectónicos tradicionales, históricos, así como a entornos modernos
- Service tag para una instalación y mantenimiento sencillos

## Applications

- Carreteras y calles
- Parques y plazas
- Áreas residenciales

## Versions



ClassicStreet post top  
white mask



ClassicStreet-BSP794-  
MK-WH

- Calles y carreteras urbanas principales; calles adyacentes y carreteras residenciales
- Centros urbanos y áreas históricas
- Vías peatonales y ciclistas, plazas, parques y zonas de juego

## Características

- Disponible en versiones de iluminación post-top y de iluminación suspendida
- Anclajes y columnas especiales para ClassicStreet
- Óptica optimizada para unos niveles de iluminación eficientes y cómodos
- Conector SR listo para emparejarse con controles de iluminación estándar y avanzados






ClassicStreet post top  
black mask



ClassicStreet-BSP794-  
MK-BK

## Plano de dimensiones



BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9

BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9

### Información general

Código de familias de lámparas	LED63 [LED module 6300 lm]
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	Sí

### Datos técnicos de la luz

Ratio de potencia lumínica ascendente	0,03
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro

### Operativos y eléctricos

Consumo de energía	40 W
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV

### Controles y regulación

Regulable	Sí
Nivel máximo de atenuación	10%

### Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Negro
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-

### Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí

## Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Apertura de haz de luz de la luminaria	Tipo de óptica al aire libre
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-	Distribución media 70
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	30° - 5° x 153°	Distribución media 50
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-	Distribución media 70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	30° - 5° x 153°	Distribución media 50
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-	Distribución media 70
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	30° - 5° x 153°	Distribución media 50
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-	Distribución media 70
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	30° - 5° x 153°	Distribución media 50

## Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Tipo de cubierta óptica
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Cristal plano
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Vidrio esmerilado
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Cristal plano
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Vidrio esmerilado
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Cristal plano
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Vidrio esmerilado
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Cristal plano
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Vidrio esmerilado

## Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794