



ClassicStreet : quand le passé façonne l'avenir

ClassicStreet

Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du XXe siècle, ClassicStreet associe un design élégant aux subtilités des luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d'éclairage urbain. Reposant sur la technologie LED, ClassicStreet présente des niveaux de performance exceptionnels en matière d'éclairage et d'énergie pour l'éclairage de la voie publique ou l'éclairage routier, grâce au moteur LEDGINE-O et aux optiques adaptées à l'application. Son design en courbes légères, ainsi que ses crosses et mâts dédiés se mélangeant en un style contemporain, qui donne du cachet à nos villes et dessine des ambiances diurnes et nocturnes particulièrement chaleureuses, non seulement dans des cadres d'architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes. Cette solution contemporaine d'éclairage public est fournie avec une prise System Ready (SR), ce qui permet de l'associer ultérieurement à des applications logicielles de contrôle et d'éclairage autonomes ou avancées telles qu'Interact de Signify. Les luminaires ClassicStreet peuvent également être équipés de nos recettes lumineuses dédiées qui préservent le ciel nocturne. De plus, chaque luminaire ClassicStreet est identifiable de manière unique, grâce à l'application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l'intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d'actifs d'éclairage et de pièces de rechange.

Avantages

- Design contemporain et caractéristiques inspirés des lanternes de rue traditionnelles
- Performances d'éclairage et énergétiques exceptionnelles grâce à LEDGINE-O et aux optiques spécifiques
- Convient aussi bien à des environnements à l'architecture historique qu'à des environnements plus modernes
- Service tag pour une installation et une maintenance faciles

Fonctions

- Disponible en versions éclairage sur mât et éclairage suspendu
- Mâts et crosses spécifiques au luminaire ClassicStreet
- Optique optimisée pour offrir des niveaux d'éclairage efficaces et confortables
- Prise SR compatibles avec les commandes d'éclairage standard et avancées

Application


- Routes et rues
- Parcs et places
- Résidentiel
- Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles
- Centres-ville et sites historiques
- Pistes cyclables et piétonnes, squares, parcs et aires de jeux

Versions



ClassicStreet-BDP794-MK-BK

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
rendement du flux lumineux vers le haut	0,03
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Noir
Code d'indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	-
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	-
Données du produit	
Code de la famille de produits	BDP794

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Name	Diffusion			Indice de couleur (IRC)
		du faisceau	Température de couleur	rendu de couleur	
912300023861	BDP794	52° - 7° x	830 blanc	3000 K	80
	LED52-4S/830	151°	chaud		
	II DW10 MK-				
	WH GF BK				
912300060036	BDP794	30° - 5° x	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740	153°	neutre		

Order Code	Name	Diffusion			Indice de couleur (IRC)
		du faisceau	Température de couleur	rendu de couleur	
912300060033	BDP794	-	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutre		
	DM50 MK-WH				
	GF BK D9				
	DM70 MK-BK				
	FG BK D9				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources			Type d'optique
		Flux lumineux	sources lumineuses	extérieur	
912300023861	BDP794	3 250 lm	20	Distribution extensive 10	
	LED52-4S/830 II DW10				
	MK-WH GF BK				
912300060036	BDP794	3 904 lm	-	Distribution semi-intensive 50	
	LED63-4S/740 DM50				
	MK-WH GF BK D9				

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources			Type d'optique
		Flux lumineux	sources lumineuses	extérieur	
912300060033	BDP794	4 288 lm	-	Distribution semi-intensive 70	
	LED63-4S/740 DM70				
	MK-BK FG BK D9				

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II	40,5 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
	DW10 MK-WH GF		
	BK		mode commun
912300060036	BDP794 LED63-4S/740	40 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
	DM50 MK-WH GF		mode différentiel et 8 kV en mode commun
	BK D9		
912300060033	BDP794 LED63-4S/740	40 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
	DM70 MK-BK FG		
	BK D9		

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Non	Non applicable
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Oui	10%


Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Oui	10%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Code de protection contre les chocs méca.
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Verre dépoli	IK08
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Verre dépoli	IK08

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Code de protection contre les chocs méca.
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Verre plat	IK09

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I -

912300023861



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement