



ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myślą o przyszłości

ClassicStreet

Rozwiązanie ClassicStreet nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego.

Zaprojektowane specjalnie dla źródeł LED oprawy ClassicStreet, dzięki platformie LEDGINE-O i dedykowanym układom optycznym, dostarczają światło o najwyższej jakości i efektywności. Finezyjna, pozbawiona ostrych krawędzi forma i dedykowane portfolio wysięgników i słupów nadają jej nowoczesny wygląd, który upiększa nasze miasta, zapewniając niepowtarzalną atmosferę w nocy i w dzień. Pasuje nie tylko do tradycyjnych i historycznych układów architektonicznych, ale też do bardziej nowoczesnych przestrzeni miejskich.

Korzyści

- Wyróżniająca się współczesna stylistyka zainspirowana tradycyjnymi latarniami
- Najlepsze w klasie wydajność świetlna i energetyczna dzięki technologii LEDGINE-O i dopasowanym układom optycznym
- Pasuje do tradycyjnych, historycznych układów architektonicznych, jak i otoczenia o bardziej nowoczesnym charakterze
- System identyfikacji Service tag ułatwiający instalację i konserwację



Cechy

- Dostępna w wersjach: do montażu bezpośrednio na słupie i montażu zwieszanego
- Dedykowane wysięgniki i słupy ClassicStreet
- Zgodność ze wszystkimi zaawansowanymi systemami sterowania oświetleniem oferowanymi przez Philips
- Zoptymalizowana optyka zapewniająca efektywny i komfortowy rozsył światła

Zastosowanie

- Drogi i ulice
- Parki i place
- Budynki mieszkalne
- Drogi główne i ulice w miastach, boczne drogi i ulice przy terenach mieszkaniowych
- Centra miast i obszary historyczne
- Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif

Więcej o produkcie



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0,03
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Czarny
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nie
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Nie
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Tak
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Tak
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Tak
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Tak
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Tak
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Tak
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Tak
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Tak
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Tak
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Tak
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Tak
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Tak
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Tak

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 neutralna biel	4000 K	70
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 neutralna biel	4000 K	70
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutralna biel	4000 K	70
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutralna biel	4000 K	70
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutralna biel	4000 K	70
11691000	BDP794 LED52-4S/830	52° - 7° x 151°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
	II DW10 MK-WH GF BK				
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	740 neutralna biel	4000 K	70
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 neutralna biel	4000 K	70
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	740 neutralna biel	4000 K	70
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 neutralna biel	4000 K	70
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	740 neutralna biel	4000 K	70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 neutralna biel	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
23355300	BSP794	-	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM70 MK-BK		biel		
	FG BK D9				

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
23356000	BSP794	30° - 5° x 153°	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM50 MK-BK		biel		
	GF BK D9				

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba		Typ optyki zewnętrznej
			źródeł światła		
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3 348 lm	20		Rozsył symetryczny 50
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3 172 lm	20		Rozsył symetryczny 50
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	2 898 lm	20		Rozsył symetryczny 50
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	2 993 lm	20		Szeroki rozsył 10
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	3 796 lm	20		Szeroki rozsył 10
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	4 320 lm	20		Szeroki rozsył 10
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3 250 lm	20		Szeroki rozsył 10
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4 352 lm	-		Średni rozsył 70

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba		Typ optyki zewnętrznej
			źródeł światła		
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3 904 lm	-		Średni rozsył 50
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4 288 lm	-		Średni rozsył 70
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3 840 lm	-		Średni rozsył 50
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4 352 lm	-		Średni rozsył 70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3 904 lm	-		Średni rozsył 50
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4 288 lm	-		Średni rozsył 70
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3 840 lm	-		Średni rozsył 50

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nie	Nie dotyczy
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nie	Nie dotyczy
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Tak	10%
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nie	Nie dotyczy
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nie	Nie dotyczy
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nie	Nie dotyczy
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nie	Nie dotyczy
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tak	10%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Tak	10%
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tak	10%
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Tak	10%
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tak	10%
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Tak	10%
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tak	10%
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Tak	10%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Szyba matowa	IK08
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Szyba matowa	IK08
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09

Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Szyba matowa	IK08
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Szyba płaska	IK09
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Szyba matowa	IK08
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Szyba płaska	IK09
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Szyba matowa	IK08
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Szyba płaska	IK09

Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Szyba matowa	IK08
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Szyba płaska	IK09




Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Szyba matowa	IK08

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	BDP794
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023861

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023860

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023858

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023859

