



ClassicStreet: ecoando o passado, moldado para o futuro

Evocando a beleza icônica das lanternas de rua do século XX, a ClassicStreet combina um design elegante com os detalhes sutis das luminárias tradicionais, tudo isso atendendo aos requisitos de iluminação urbana atuais. Projetado em torno de LED, o ClassicStreet oferece níveis excepcionais de iluminação e desempenho energético para iluminação pública ou rodoviária, graças ao motor LEDGINE-O e à óptica adaptada à aplicação. Seu design suavemente curvado, juntamente com suportes e hastes dedicados, cria um visual contemporâneo que embeleza as cidades, criando ambientes noturnos e diurnos distintos e aconchegantes. Não apenas em ambientes arquitetônicos tradicionais, mas também em ambientes urbanos modernos. Esta solução de iluminação pública contemporânea inclui uma tomada System ready (SR), o que a prepara para um futuro emparelhamento com aplicações de software de iluminação e controle autônomos ou avançadas, como o Interact da Signify. As

luminárias ClassicStreet também podem ser equipadas com nossas receitas de luz dedicadas que preservam céus escuros. Além disso, todas as luminárias ClassicStreet são identificáveis de forma exclusiva graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, e permite que você crie uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição.

Benefícios

- Design contemporâneo distinto inspirado nas luminárias urbanas tradicionais
- O melhor desempenho de iluminação e energia da sua classe com LEDGINE-O e óticas personalizadas
- Adapta-se tanto a cenários arquiteturais tradicionais e históricos como a ambientes modernos
- Service tag para fácil instalação e manutenção

Applications

- Rodovias e ruas
- Parques e praças
- Residências

Versions



ClassicStreet post top
white mask



ClassicStreet-BSP794-
MK-WH

- Estradas e ruas urbanas principais; estradas e ruas residenciais e secundárias
- Centros urbanos e áreas históricas
- Percursos pedonais e ciclovias, praças, parques e zonas de recreio

Características

- Disponível nas versões de iluminação no topo do poste e suspensa
- Suportes e postes específicos para ClassicStreet
- Óticas otimizadas para níveis de iluminação eficientes e confortáveis
- Tomada SR pronta a ser emparelhada com controles de iluminação padrão e avançados






ClassicStreet post top
black mask



ClassicStreet-BSP794-
MK-BK

Desenho dimensional



BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

Informações gerais

Código da família das lâmpadas	LED63 [LED module 6300 lm]
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Service tag	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0,03
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	70
Cor da fonte de luz	740 branco neutro

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	40 W
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum

Controlos e regulação

Regulável	Sim
Nível de regulação máximo	10%

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Preto
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Difusão de feixe da luz da luminária	Tipo de ótica exterior
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-	Distribuição média 70
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	30° - 5° x 153°	Distribuição média 50
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-	Distribuição média 70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	30° - 5° x 153°	Distribuição média 50
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-	Distribuição média 70
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	30° - 5° x 153°	Distribuição média 50
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-	Distribuição média 70
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	30° - 5° x 153°	Distribuição média 50

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos	Tipo de difusor ótico
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Vidro plano
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Vidro fosco
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	IK09	Vidro plano
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	IK08	Vidro fosco
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Vidro plano
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Vidro fosco
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	IK09	Vidro plano
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	IK08	Vidro fosco

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794