



ClassicStreet: ecoando o passado, moldado para o futuro

ClassicStreet

Evocando a beleza icônica das lanternas de rua do século XX, a ClassicStreet combina um design elegante com os detalhes sutis das luminárias tradicionais, tudo isso atendendo aos requisitos de iluminação urbana atuais. Projetado em torno de LED, o ClassicStreet oferece níveis excepcionais de iluminação e desempenho energético para iluminação pública ou rodoviária, graças ao motor LEDGINE-O e à óptica adaptada à aplicação. Seu design suavemente curvado, juntamente com suportes e hastes dedicados, cria um visual contemporâneo que embeleza as cidades, criando ambientes noturnos e diurnos distintos e aconchegantes. Não apenas em ambientes arquitetônicos tradicionais, mas também em ambientes urbanos modernos. Esta solução de iluminação pública contemporânea inclui uma tomada System ready (SR), o que a prepara para um futuro emparelhamento com aplicações de software de iluminação e controlo autónomos ou avançadas, como o Interact da Signify. As luminárias ClassicStreet também podem ser equipadas com nossas receitas de luz dedicadas que preservam céus escuros. Além disso, todas as luminárias ClassicStreet são identificáveis de forma exclusiva graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, e permite que você crie uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição.

ClassicStreet

Benefícios

- Design contemporâneo distinto inspirado nas luminárias urbanas tradicionais
- O melhor desempenho de iluminação e energia da sua classe com LEDGINE-O e ópticas personalizadas
- Adapta-se tanto a cenários arquiteturais tradicionais e históricos como a ambientes modernos
- Service tag para fácil instalação e manutenção

Características

- Disponível nas versões de iluminação no topo do poste e suspensa
- Suportes e postes específicos para ClassicStreet
- Ópticas otimizadas para níveis de iluminação eficientes e confortáveis
- Tomada SR pronta a ser emparelhada com controlos de iluminação padrão e avançados

Aplicação

- Rodovias e ruas
- Parques e praças
- Residências
- Estradas e ruas urbanas principais; estradas e ruas residenciais e secundárias
- Centros urbanos e áreas históricas
- Percursos pedonais e ciclovias, praças, parques e zonas de recreio

Versões





ClassicStreet-BDP794



ClassicStreet-BSP794-MK-WH

Desenho dimensional



Detalhes do produto



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
WH



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
BK

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Código da família das lâmpadas	LED63
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Características técnicas da luz	
Cor da fonte de luz	740 branco neutro
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	70
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0,03
Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	40 W
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Nível de regulação máximo	10%
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Preto
Código de proteção de entrada	IP66
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	-

Características técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Difusão de feixe da luz da luminária	Fluxo Luminoso	Tipo de ótica exterior
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	4.352 lm	Distribuição média 70
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.904 lm	Distribuição média 50
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	4.288 lm	Distribuição média 70
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.840 lm	Distribuição média 50
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	4.352 lm	Distribuição média 70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.904 lm	Distribuição média 50
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	4.288 lm	Distribuição média 70
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.840 lm	Distribuição média 50

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica	
		Tipo de difusor ótico	contra impactos
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Vidro plano	IK09
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Vidro fosco	IK08
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Vidro plano	IK09
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Vidro fosco	IK08

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica	
		Tipo de difusor ótico	contra impactos
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Vidro plano	IK09
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Vidro fosco	IK08
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Vidro plano	IK09

		Código de proteção mecânica
Order Code	Full Product Name	Tipo de difusor ótico
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	contra impactos IK08

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794

