



ClassicStreet: Invocă trecutul dar este modelat pentru viitor

Evocând frumusețea iconică a felinarelor stradale din secolul XX, ClassicStreet combină designul elegant cu detaliile subtile ale corpurilor de iluminat tradiționale – toate acestea îndeplinind cerințele actuale de iluminat urban. Proiectat în jurul LED-urilor, ClassicStreet oferă niveluri remarcabile de iluminare și performanță energetică pentru iluminatul stradal sau drumuri, datorită motorului LEDGINE-O și opticii adaptate aplicației. Designul său ușor curbat, împreună cu consolele și stâlpii dedicați, creează un aspect contemporan care înfrumusețează orașele, creând ambianțe distinctive și calde, atât pe timp de zi, cât și de noapte. Nu doar în mediile arhitecturale tradiționale, ci și în mediile urbane moderne. Această soluție contemporană de iluminat stradal dispune de o priză System Ready (SR), fiind astfel pregătită pentru viitor pentru a fi asociată cu aplicații software de control și iluminat independente sau avansate, cum ar fi Interact de la Signify. Corpurile de iluminat ClassicStreet pot fi echipate și cu

rețetele noastre de lumină dedicate care păstrează cerul întunecat. În plus, fiecare corp de iluminat ClassicStreet este identificabil în mod unic, datorită aplicației Signify Service tag. Puteți accesa instantaneu configurația corpului de iluminat prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe corpului de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să creați o bibliotecă digitală de echipamente de iluminat și piese de schimb.

Beneficii

- Construcție contemporană deosebită, inspirată de lanternele de stradă tradiționale
- Iluminat și performanță energetică de cea mai bună calitate cu LEDGINE-O și sisteme optice personalizate
- Este compatibil atât cu sistemele arhitecturale tradiționale și istorice, cât și cu mediile moderne
- Etichetă de service pentru instalare și întreținere ușoară

Applications

- Șosele și străzi
- Parcuri și piețe
- Domeniul rezidențial

Versions




ClassicStreet post top
white mask

- Drumuri și străzi urbane principale; drumuri și străzi laterale și rezidențiale
- Centre de orașe și zone istorice
- Alei pietonale și piste pentru biciclete, piețe, parcuri și locuri de joacă

Caracteristici

- Disponibil în variante de corpuri de iluminat în vârf de stâlp și suspendate
- Suporturi și stâlpi ClassicStreet dedicați
- Sisteme optice optimizate pentru a oferi niveluri de iluminare eficiente și confortabile
- Priză SR gata de a fi asociată cu comenzi de iluminat standard și avansate

Cote



BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK

Informații generale

Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0,03
Număr de surse de lumină	20

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Negru
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	-

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj CE	Da

Date despre produs

Cod familie de produse

BDP794 [CLASSICSTREET TOP]

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Sursă de lumină înlocuibilă
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nu
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Nu
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Da
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Da
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Da
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Da
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Da

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Culoare sursă de lumină	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Tip optic exterior
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3.348 lm	4000 K	70	Alb neutru 740	152° x 155°	Distribuție simetrică 50
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3.172 lm	3000 K	80	Alb cald 830	152° x 155°	Distribuție simetrică 50
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	2.898 lm	4000 K	70	Alb neutru 740	152° x 155°	Distribuție simetrică 50
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	2.993 lm	4000 K	70	Alb neutru 740	52° - 7° x 151°	Distribuție largă 10
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	3.796 lm	4000 K	70	Alb neutru 740	52° - 7° x 151°	Distribuție largă 10
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	4.320 lm	4000 K	70	Alb neutru 740	52° - 7° x 151°	Distribuție largă 10
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3.250 lm	3000 K	80	Alb cald 830	52° - 7° x 151°	Distribuție largă 10

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nu	Nu se aplică
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nu	Nu se aplică
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Da	10%
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nu	Nu se aplică
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nu	Nu se aplică
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nu	Nu se aplică
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nu	Nu se aplică


Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic	Tip capac optic/lentilă
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Sticlă mată
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	Sticlă mată
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	IK09	Sticlă plată
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Sticlă plată
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Sticlă plată
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	Sticlă plată
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	IK08	Sticlă mată


Polar normal diagrams




BDP794I - 912300023849




BDP794I - 912300023850




BDP794I - 912300023852




BDP794I - 912300023861



BDP794I - 912300023860



BDP794I - 912300023858



BDP794I - 912300023859