



CityVario – Konkurrencedygtig og modulær portefølje

Vælg mellem fem modulære LED-armaturer: Mastetop, Asymmetrisk, Pendel, Nedhængt og Wirehængt. Armaturerne er designet med fokus på konkurrencedygtige priser, nem vedligeholdelse og bæredygtighed. De er baseret på genanvendelige komponenter, reduceret materialeforbrug og en forbedret miljøpåvirkning gennem hele produktets livscyklus. CityVario-seriens armaturer er prisvenlige, har nemme opgraderingsmuligheder og lavere materialeforbrug, hvilket hjælper kommuner med at nå energimål uden at gå på kompromis med klassisk æstetik.

Fordele

- Modulær belysningsfamilie, designet med fokus på omkostningseffektivitet og bæredygtighed
- LEDGINE-O og LEDGINE-P platforme sikrer høj ydeevne samt valgfri farvetemperaturer og lysfordelinger
- Lang levetid: 100.000 timer ved L90 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj beskyttelse mod vand og støv (IP66)
- Konkurrencedygtig EPD-score

Applications

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser

- Omkostningseffektiv og fremtidssikret
- Udvalg af lumenpakker (800 til 10000 lm) og farvetemperaturer (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Signify Service Tag giver nem installation og vedligeholdelse
- N/A

Funktioner

- Konkurrencedygtig og modulær portefølje
- Stærk bæredygtighedsprofil

Versions



CityVario Bowl Screw




CityVario Asymetric




CityVario Asymetric

Målskitse



BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S



BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	LED60 [LED module 6000 lm]
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarve	730 Varm hvid
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, middel, version 24 Performance (til 5050)

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	-
---	---

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Optikafskærmningstype	Glas

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Armaturl til lysstrålespredning
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	5.127 lm	50° - 4° x 123°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	5.127 lm	50° - 4° x 123°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	4.280 lm	37° - 9° x 148°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	33,1 W
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	32,6 W
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	32,6 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	Nej
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	Ja
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	Ja


Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Standardhældningsvinkel, stolpetop	Standardhældningsvinkel, sidemontering
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	IK10	-	0°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	IK09	-	0°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	IK09	0°	-


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	BPS300
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	BPS300
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	BDS300


Polar normal diagrams



912300060804



912300060803



912300060802