



CityVario

BDS300



# CityVario – Versenyképes és moduláris termékválaszték

Választhat ötféle moduláris LED lámpatest közül: Post Top, Aszimmetrikus, Bowl, Függesztett és Catenary. Versenyképes árazás, egyszerű szervizelhetőség és fenntarthatóság jegyében tervezték. Újrahasználható alkatrészekkel, csökkentett anyagfelhasználással és kedvezőbb életciklus-hatással. Ezek a lámpatestek kedvező árakat, könnyű korszerűsítést és csökkentett anyagfelhasználást kínálnak, segítve az önkormányzatokat az energia célok elérésében, miközben megőrzik a klasszikus esztétikát.

## Előnyök

- Alacsony költség
- LEDGINE-O, LEDGINE P platformok a legjobb teljesítményhez, választható színhőmérsékletekhez és választható fényeloszlásokhoz
- Hosszú élettartam: 100 000 óra L90 és magasabb szinten
- Könnyű hozzáférés az előtéthez, vandalizmusnak ellenálló (IK10), por és víz ellen védett (IP66)
- Completív EPD érték

## Applications

- Városi területek, lakóövezetek
- Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek

## Versions







CityVario Suspended/  
Catenar

- Városközpontok és terek
- Parkolók

## Szolgáltatások

- Versenyképes és moduláris termékválaszték
- Kiemelkedő fenntarthatósági teljesítmény
- Költséghatékony és jövőbiztos
- Széles lumencsomag- és CCT-választék (800–10000 lm; 2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti
- nincs

## Méretezett rajza



BSS300 LED60/730-1P DM16P G1

BSS301 LED60/730-1P DM16P C

### Általános információ

Lámpacsatlád kódja	LED60 [LED module 6000 lm]
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

### Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	5 127 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
A fényforrás színe	730 meleg fehér
Lámpatest fényeloszlása	50° - 4° × 123°
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlású változat 24 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén)

### Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	-
---	---

## Mechanika és tokozás

Ház színe	Sötétszürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízszugár ellen védett]
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	-
Optikai búra típusa	Üveg

## Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen

## Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	33,1 W
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	32,6 W
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	33,1 W
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	32,6 W

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	Nem
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	Igen
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	Nem
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	Igen


## Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	IK10
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	IK09
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	IK10
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	IK09


## Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
36961100	BSS300 LED60/730-1P DM16P G1	BSS300
36962800	BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1	BSS300
36963500	BSS301 LED60/730-1P DM16P C	BSS301
36964200	BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C	BSS301


## Polar normal diagrams




912300060806



912300060808



912300060807



912300060805