



CityVario – Konkurransedyktig og modulær portefølje

Velg blant fem modulære LED-armaturer: Post Top, Asymmetrisk, Bowl, Suspended og Catenary. Designet for konkurransedyktige priser, enkelt vedlikehold og bærekraft. Med gjenbrukbare komponenter, mindre avfall og forbedret påvirkning gjennom livssyklusen. Disse armaturene er rimelige, enkle å oppgradere og har redusert materialforbruk, noe som hjelper kommuner med å oppfylle energimål samtidig som de opprettholder klassisk estetikk.

Fordeler

- Modulær belysningsfamilie, designet for kostnadseffektivitet, bygget med bærekraft i tankene
- LEDGINE-O og Ledigine P-plattformer for optimal ytelse, valg mellom ulike fargetemperaturer og lysfordelinger,
- Lang levetid: 100 000 timer ved L90 og høyere

- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hæververk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)
- fullstendig EPD-score

Applications

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt

- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

Funksjoner

- Konkurransedyktig og modulær portefølje
- Sterk bærekraftsyttelse

- Kostnadseffektivt og fremtidsrettet
- Utvalg av lumenpakker (800 til 10000 lm) og CCT-er (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold
- Ikke aktuelt

Versions

CityVario Bowl Screw




CityVario Asymetric




CityVario Asymetric



Målskisse



BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S



BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Generell informasjon

Lampefamiliekode	LED60 [LED module 6000 lm]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	730 varmhvit
Utendørs optikktype	Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050)

Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/Differential)	-
--	---

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Mørkegrå
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Type optisk deksel	Glass

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysstrålespredning fra armatur
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	5 127 lm	50° – 4° × 123°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	5 127 lm	50° – 4° × 123°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	4 280 lm	37° – 9° × 148°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	33,1 W
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	32,6 W
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	32,6 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	Nei
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	Ja
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Standardvinkel på stolpetoppen	Standardvinkel side-montering
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	IK10	-	0°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	IK09	-	0°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	IK09	0°	-

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	BPS300
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	BPS300
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	BDS300

Polarkoordinatsystem

