



CityVario – konkurrenskraftigt och modulärt sortiment

Välj mellan fem modulära LED-armaturer: Post Top, Asymmetrisk, Skål, Hängande och Linspänd. Utformad för konkurrenskraftiga priser, enkelt underhåll och hållbarhet. Med återanvändbara komponenter, minskat materialavfall och förbättrad livscykelpåverkan. Dessa armaturer erbjuder prisvärdhet, enkla uppgraderingar och minskad materialanvändning, vilket hjälper kommuner att nå energimål samtidigt som de behåller klassisk estetik.

Fördelar

- Modulär belysningsfamilj, designad för kostnadseffektivitet, byggd med hållbarhet i åtanke.
- LEDGINE-O och LEDGINE P-plattformar för bästa prestanda, för valbara färgtemperaturer och ljusfördelningar
- Lång livslängd: 100 000 timmar @L90 och högre

- Enkel åtkomst till driftdon, slagtålig (IK10), hög kapslingsklass (IP66)
- Konkurrenskraftigt EPD-poäng

Applications

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen

- Stads kärnor och torg
- Parkeringar

Funktioner

- Konkurrenskraftig och modulär portfölj
- Hög hållbarhetsprestanda

- Kostnadseffektivt och framtidssäkert
- Utbud av ljusflödespaket (800 till 10000 lm) och färgtemperaturer (CCT) (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Servicetag för enkel installation och underhåll
- Ej tillämpligt

Versions



CityVario Bowl Screw




CityVario Asymmetric




CityVario Asymmetric

Måttskiss



BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S



BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Allmän information

Lampfamiljskod	LED60 [LED module 6000 lm]
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningindex	70
Ljuskällans färg	730 varmvit
Optiktyp utomhus	Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050)

Drift och elektricitet

Surge Protection (Common/Differential)	-
--	---

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Mörkgrå
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Typ av optisk kåpa	Glas

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Armaturens ljusfördelning
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	5 127 lm	50° - 4° x 123°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	5 127 lm	50° - 4° x 123°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	4 280 lm	37° - 9° x 148°

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	33,1 W
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	32,6 W
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	32,6 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	Nej
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	Ja
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	Ja


Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan	Standardvinkel för stolptoppsmontage	Standardvinkel för sidoingång
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	IK10	-	0°
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	IK09	-	0°
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	IK09	0°	-


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060803	BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S	BPS300
912300060804	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S	BPS300
912300060802	BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P	BDS300


Polar normal diagrams



912300060804



912300060803



912300060802