

UNILinear Flex: oświetlenie wewnętrzne o żywej barwie światła

UNILinear Flex

UNILinear Flex jest naprawdę i doskonale wodoodporne i anty-pyłowych pasków LED z profesjonalnego projektu, aby zagwarantować wydajność oświetlenia. Dzięki wypełnieniu anty-UV poliuretanu i przetwarzania przez metody nawadniania kleju uszczelniającego, to nie tylko zapewnić wysoką jakość oświetlenia spójność kolorów, ale także chronić produkty na zewnątrz przed z trudnych warunkach na zewnątrz. To może być stosowany do dekoracji oświetlenia i oświetlenia orientacyjnego na zewnątrz, wyższy CRI (80) zapewnia dobrą wydajność oświetlenia w oddawaniu barw.

Korzyści

- Wodoodporny i z żywą barwą światła
- Mniejsze koszty utrzymania i mniej obaw związanych z inwazją wody

Cechy

- Uszczelniony poliuretanem anty-UV bez zmiany barwy światła i starzenia się od promieni UV
- Różne strumienie świetlne od 400 lm do 1200 lm na metr
- Opcjonalny CCT 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB do różnych zastosowań
- CRI80 dla lepszego oddawania żywych barw
- SDCM≤ 5, lepsza spójność kolorów dla komfortu wizualnego
- DC 24VDC, klasa III do bezpiecznego użytkowania
- Długi okres eksploatacji 30 tys. godz. L70B50 @ 35 °C
- Kabel zasilający (1000 mm) do podłączenia
- CB

UNILinear Flex

Zastosowanie

- Oświetlenie dekoracyjne
- Oświetlenie prowadzące
- oświetlenie wnękowe





Wersje



UNILinear Flex Neon LED strips

UNILinear Flex Neon LED strips

Rysunki techniczne



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Opalizowany
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK04
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	Strumień
			temperatura barwowa (Nom)	
63727900	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	927 barwa ciepło-biała	2700 K	5 500 lm
63728600	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	930 barwa ciepło-biała	3000 K	5 750 lm
63729300	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	940 barwa biała neutralna	4000 K	6 000 lm
63723100	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	927 barwa ciepło-biała	2700 K	1 500 lm
63724800	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	930 barwa ciepło-biała	3000 K	2 000 lm
63725500	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	927 barwa ciepło-biała	2700 K	3 250 lm
63726200	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	930 barwa ciepło-biała	3000 K	3 250 lm
63730900	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	935 barwa ciepło-biała	3500 K	2 750 lm
63731600	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	935 barwa ciepło-biała	3500 K	4 500 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
63727900	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	56 W	63725500	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	46 W
63728600	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W	63726200	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W
63729300	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 W	63730900	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 W
63723100	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 W	63731600	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 W
63724800	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W			

