

UNILinear Flex: uma iluminação indireta com cores vivas

UNILinear Flex

A fita de LED UNILinear Flex é realmente à prova d'água e resistente à poeira, com um design profissional que garante um excelente desempenho de iluminação. Graças ao preenchimento com poliuretano anti-UV e ao processamento com cola de vedação por irrigação, ela não só garante alta qualidade e consistência de cor da iluminação, como também protege o produto contra ambientes externos agressivos. Pode ser usada para iluminação decorativa e de orientação externa, e o alto IRC (80) proporciona um bom desempenho de iluminação na reprodução de cores.

Benefícios

- À prova d'água e com cores claras
- Menor custo de manutenção e menos preocupações com invasão de água.

Características

- Selado com poliuretano anti-UV, sem alteração de cor e anti-envelhecimento por raios UV.
- Diversas opções de fluxo luminoso, de 400 lm a 1200 lm por metro.
- CCT opcional: 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB para diferentes aplicações
- CRI80 para uma reprodução de cores mais vívida.
- SDCM $\leq$ 5, melhor consistência de cores para maior conforto visual.
- 24 VCC, Classe III para uso seguro
- Vida útil longa de 30.000 horas. L70B50 a 35°C
- Cabo condutor (1000 mm) para conexão
- CB

UNILinear Flex

Aplicação

- Iluminação decorativa
- Iluminação de orientação
- Iluminação de sanca

Versions



UNILinear Flex Neon LED strips






UNILinear Flex Neon LED strips



UNILinear Flex Neon LED strips

Desenho dimensional



Informações gerais	
Driver incluído	N
Dados técnicos de luz	
Cor da fonte de luz	Branco quente
	930
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	>90
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de difusor ótico	Opaca
Cor do compartimento	Branco
Código de proteção mecânica contra impactos	IK04
Código de proteção de entrada	IP66
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Não

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	5.750 lm
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	2.000 lm
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	3.250 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W

