


UNILinear Flex

BGC301



UNILinear Flex. Canlı renklere sahip bir kontur aydınlatma

UNILinear Flex aydınlatma performansını garanti etmek için mükemmel biçimde su ve toz geçirmeyen profesyonel tasarıma sahip LED şeritlerdir. UV önleyici poliüretanlı dolgu ve yıkama yöntemleri sızdırmazlık tutkalı ile işleme sayesinde yalnızca yüksek kaliteli aydınlatma rengi tutarlılığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dış mekan ürünlerini sert dış etkenlere karşı da korur. Dış mekanda dekorasyon aydınlatması ve yol gösterme aydınlatması için kullanılabilir, daha yüksek CRI (80) renksel geriverimde iyi aydınlatma performansı sunar.

[BENEFITS]

- Su geçirmez ve canlı ışık rengi
- Daha az bakım maliyeti ve su girişiyle ilgili daha az sorun

[APPLICATIONS]

- Dekoratif aydınlatma
- Yol gösterme aydınlatması
- Kontur aydınlatma

[FEATURES]

- IP68, renk geçişi olmaksızın UV önleyici poliüretanla sızdırmazlık sağlanır ve UV kaynaklı yaşlanmayı önler
- Metre başına 400 lm - 1200 lm arasında farklı lümen çıkışı

- Farklı uygulama için isteğe bağlı CCT 2500 K/3000 K/4000 K/5000 K/RGB
- Daha iyi canlı renksel geriverim için CRI80
- SDCM≤ 5, göz konforu için daha iyi renk tutarlılığı
- DC 24VDC, Güvenlik kullanımı için Sınıf III
- Uzun kullanım ömrü 30.000 sa. 35°C'de L70B50
- Bağlantı için dayanıklı kablo (1000 mm)
- CB ve CE sertifikalı

[VERSIONS]

UNILinear Flex Neon LED strips





UNILinear Flex Neon LED strips



UNILinear Flex Neon LED strips





[DIMENSIONALDRAWING]



BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G



BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G

BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) >90

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Beyaz

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu IK04 [0,5 J standart plus]

Optik kapak tipi Opal

Onay ve Uygulama

CE işareti Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağı rengi
63728600	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	5.750 lm	3000 K	930 sıcak beyaz
63729300	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	6.000 lm	4000 K	940 nötr beyaz
63723100	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	1.500 lm	2700 K	927 sıcak beyaz
63724800	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	2.000 lm	3000 K	930 sıcak beyaz
63726200	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	3.250 lm	3000 K	930 sıcak beyaz
63730900	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	2.750 lm	3500 K	935 sıcak beyaz
63731600	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	4.500 lm	3500 K	935 sıcak beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
63728600	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W
63729300	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 W
63723100	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 W
63724800	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W
63726200	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W
63730900	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 W
63731600	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 W