

UNILinear Flex — яскраве освітлення відбитим СВІТЛОМ

UNILinear Flex — це справді надзвичайно водо- та пилонепроникні світлодіодні стрічки з професійним дизайном, які гарантують ефективне освітлення. Завдяки заповненню поліуретаном із захистом від УФ-променів і обробці герметизуючим клеєм методом зрошення, вони не тільки забезпечують високу якість насиченості кольору, але й захищають вироби на відкритому повітрі від несприятливих умов довкілля. Цей світильник можна використовувати для декоративного освітлення та скеровуючого освітлення на відкритому повітрі; вищий CRI (80) забезпечує гарну ефективність кольоропередачі.

Переваги

- Водостійкість і яскравий колір світла
- Менші витрати на технічне обслуговування та менше занепокоєння щодо попадання води

Applications

- Декоративне освітлення
- Скеровуюче освітлення
- Освітлення ніш

Характеристики

- Ущільнений поліуретаном, що захищає від ультрафіолетового випромінювання, без зміни кольору та старіння
- Різна світлосила від 400 лм до 1200 лм на метр
- CCT на вибір: 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB, — для різних сфер застосування
- CRI 80 для яскравої кольоропередачі
- SDCM ≤ 5 , краща узгодженість кольорів для візуального комфорту
- 24 В постійного струму, клас III для безпечного використання

- Довгий термін служби 30 тис. год. (L70B50 за 35 °C)

- Ведучий кабель (1000 мм) для підключення
- Сертифікація CB

Версії



UNILinear Flex Neon LED strips




UNILinear Flex Neon LED strips




UNILinear Flex Neon LED strips



Розміри



BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G



BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G



BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G

BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект Ні

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI) >90

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу Білий
Код захисту від проникнення IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу IK04 [0,5 Дж покращений стандарт]
Тип кришки об'єктива Матово-білий

Затвердження й застосування

Знак CE Ні

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	5 500 lm	2700 K	927 теплий білий
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	5 750 lm	3000 K	930 теплий білий
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	6 000 lm	4000 K	940 нейтральний білий
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	1 500 lm	2700 K	927 теплий білий
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	2 000 lm	3000 K	930 теплий білий

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	3 250 lm	2700 K	927 теплий білий
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	3 250 lm	3000 K	930 теплий білий
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	2 750 lm	3500 K	935 теплий білий
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	4 500 lm	3500 K	935 теплий білий

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401767742	BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G	56 W
911401767752	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G	56 W
911401767762	BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G	56 W
911401767702	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G	43 W
911401767712	BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G	43 W
911401767722	BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G	46 W
911401767732	BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G	46 W
911401767772	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G	35 W
911401767782	BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G	59 W