



Snadný způsob, jak proměnit uliční osvětlení na osvětlení LED – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Svítlidlo UniStreet gen2, které je určeno pro rozsáhlé projekty přechodu na technologii LED, je ideální náhradou svítidel v poměru 1 : 1 pro obecní osvětlení. Díky vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům umožňuje svítidlo UniStreet gen2 rychlou návratnost investice a významné úspory spotřeby energie v krátkém časovém horizontu. Aplikace Service tag usnadňuje montáž a údržbu, zatímco díky zásuvce SR (System Ready) je svítidlo připraveno na budoucí vývoj. Toto svítidlo můžete současně používat společně s ovládáním osvětlení a softwarovými aplikacemi (například Interact City). Svítidlo UniStreet gen2, které je k dispozici s řadou různých optických prvků a světelných toků, které lze ještě dále vyladit tak, aby přesně odpovídaly požadavkům projektu, je skutečným řešením pro okamžitou náhradu konvenčních světelných zdrojů. Toto kompaktní svítidlo, vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, také na konci životnosti můžete snadno demontovat a recyklovat.

Výhody

- Přímá náhrada za klasická svítidla
- Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují delší životnost a minimalizují požadavky na údržbu

Vlastnosti

- Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití
- Snadná identifikace svítidla díky servisnímu štítku
- Připravenost na budoucnost díky konektoru SR (System Ready)
- Svítidlo je rovněž vybaveno speciálními spektry světla, které přispívají 1) k udržení optimálních ekosystémů pro netopýry a 2) zachování temné noční oblohy a snížení hladiny rušivého světla.
- Volitelný skleněný kryt IK09 zajišťuje lepší odolnost proti nárazům.

Aplikace



- Silnice a ulice
- Obytné ulice

Versions






UniStreet LumiStreet gen2 Nano

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Detaily o výrobku

UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Detaily o výrobku



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



Detaily o výrobku



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Obecné informace		Kód řady	Počet předřadниковých
Order Code	Full Product Name	svítidel	jednotek
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100	1 jednotka
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120	1 jednotka
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70	1 jednotka
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 jednotka
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59	1 jednotka
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60	1 jednotka
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 jednotka
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80	1 jednotka
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 jednotka
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednotka
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednotka
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 jednotka
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70	1 jednotka
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69	1 jednotka
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30	1 jednotka
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70	1 jednotka
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednotka
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100	1 jednotka
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64	1 jednotka
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74	1 jednotka
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100	1 jednotka
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED149	1 jednotka
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 jednotka
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 jednotka
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadníkových jednotek
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 jednotka
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90	1 jednotka
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED160	1 jednotka
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139	1 jednotka
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200	1 jednotka
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100	1 jednotka
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED240	2 jednotky
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 jednotky
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 jednotky
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednotka
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED40	1 jednotka
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED50	1 jednotka
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25	1 jednotka
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 jednotka
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednotka
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45	1 jednotka
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35	1 jednotka
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednotka
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 jednotka
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 jednotka
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16	1 jednotka
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20	1 jednotka
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25	1 jednotka
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54	1 jednotka
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednotka
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED40	1 jednotka
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20	1 jednotka
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednotka
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednotka
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30	1 jednotka
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60	1 jednotka
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednotka
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED20	1 jednotka
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35	1 jednotka
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50	1 jednotka
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40	1 jednotka
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20	1 jednotka
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45	1 jednotka
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45	1 jednotka
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED60	1 jednotka
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadňíkových jednotek
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16	1 jednotka

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
	DM50 D9 48/60S				
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
	DM10 CLO-DDF2 D18				
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	830 teplá bílá	3000 K	80
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	830 teplá bílá	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Střední vyzařování 10
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	8 256 lm	Střední vyzařování 10
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	9 890 lm	Střední vyzařování 10
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5 916 lm	Střední vyzařování 10
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 220 lm	Střední rozptyl 50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5 220 lm	Střední rozptyl 50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Střední rozptyl 50
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 960 lm	Střední vyzařování 11
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	6 612 lm	Střední vyzařování 10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5 046 lm	Střední vyzařování 10
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Střední rozptyl 50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Úzké vyzařování 10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 960 lm	Střední vyzařování 11
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6 090 lm	Úzké vyzařování 10

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
	DM10 DDF2 D18 48/6				
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6 090 lm	Úzké vyzařování 10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2 640 lm	Široké vyzařování 10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6 090 lm	Střední vyzařování 11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Střední rozptyl 50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8 600 lm	Střední rozptyl 50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5 568 lm	Široké vyzařování 10
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6 364 lm	Střední vyzařování 11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8 600 lm	Střední vyzařování 11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	12 470 lm	Střední vyzařování 10
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 160 lm	Střední vyzařování 11
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 160 lm	Střední vyzařování 11
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 160 lm	Střední rozptyl 50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 040 lm	Střední rozptyl 50
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 920 lm	Střední rozptyl 50

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Střední rozptyl 50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Střední rozptyl 50
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Střední rozptyl 50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	13 760 lm	Střední vyzařování 11
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Střední rozptyl 50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12 180 lm	Střední vyzařování 12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	17 000 lm	Velmi široké vyzařování 10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Střední rozptyl 50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8 700 lm	Úzké vyzařování 10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Střední rozptyl 50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Střední rozptyl 50
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	20 880 lm	Střední vyzařování 11
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29 240 lm	Střední vyzařování 11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24 940 lm	Střední vyzařování 11
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Úzké vyzařování 10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	3 432 lm	Střední vyzařování 10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4 263 lm	Střední vyzařování 10
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2 200 lm	Úzké vyzařování 10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 046 lm	Střední vyzařování 10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Úzké vyzařování 10
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	3 960 lm	Střední vyzařování 12
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3 080 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Úzké vyzařování 10
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Střední vyzařování 11
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 350 lm	Střední vyzařování 11
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 424 lm	Střední vyzařování 10
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 760 lm	Střední vyzařování 10
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2 200 lm	Střední vyzařování 10
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4 698 lm	Střední vyzařování 10
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Úzké vyzařování 10
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	3 432 lm	Střední vyzařování 11
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1 760 lm	Úzké vyzařování 10
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Úzké vyzařování 10
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Úzké vyzařování 10
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2 640 lm	Střední vyzařování 10
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5 220 lm	Střední vyzařování 11
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Úzké vyzařování 10
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1 716 lm	Střední vyzařování 10
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 080 lm	Úzké vyzařování 10
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4 350 lm	Úzké vyzařování 10
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3 520 lm	Střední vyzařování 11
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1 716 lm	Střední vyzařování 11
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	3 960 lm	Úzké vyzařování 10
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3 960 lm	Střední vyzařování 10
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	5 046 lm	Střední vyzařování 11
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 520 lm	Úzké vyzařování 10
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1 424 lm	Střední vyzařování 11

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	40,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	46,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	40,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	48,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	17,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	49 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	37 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	52 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	38,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	44 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	49,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	91 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	78 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	78 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	112 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	55 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	66 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	67 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	134 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Standardní úroveň přepětové ochrany
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	23,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	15,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	27 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	22,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	23,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	10,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	15,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	32,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	28,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	23,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	21 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	22,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	36 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	28,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	27 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	27 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	10,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano	0 % (digitální)
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano	0 % (digitální)
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	0 % (digitální)
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Ano	0 % (digitální)
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	0 % (digitální)
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	0 % (digitální)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano	0 % (digitální)
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	0 % (digitální)
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Ano	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano	0 % (digitální)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Ano	0 % (digitální)
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Ano	0 % (digitální)
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano	0 % (digitální)
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Ne	0 % (digitální)
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Ano	0 % (digitální)
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ne	0 % (digitální)
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ne	0 % (digitální)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ano	Programovatelný
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	0 % (digitální)
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	0 % (digitální)
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	0 % (digitální)
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	0 % (digitální)
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	0 % (digitální)
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Ano	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ano	0 % (digitální)
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Ne	0 % (digitální)
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	0 % (digitální)
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	0 % (digitální)
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	0 % (digitální)
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	0 % (digitální)
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ano	0 % (digitální)
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Ano	0 % (digitální)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Ano	0 % (digitální)
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	0 % (digitální)
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	0 % (digitální)
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	0 % (digitální)
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Ano	0 % (digitální)
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Ano	0 % (digitální)
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Ano	0 % (digitální)
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ano	0 % (digitální)
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	0 % (digitální)

		Maximální úroveň	
Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	ztlumení
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ano	0 % (digitální)

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	IK09
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	IK09
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	IK09
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	IK09
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	IK09
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	IK09
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	IK09
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	IK09
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	IK09
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	IK09
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	IK09
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	IK09
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	IK09
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	IK09
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0.5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0.5 %
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0.5 %
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	-
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0.5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0.5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0.5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0.5 %
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0.5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0.5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0.5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0.5 %
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0.5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0.5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0.5 %
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0.5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	-
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0.5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0.5 %

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP280
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0.5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0.5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0.5 %
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0.5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0.5 %
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0.5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0.5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0.5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0.5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0.5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0.5 %
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0.5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0.5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0.5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0.5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0.5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0.5 %
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0.5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0.5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0.5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0.5 %


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865663




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865664




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865687


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865688




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866439




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866740




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866701




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866744




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866609



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866670




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866675




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866680


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866708




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866685




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866714




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866745




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866790




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866812



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868726




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865669




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865676


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865665




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865675




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865666




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865678




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866452



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866672




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866438




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866676


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866673




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866684




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866736




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866678




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866710



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866752




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866764




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866683


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866709




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866725




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866741




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866743




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866774




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866713



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866750




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866769




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866777


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866681




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866706




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866754




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866768




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866794




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866806



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866815




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866816




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866695


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866737




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866776




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866763



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866782



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866811

