



TunLite LED Gen2: ekonomiczne rozwiązanie do oświetlenia tuneli i przejeżdż podziemnych

TunLite LED GEN2

Dla projektów, w których najważniejsza jest niska inwestycja początkowa, TunLite LED GEN2 oferuje konkurencyjne rozwiązanie. Prosta konstrukcja oraz ograniczony zakres opcji sprawiają, że TunLite LED GEN2 jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem.

Korzyści

- Dla projektów z niskim nakładem inwestycyjnym
- Niezawodna jakość zapewniająca długi okres użytkowania

Cechy

- Energooszczędny – skuteczność świetlna ponad 130 lm/W
- Profesjonalne optyki dedykowane do oświetlania tuneli
- Produkt znakowany marką Philips

Zastosowanie

- Tunel
- Przejeżdżie podziemne

TunLite LED GEN2

Wersje



BGP285_TunLite LED Gen2_Medium






BGP287_TunLite LED Gen2_Xlarge




BGP286_TunLite LED Gen2_Large

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

BGP286_TunLite LED Gen2_Large



BGP285_TunLite LED
Gen2_Medium



TunLite LED GEN2

Więcej o produkcie

BGP287_TunLite LED Gen2_Xlarge



Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	88° x 157°
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Typ optyki zewnętrznej	Średni rozsył 12
Sprawność świetlna w górę	0

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym
---	--

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemniania	10%

Mechanika i korpus

Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Aluminium
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
---------	-----

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
03870700	BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	LED140	Nie	1 jednostka
03872100	BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	LED380	Tak	2 jednostki
03873800	BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	LED520	Tak	2 jednostki
03871400	BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	LED280	Nie	2 jednostki

Dane techniczne oświetlenia

TunLite LED GEN2

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
03870700	BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	11 620 lm
03872100	BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	33 060 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
03873800	BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	44 200 lm
03871400	BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	23 240 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
03870700	BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	86 W
03872100	BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	230 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
03873800	BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	315 W
03871400	BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	172 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
03870700	BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	IK08
03872100	BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
03873800	BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	IK09
03871400	BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	IK08

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
03870700	BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
03872100	BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
03873800	BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych
03871400	BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
03870700	BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	BGP285
03872100	BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	BGP287

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
03873800	BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	BGP287
03871400	BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5	BGP286

