



Je čas, abyste své konvenční osvětlení modernizovali na LumiStreet gen2

LumiStreet gen2.

Stále více obcí musí modernizovat rozsáhlé konvenční instalace pouličního osvětlení energeticky úspornou LED technologií. Ale musí to dělat s čím dál menším rozpočtem. Proto byla nová generace LumiStreet modernizována a navržena tak, aby poskytla řešení této výzvy. Je ideálním řešením pro provedení bodové náhrady konvenčního osvětlení. LumiStreet gen2 toho dosahuje díky vysoké účinnosti, nízkým celkovým nákladům na vlastnictví a snadné instalaci a údržbě. Snadná instalace a údržba je zajištěna servisním štítkem. Navíc je díky patici SR (System Ready) připraveno na budoucnost a toto svítidlo můžete spárovat s aplikacemi pro ovládání osvětlení a softwarovými aplikacemi, jako je Interact City.

Výhody

- Ekonomická LED alternativa k uličnímu osvětlení s konvenčními zdroji světla
- Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují delší životnost a minimalizují požadavky na údržbu

Vlastnosti

- Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití
- Snadná identifikace svítidla díky servisnímu štítku
- Připravenost na budoucnost díky konektoru SR (System Ready)
- Skvělá účinnost systému a kvalitní rozsah použití
- Svítidlo je rovněž vybaveno speciálními efekty osvětlení, které přispívají 1) k udržení optimálních ekosystémů pro netopýry a 2) zachování temné noční oblohy a snížení hladiny rušivého světla.

Aplikace

- Silnice a ulice
- Obytné ulice

Versions



UniStreet LumiStreet gen2 Nano





LumiStreet/UniStreet gen2 Large






LumiStreet/UniStreet gen2 Micro

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Detaily o výrobku

UniStreet gen2 spigot regulation




UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Detaily o výrobku



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

Detaily o výrobku



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Obecné informace		Kód řady svítidel	Počet předřadниковých jednotek
Order Code	Full Product Name		
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 jednotka
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 jednotka
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 jednotka
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	1 jednotka
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	1 jednotka
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	1 jednotka
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED14	1 jednotka
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 jednotka
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	LED18	1 jednotka
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	LED22	1 jednotka
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED34	1 jednotka
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 jednotka
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 jednotka
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	LED120	1 jednotka
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 jednotka
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 jednotka
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 jednotka
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	1 jednotka
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 jednotka
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	LED99	1 jednotka
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 jednotka
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 jednotka
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED18	1 jednotka
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 jednotka
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	LED85	1 jednotka
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED49	1 jednotka
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED74	1 jednotka
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 jednotka
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	LED94	1 jednotka
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED22	1 jednotka
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	LED109	1 jednotka
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	LED120	1 jednotka
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 jednotka
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	LED51	1 jednotka
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	1 jednotka
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	LED75	1 jednotka
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	LED51	1 jednotka
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED18	1 jednotka
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	LED75	1 jednotka
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED65	1 jednotka
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED119	1 jednotka
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED54	1 jednotka
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED64	1 jednotka
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED45	1 jednotka
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED45	1 jednotka
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED35	1 jednotka
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED35	1 jednotka
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	1 jednotka
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	1 jednotka
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	1 jednotka
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	1 jednotka
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	LED149	1 jednotka
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	LED120	1 jednotka
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 jednotka
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 jednotka
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180	1 jednotka
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED240	1 jednotka
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	LED170	1 jednotka
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	1 jednotka
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	LED139	1 jednotka
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	LED149	1 jednotka
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	LED149	1 jednotka
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	LED139	1 jednotka
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED84	1 jednotka
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED109	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED80	1 jednotka
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	LED100	1 jednotka
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	LED120	1 jednotka
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	LED149	1 jednotka
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	LED100	1 jednotka
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	2 jednotky
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	LED240	2 jednotky
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 jednotky
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 jednotky
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	LED39	1 jednotka
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 jednotka
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 jednotka
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8	1 jednotka
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 jednotka
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 jednotka
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 jednotka
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64	1 jednotka
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	LED45	1 jednotka
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	1 jednotka
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	LED44	1 jednotka
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 jednotka
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 jednotka
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 jednotka
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 jednotka
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 jednotka
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 jednotka
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 jednotka
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 jednotka
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED51	1 jednotka
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED51	1 jednotka
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED20	1 jednotka
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED25	1 jednotka
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED35	1 jednotka
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED45	1 jednotka
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED45	1 jednotka
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED54	1 jednotka
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED20	1 jednotka
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED25	1 jednotka
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED35	1 jednotka
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED45	1 jednotka
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	1 jednotka
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	1 jednotka
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	1 jednotka
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	1 jednotka

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 teplá bílá	3000 K	70
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 teplá bílá	3000 K	70
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 teplá bílá	3000 K	70
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	53° x 71°	730 teplá bílá	3000 K	70
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Full Product Name	svítidla			
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Full Product Name	svítidla			
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Full Product Name	svítidla			
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Full Product Name	svítidla			
	DM11 SRT SRB SRG1				
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN- F-2X1	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Full Product Name	svítidla			
	DM50 D9 48/60S				
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Full Product Name	svítidla			
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	152° - 24° x 66°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva	Náhradní	Index
		světelného paprsku svítidla	světelného zdroje	teplota chromatičnosti (jmen.)	podání barev (CRI)
10123400	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED34-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO-DDF1				
	D18				
10124100	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED44-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO				
	48/60S				
10125800	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED44-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO-DDF1				
	D18				
10126500	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED44-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO				
	48/60S				
10127200	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED44-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO-DDF1				
	D18				
10128900	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED51-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO				
	48/60S				
10129600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED51-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO-DDF1				
	D18				
10162300	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED20-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
10173900	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED25-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
10174600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
10176000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	54°	neutrální bílá		

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Střední vyzařování 10

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva	Náhradní	Index
		světelného paprsku svítidla	světelného zdroje	teplota chromatičnosti (jmen.)	podání barev (CRI)
10187600	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
10187600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO SRT				
	48/6				
10188300	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO SRT				
	48/6				
10191300	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED20-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
10192000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED25-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
10195100	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED35-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
10196800	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED45-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO				
	S05ZIZ1-				
12558200	BGP291	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	67°	neutrální bílá		
	DX10 D11				
	H07RN-F-				
12559900	BGP291	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED60-4S/740 II	67°	neutrální bílá		
	DX10 BL1 D11				
	H07R				
12562900	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED25-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/76S				
	POLE				
12563600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/76S				
	POLE				

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	3 320 lm	Střední rozptyl 50

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4 000 lm	Střední rozptyl 50
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4 620 lm	Střední rozptyl 50
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	4 000 lm	Střední vyzařování 12
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4 263 lm	Velmi široké vyzařování 10
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3 306 lm	Úzké vyzařování 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	8 600 lm	Velmi široké vyzařování 10
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 232 lm	Střední vyzařování 12
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	1 584 lm	Střední rozptyl 50
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	1 936 lm	Střední rozptyl 50
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	2 992 lm	Střední rozptyl 50
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 220 lm	Střední rozptyl 50
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 960 lm	Střední rozptyl 50
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 600 lm	Střední rozptyl 50
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Střední rozptyl 50
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7 482 lm	Střední vyzařování 11
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7 482 lm	Střední vyzařování 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4 263 lm	Velmi široké vyzařování 10
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 288 lm	Úzké vyzařování 10
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	8 600 lm	Velmi široké vyzařování 10
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 904 lm	Úzké vyzařování 10
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 848 lm	Střední vyzařování 12
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 540 lm	Střední vyzařování 12
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 288 lm	Úzké vyzařování 10
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	7 482 lm	Střední vyzařování 10
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4 263 lm	Střední rozptyl 50
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6 264 lm	Střední vyzařování 11
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 904 lm	Úzké vyzařování 10
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	7 740 lm	Střední vyzařování 11
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1 848 lm	Úzké vyzařování 10
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	9 460 lm	Střední vyzařování 10
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	9 890 lm	Střední vyzařování 11
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 848 lm	Střední vyzařování 12
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	4 524 lm	Velmi široké vyzařování 10
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	3 306 lm	Střední vyzařování 12
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	8 600 lm	Velmi široké vyzařování 10
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3 306 lm	Úzké vyzařování 10
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	4 524 lm	Velmi široké vyzařování 10
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1 540 lm	Úzké vyzařování 10
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	3 306 lm	Široké vyzařování 10
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 742 lm	Střední rozptyl 50
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	9 890 lm	Střední vyzařování 11
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4 524 lm	Střední vyzařování 11
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	5 394 lm	Střední vyzařování 11
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 741 lm	Střední vyzařování 11
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 828 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 958 lm	Střední vyzařování 11
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Střední vyzařování 11
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	6 090 lm	Velmi široké vyzařování 10
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	6 960 lm	Velmi široké vyzařování 10
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	6 090 lm	Střední vyzařování 11
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	10 200 lm	Střední vyzařování 11
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	12 900 lm	Střední vyzařování 12
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	10 440 lm	Velmi široké vyzařování 10
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 160 lm	Střední vyzařování 11
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 160 lm	Střední vyzařování 11
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Střední rozptyl 50
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Střední rozptyl 50
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	15 300 lm	Střední rozptyl 50
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 160 lm	Střední rozptyl 50
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	14 620 lm	Střední vyzařování 11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	20 160 lm	Střední vyzařování 11
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	12 180 lm	Velmi široké vyzařování 10
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	12 900 lm	Velmi široké vyzařování 10
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	12 900 lm	Široké vyzařování 10
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	12 180 lm	Střední vyzařování 10
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 392 lm	Střední rozptyl 50
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	9 680 lm	Střední rozptyl 50
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6 864 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	8 448 lm	Střední vyzařování 11
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	10 005 lm	Střední vyzařování 11
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	12 470 lm	Střední vyzařování 11
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	8 448 lm	Střední vyzařování 11
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	29 240 lm	Střední vyzařování 11
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	20 880 lm	Střední rozptyl 50
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29 240 lm	Střední vyzařování 11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24 940 lm	Střední vyzařování 11
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	3 432 lm	Střední rozptyl 50
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Střední vyzařování 11
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 350 lm	Střední vyzařování 11
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	712 lm	Střední rozptyl 50
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 760 lm	Střední rozptyl 50
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	3 520 lm	Střední rozptyl 50
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4 350 lm	Střední rozptyl 50
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 504 lm	Střední rozptyl 50
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	3 960 lm	Střední vyzařování 11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5 504 lm	Střední vyzařování 11
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	3 784 lm	Široké vyzařování 50
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	2 904 lm	Střední vyzařování 11
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 904 lm	Střední vyzařování 11
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	2 904 lm	Střední vyzařování 11
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 904 lm	Střední vyzařování 11
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	3 784 lm	Střední vyzařování 11
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 784 lm	Střední vyzařování 11
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3 741 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 741 lm	Střední vyzařování 11
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4 350 lm	Střední vyzařování 11
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4 350 lm	Střední vyzařování 11
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 716 lm	Střední vyzařování 11
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 112 lm	Střední vyzařování 11
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Střední vyzařování 11
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 872 lm	Střední vyzařování 11
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	3 872 lm	Střední vyzařování 11
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4 524 lm	Střední vyzařování 11

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	32,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	40 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	8,9 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 716 lm	Střední vyzařování 11
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 112 lm	Střední vyzařování 11
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Střední vyzařování 11
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 741 lm	Střední vyzařování 11
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	3 960 lm	Velmi široké vyzařování 10
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	5 220 lm	Velmi široké vyzařování 10
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	2 200 lm	Střední vyzařování 32
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	3 080 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	11,2 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	47 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	60 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	11,2 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	50 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	29 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	42,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	56 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	63 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	30,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	23 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	60 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	44 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	30,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	11,2 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	23 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	44 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	26,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	24,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	20,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	40,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	47 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	40,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	70 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	67 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	138 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	98 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	78 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	78 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	60 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	44 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	55 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	67 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	84 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	56 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	186 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	134 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Standardní úroveň přepětové ochrany
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	23 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	23,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	30 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	39 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	27 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	26 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	22 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	22 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	23,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	23,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	26 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	31,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	31,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	30,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	30,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	13,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	19 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	22,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	26,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	26,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	32 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	14,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	15,6 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	24,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	32 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	27 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	36,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	15,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	22,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Ne	0 % (digitální)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano	0 % (digitální)
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano	0 % (digitální)
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Ano	0 % (digitální)
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano	0 % (digitální)
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Ano	0 % (digitální)
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Ano	0 % (digitální)
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ne	0 % (digitální)
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano	0 % (digitální)
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Ano	0 % (digitální)
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne	0 % (digitální)
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne	0 % (digitální)
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne	0 % (digitální)
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne	0 % (digitální)
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne	0 % (digitální)
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne	0 % (digitální)
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ano	0 % (digitální)
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ano	0 % (digitální)
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne	0 % (digitální)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne	0 % (digitální)
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Ano	0 % (digitální)
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Ano	0 % (digitální)
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Ne	0 % (digitální)
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Ne	0 % (digitální)
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne	0 % (digitální)
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Ne	0 % (digitální)
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Ne	0 % (digitální)
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Ne	0 % (digitální)
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Ne	0 % (digitální)
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Ne	0 % (digitální)
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Ne	0 % (digitální)
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ne	0 % (digitální)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ano	Programovatelný
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Ne	0 % (digitální)
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Ne	0 % (digitální)
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM1148/60S	Ne	0 % (digitální)
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D948/60S	Ne	0 % (digitální)
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Ano	0 % (digitální)
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO48/60S	Ne	0 % (digitální)
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO48/60S	Ne	0 % (digitální)
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO48/60S	Ne	0 % (digitální)
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO48/60S	Ne	0 % (digitální)
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO48/60S	Ne	0 % (digitální)
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ne	0 % (digitální)
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ne	0 % (digitální)
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ano	0 % (digitální)
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ano	0 % (digitální)
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM1148/76S POLE	Ne	0 % (digitální)
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM1148/76S POLE	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	IK09
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	IK09
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	IK09
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	IK09
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	IK09
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	IK09
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	IK09
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	IK09
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	IK09
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	IK09
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	IK09
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	IK09
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	IK09
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	IK09
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	IK09
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	IK09
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	IK09
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	0,5 %
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	0,5 %
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	0,5 %
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	0,5 %
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	0,5 %
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	0,5 %
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	0,5 %
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	0,5 %
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	0,5 %
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	0,5 %
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0,5 %
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	-
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	0,5 %
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	0,5 %
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP390
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	BGP292
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	BGP292
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	BGP292
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	BGP292
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP292
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	BGP292
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	BGP292
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP292
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady	Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293	10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	BGP291
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293	10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	BGP293	10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	BGP293	10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293	10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293	10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293	10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP293	10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293	10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293	10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293	10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	BGP293	10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	BGP294	10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	BGP294	10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394	10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294	10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	BGP291	10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291	10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP291	10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	BGP291	10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291	10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291	12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291	12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291	12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	BGP291	12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391			


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865683




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865679




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866444


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866628




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866607




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866716




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866615




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866727





Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866860




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866753

Polar Wide Diagrams






Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866762

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866930

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866772


Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866755



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866789




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866941




Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868722


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869154




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869156




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869153




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865680




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865671



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866445




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866610




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866613




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866616




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866617




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866618



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866630






Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866644



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866636




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866642

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866657




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866612



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866662

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866721

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866759




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866631


Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866633

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866611


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866614




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866632




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866643




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866712




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866780




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866796



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866704






Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866724



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866734




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866761

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866810



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866862

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866865

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866899




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866730


Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866904

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866911


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866932




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866722




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866731




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866793




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866809




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866859



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866901




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866905




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866933


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866902




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866926




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866853




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866856




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866912




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866910



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866925




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866928




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867777




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867775




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867781




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866804



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866898



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866934



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869155

