



Il est temps de mettre à niveau votre éclairage conventionnel vers LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C'est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l'éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l'éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Avantages

- Alternative LED économique à l'éclairage public conventionnel
- Efficacité élevée et économies d'énergie
- Composé de matériaux de haute qualité qui prolongent la durée de vie du système et réduisent la maintenance

Fonctions

- Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts de fixation inclinables
- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Signify Service tag
- Paré pour le futur grâce au connecteur SR (System Ready)
- Efficacité système élevée pour une vaste gamme d'applications
- Le luminaire est également équipé d'optiques dédiées qui : 1) respectent l'écosystème des chauves-souris 2) préservent le ciel nocturne et réduisent la pollution lumineuse

Application

- Voies publiques et grandes artères
- Rues résidentielles

Versions



LumiStreet/UniStreet gen2 Medium

Schéma dimensionnel







Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Détails sur le produit



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED34	1 unité
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 unité
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 unité
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 unité
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 unité
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	1 unité
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 unité
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED49	1 unité
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED65	1 unité
18142700	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	LED100	1 unité
18143400	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	LED100	1 unité
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 unité
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 unité
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180	1 unité
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED240	1 unité
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	1 unité
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 unité
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED84	1 unité
07901400	BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	LED180	2 unités
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	LED240	2 unités
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 unités
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8	1 unité
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 unité
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 unité
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 unité
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64	1 unité
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	1 unité
18140300	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	LED51	1 unité
18141000	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	LED51	1 unité

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Flux lumineux
		154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K (nom.)		
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S					2 992 lm
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S					5 220 lm
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S					6 960 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Flux lumineux
		154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K (nom.)		
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S					8 600 lm
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S					10 200 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Flux lumineux
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	10 200 lm
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	6 612 lm
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	4 263 lm
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	5 742 lm
18142700	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	8 600 lm
18143400	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	8 600 lm
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	8 800 lm
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	12 180 lm
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	15 300 lm
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	20 160 lm
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	20 160 lm
07988500	BGP293 LED149-4S/740	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	12 900 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Flux lumineux
	II DM50 D9 48/60S				
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	7 392 lm
07901400	BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	15 840 lm
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	20 880 lm
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	29 240 lm
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	712 lm
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	1 760 lm
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	3 520 lm
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	4 350 lm
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	5 504 lm
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	5 504 lm
18140300	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	4 524 lm
18141000	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	4 524 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Distribution ultra-extensive 10
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
18142700	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	Distribution semi-intensive 50
18143400	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 W
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36,5 W
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	47 W
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	61 W
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	29 W
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37,5 W
18142700	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	61 W
18143400	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	61 W
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	138 W

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 11
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07901400	BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Distribution semi-intensive 50
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Distribution semi-intensive 50
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Distribution semi-intensive 11
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Distribution semi-intensive 50
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 11
18140300	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	Distribution semi-intensive 50
18141000	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	Distribution semi-intensive 50

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W
07901400	BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	99 W
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	134 W
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	13,6 W
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	23,5 W
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	30 W
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	39 W
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W
18140300	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	32,5 W
18141000	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	32,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui	0 % (numérique)
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Oui	0 % (numérique)
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Oui	0 % (numérique)
18142700	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	Non	Programmable
18143400	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	Non	Programmable
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Oui	0 % (numérique)
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Oui	0 % (numérique)
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Oui	0 % (numérique)
07901400	BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Oui	0 % (numérique)
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Non	0 % (numérique)
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Non	0 % (numérique)
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Non	0 % (numérique)
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Non	0 % (numérique)
18140300	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	Non	Programmable
18141000	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	Non	Programmable

Durées de vie (conformes IES)


Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5	
		000h	
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %	
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %	
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
18142700	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	-	
18143400	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	-	
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5	
		000h	
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %	
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
07901400	BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	-	
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	-	
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-	
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	0,5 %	
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %	
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %	
18140300	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	-	
18141000	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	-	


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292	07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292	07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292	10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292	07901400	BGP294 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	BGP294
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292	07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	BGP294
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392	07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292	06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	BGP291
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292	06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292	06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
18142700	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	BGP292	06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
18143400	BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S	BGP292	06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293	07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293	18140300	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S	BGP291
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293	18141000	BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S	BGP291
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866628




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866615



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866628




Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866610




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866613




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866616




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866617




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866618




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866630



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866636




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866612


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866631




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866633




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866611




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866614




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866632



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866722




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866793




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866809


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866635



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925868105



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925868107

