



Konvansiyonel aydınlatmanızı LumiStreet gen2'ye yükseltmenin tam zamanı

LumiStreet gen2

Gitgide artan sayıda belediye, geniş ölçekli geleneksel sokak aydınlatması kurulumlarını enerji tasarruflu LED teknolojisine yükseltme ihtiyacı duymaktadır. Ancak, bunu gitgide azalan bütçelerle yapmak durumunda kalmaktadır. Yeni nesil LumiStreet, bu soruna bir çözüm sunmak için yükseltilmiş ve tasarlanmıştır, geleneksel aydınlatmanın birebir değiştirilmesi için ideal bir çözüm olma özelliği taşır. LumiStreet gen2, bu çözüme yüksek verimlilik, düşük toplam sahip olma maliyeti ve kurulum ile bakım kolaylığı sunarak erişir. Kurulum ve bakım kolaylığı Philips Service etiketi ile mümkündür. Ayrıca, Philips SR (Sisteme Hazır) soket, bu çözümü geleceğe hazır hale getirir ve bu aydınlatma armatürünü aydınlatma kontrolü ve Interact City gibi yazılım uygulamaları ile eşleştirmeniz mümkündür.

Faydaları

- Geleneksel yol armatürleri için ekonomik LED alternatifi.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar.
- Daha uzun kullanım ömrü ve en az bakım için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.

LumiStreet gen2



Özellikler

- Geniş bir optik yelpazesi, ayarlanabilir ışık akısı ve tilt edilebilir montaj yapısı ile geniş uygulama kapsamı
- Philips Service Tag uygulaması sayesinde daha kolay aydınlatma armatürü tanımlama
- SR (System Ready) soket sayesinde geleceğe hazır
- Yüksek sistem verimliliği

Uygulama

- Yollar ve caddeler
- Yerleşim bölgesindeki sokaklar

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



ÜRÜN BİLGİLERİ



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
--	--

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)
-----------------------	--------------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Düz cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149

Işık Teknik Ayrıntıları

		Aydınlatma armatürü ışık ışını		Optik sistem türü dış			Aydınlatma armatürü ışık ışını		Optik sistem türü dış
Order Code	Full Product Name	yayılması	Işık Akısı	mekan	Order Code	Full Product Name	yayılması	Işık Akısı	mekan
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Çok geniş dağıtım 10	07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.180 lm	Orta dağıtım 50
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	4.263 lm	Çok geniş dağıtım 10	07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	15.300 lm	Orta dağıtım 50
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Çok geniş dağıtım 10	07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.900 lm	Orta dağıtım 50

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Evet


Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Hayır
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet

Ürün Verileri


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866762



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866631



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866632

