



Éclairage LED rentable et polyvalent

ClearWay gen2

ClearWay Gen2 vous permet de profiter des avantages de la technologie LED pour l'éclairage urbain dès le début. Cette deuxième génération de luminaires s'appuie sur les points forts de son prédécesseur et est conçue pour minimiser davantage votre coût total de possession. ClearWay Gen2 améliore considérablement les aspects les plus importants de l'expérience d'éclairage public par rapport à l'éclairage urbain conventionnel. Idéale pour les nouvelles rues et pour la rénovation d'installations existantes, cette gamme abordable de solutions d'éclairage urbain ClearWay associe un design épuré, une lumière de haute qualité à d'importantes économies d'énergie et de maintenance. En bref, ClearWay gen2 est synonyme de qualité, avec tous les avantages du LED : économies d'énergie et longue durée de vie. Plus d'avantages intégrés dans une conception plus fine et plus légère, ce qui la rend d'autant plus facile à installer.

Avantages

- Série d'avantages réunis dans une architecture de luminaire unique
- Facile à installer
- Faible coût initial
- Coût global d'exploitation raisonnable
- Application Signify Service tag (identification par code QR unique) pour accéder aux informations de maintenance, d'installation et sur les pièces de rechange


Fonctions

- Une conception flexible qui offre différentes options en fonction des besoins de l'application
- Comprend une recette lumineuse dédiée qui préserve le ciel nocturne
- Conception compacte et efficace
- Réglage de l'inclinaison sans avoir besoin d'ouvrir le couvercle

Application

- Zones urbaines et routes résidentielles
- Voies piétonnes et pistes cyclables
- Voies secondaires
- Parkings

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du boîtier	Gris
Code de protection contre les chocs méca.	IK09
Code d'indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	-
Données du produit	
Code de la famille de produits	BGP307

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
910925864583	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	LED18
910925864584	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	LED25
910925864585	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	LED30
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	LED35
910925864587	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	LED40
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	LED45
910925864589	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	LED54
910925864590	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	LED69
910925864591	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	LED84
910925864592	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	LED99
910925864593	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	LED109
910925864594	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	LED120
910925864595	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	LED18
910925864596	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	LED25
910925864597	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	LED30
910925864598	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	LED35
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	LED40
910925864601	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	LED45
910925864602	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	LED54
910925864603	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	LED69
910925864604	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	LED84
910925864605	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	LED99
910925864606	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	LED109
910925864607	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	LED120
910925865129	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	LED18
910925865130	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	LED30
910925865131	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	LED35
910925865132	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	LED54
910925865133	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	LED69
910925865134	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	LED120
910925865210	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED18
910925865211	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED25
910925865212	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED35
910925865213	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED45
910925865214	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED54
910925865215	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED18
910925865216	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED25
910925865217	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35
910925865218	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45
910925865219	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED54
910925865220	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED18
910925865221	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED25
910925865222	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED35
910925865223	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED45
910925865224	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED54
910925865225	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED18
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED25
910925865227	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED35
910925865228	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED45
910925865229	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED54
910925865230	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED18

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
910925865231	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED25
910925865232	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35
910925865233	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45
910925865234	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED54
910925865235	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED18
910925865236	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED25
910925865237	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED35
910925865238	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED45
910925865239	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED54
910925865240	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED69
910925865241	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED84
910925865242	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED99
910925865243	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED109
910925865244	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED120
910925865245	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED69
910925865246	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED84
910925865247	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED99
910925865248	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED109
910925865249	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED120
910925865250	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED69
910925865251	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED84
910925865252	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	LED99
910925865253	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	LED109
910925865254	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	LED120
910925865522	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	LED120

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
910925864583	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864584	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864585	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864587	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
910925864589	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864590	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864591	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864592	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864593	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925864594	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70

		Diffusion du faisceau de		Température de couleur	Indice de rendu de couleur
Order Code	Full Product Name	lumière du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)	(IRC)
910925864595	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED18-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864596	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED25-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864597	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED30-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864598	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED35-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864599	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED40-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864601	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED45-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60A				
910925864602	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED54-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864603	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED69-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864604	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED84-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864605	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED99-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864606	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED109-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925864607	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 48/60S				
910925865129	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED18-4S/740 I	54°	neutre		
	DM50 DDF27 D18 48/				
910925865130	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED30-4S/740	54°	neutre		
	I DM50 DDF27 D18 48/				
910925865131	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED35-4S/740 I	54°	neutre		

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
910925865132	DM50 DDF27 D18 48/				
	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED54-4S/740 I	54°	neutre		
910925865133	DM50 DDF27 D18 48/				
	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED69-4S/740	54°	neutre		
910925865134	I DM50 DDF27 D18 48/				
	BGP307	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutre		
910925865210	I DM50 DDF27 D18 48				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED18-4S/830	54°	chaud		
910925865211	II DM11 CLO 48/60S				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED25-4S/830	54°	chaud		
910925865212	II DM11 CLO 48/60S				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED35-4S/830	54°	chaud		
910925865213	II DM11 CLO 48/60S				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED45-4S/830	54°	chaud		
910925865214	II DM11 CLO 48/60S				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED54-4S/830	54°	chaud		
910925865215	II DM11 CLO- DDF1 D18				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED18-4S/830	54°	chaud		
910925865216	II DM11 CLO- DDF1 D18				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED25-4S/830	54°	chaud		
910925865217	II DM11 CLO- DDF1 D18				
	BGP307	160° - 42° x	830 blanc	3000 K	80
	LED35-4S/830	54°	chaud		

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
910925865218	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 blanc chaud	3000 K	80
910925865219	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 blanc chaud	3000 K	80
910925865220	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 blanc chaud	3000 K	80
910925865221	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 blanc chaud	3000 K	80
910925865222	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 blanc chaud	3000 K	80
910925865223	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 blanc chaud	3000 K	80
910925865224	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 blanc chaud	3000 K	80
910925865225	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865227	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865228	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865229	BGP307 LED54-4S/740	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
	II DM11 CLO 48/60S				
910925865230	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865231	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865232	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865233	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865234	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865235	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865236	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865237	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865238	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865239	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO- DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
910925865240	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		Température de couleur	Température de couleur		
910925865241	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED84-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO				
	48/60S				
910925865242	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED99-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO				
	48/60S				
910925865243	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED109-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO				
	48/60S				
910925865244	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO				
	48/60S				
910925865245	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED69-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF1 D18				
910925865246	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED84-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF1 D18				
910925865247	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED99-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF1 D18				
910925865248	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED109-4S/740	54°	neutre		

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	
			extérieur	
910925864583	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	1 584 lm	Distribution semi-intensive 50	
910925864584	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	2 175 lm	Distribution semi-intensive 50	
910925864585	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	2 610 lm	Distribution semi-intensive 50	
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	3 080 lm	Distribution semi-intensive 50	
910925864587	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	3 520 lm	Distribution semi-intensive 50	
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	3 960 lm	Distribution semi-intensive 50	

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		Température de couleur	Température de couleur		
910925865249	II DM11 CLO-				
	DDF1 D1				
910925865249	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF1 D1				
910925865250	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED69-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF2 D18				
910925865251	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED84-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF2 D18				
910925865252	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED99-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF2 D18				
910925865253	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED109-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF2 D1				
910925865254	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF2 D1				
910925865522	BGP307	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutre		
	II DM11 CLO-				
	DDF2 D1				

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique extérieur
910925864595	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	1 584 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864596	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	2 175 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864597	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	2 610 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864598	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	3 080 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	3 520 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864601	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	3 960 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864602	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	4 698 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864603	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	6 160 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864604	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	7 308 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864605	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	8 600 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864606	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	9 460 lm	Distribution semi-intensive 50
910925864607	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	10 200 lm	Distribution semi-intensive 50
910925865129	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	1 584 lm	Distribution semi-intensive 50
910925865130	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	2 610 lm	Distribution semi-intensive 50
910925865131	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	3 080 lm	Distribution semi-intensive 50
910925865132	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4 698 lm	Distribution semi-intensive 50
910925865133	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	6 160 lm	Distribution semi-intensive 50
910925865134	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	10 200 lm	Distribution semi-intensive 50
910925865210	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	1 522,5 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865211	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	2 088 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865212	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	2 958 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865213	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3 741 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865214	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	4 524 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865215	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 522,5 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865216	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 088 lm	Distribution semi-intensive 11

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique extérieur
910925865217	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 958 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865218	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 741 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865219	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	4 524 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865220	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	1 522,5 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865221	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	2 088 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865222	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	2 958 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865223	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	3 741 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865224	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	4 524 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865225	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	1 522,5 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	2 088 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865227	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	2 958 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865228	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	3 828 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865229	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4 524 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865230	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 522,5 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865231	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 088 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865232	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 958 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865233	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 828 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865234	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4 524 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865235	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	1 522,5 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865236	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	2 088 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865237	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	2 958 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865238	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	3 828 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865239	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4 524 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865240	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	5 916 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865241	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	7 134 lm	Distribution semi-intensive 11

		Type d'optique	
Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	extérieur
910925865242	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	8 256 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865243	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	9 030 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865244	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	9 775 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865245	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	5 916 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865246	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	7 134 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865247	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	8 256 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865248	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	9 030 lm	Distribution semi-intensive 11

Fonctionnement et électricité

		Consommation
Order Code	Full Product Name	électrique
910925864583	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	11,6 W
910925864584	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	16,2 W
910925864585	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	19,6 W
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	21,5 W
910925864587	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	24,5 W
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	27,5 W
910925864589	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	33,5 W
910925864590	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	40,5 W
910925864591	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	49,5 W
910925864592	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	59 W
910925864593	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	65 W
910925864594	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	72 W
910925864595	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	11,6 W
910925864596	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	16,2 W
910925864597	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	19,6 W
910925864598	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	21,5 W
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	24,5 W
910925864601	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	27,5 W
910925864602	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	33,5 W
910925864603	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	40,5 W
910925864604	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	49,5 W
910925864605	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	59 W
910925864606	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	65 W
910925864607	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	72 W
910925865129	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	11,6 W
910925865130	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	19,6 W
910925865131	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	21,5 W
910925865132	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	33,5 W

		Type d'optique	
Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	extérieur
910925865249	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	9 775 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865250	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	5 916 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865251	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	7 134 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865252	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	8 256 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865253	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	9 030 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865254	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	9 775 lm	Distribution semi-intensive 11
910925865522	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	9 775 lm	Distribution semi-intensive 11

		Consommation
Order Code	Full Product Name	électrique
910925865133	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	40,5 W
910925865134	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	72 W
910925865210	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	14,4 W
910925865211	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	20 W
910925865212	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	26,5 W
910925865213	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	34,5 W
910925865214	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	39 W
910925865215	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	14,4 W
910925865216	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	20 W
910925865217	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	26,5 W
910925865218	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	34,5 W
910925865219	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	39 W
910925865220	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	14,4 W
910925865221	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	20 W
910925865222	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	26,5 W
910925865223	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	34,5 W
910925865224	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	39 W
910925865225	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	11,4 W
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	15,6 W
910925865227	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	21 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
910925865228	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	27 W
910925865229	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	32 W
910925865230	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	11,4 W
910925865231	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	15,6 W
910925865232	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	21 W
910925865233	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	27 W
910925865234	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W
910925865235	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	11,4 W
910925865236	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	15,6 W
910925865237	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	21 W
910925865238	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	27 W
910925865239	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	32 W
910925865240	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	39,5 W
910925865241	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	48 W
910925865242	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	56 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
910925864583	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864584	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864585	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864587	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864589	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864590	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864591	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864592	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
910925865243	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	62 W
910925865244	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	69 W
910925865245	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	39,5 W
910925865246	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	48 W
910925865247	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	56 W
910925865248	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	62 W
910925865249	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	69 W
910925865250	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	39,5 W
910925865251	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	48 W
910925865252	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	56 W
910925865253	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	62 W
910925865254	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	69 W
910925865252	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	69 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
910925864593	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864594	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864595	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864596	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864597	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864598	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864601	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Non	Non applicable
910925864602	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864603	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
910925864604	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864605	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864606	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925864607	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Non	Non applicable
910925865129	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Oui	0 % (numérique)
910925865130	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Oui	0 % (numérique)
910925865131	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Oui	0 % (numérique)
910925865132	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Oui	0 % (numérique)
910925865133	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Oui	0 % (numérique)
910925865134	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	Oui	0 % (numérique)
910925865210	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865211	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865212	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865213	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865214	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865215	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865216	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865217	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865218	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865219	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865220	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865221	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865222	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865223	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865224	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
910925865225	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865227	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865228	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865229	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865230	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865231	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865232	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865233	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865234	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865235	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865236	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865237	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865238	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865239	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865240	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865241	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865242	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865243	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865244	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Non	0 % (numérique)
910925865245	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865246	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865247	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865248	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Oui	0 % (numérique)
910925865249	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Oui	0 % (numérique)

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
910925865250	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865251	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)
910925865252	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Oui	0 % (numérique)


Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
910925865253	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	Oui	0 % (numérique)
910925865254	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	Oui	0 % (numérique)
910925865522	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	Oui	0 % (numérique)

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)


Order Code	Full Product Name	Taux de défaillance du driver à 5 000 h
910925864583	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864584	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864585	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864587	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864589	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864590	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864591	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864592	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864593	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864594	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
910925864595	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864596	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864597	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864598	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864601	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	0,5 %
910925864602	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864603	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864604	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864605	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864606	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925864607	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
910925865129	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
910925865130	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
910925865131	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
910925865132	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
910925865133	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
910925865134	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	0,5 %
910925865210	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865211	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
910925865212	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865213	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
910925865214	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865215	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
910925865216	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925865217	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Taux de défaillance du driver à 5 000 h
910925865218	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925865219	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
910925865220	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
910925865221	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
910925865222	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
910925865223	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
910925865224	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
910925865225	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865227	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
910925865228	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865229	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
910925865230	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925865231	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
910925865232	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925865233	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
910925865234	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925865235	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
910925865236	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
910925865237	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
910925865238	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
910925865239	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
910925865240	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865241	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
910925865242	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865243	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
910925865244	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
910925865245	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
910925865246	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
910925865247	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
910925865248	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
910925865249	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	0,5 %
910925865250	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
910925865251	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
910925865252	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
910925865253	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	0,5 %
910925865254	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	-
910925865522	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864604




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864592




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864597




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864587




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864586




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864590



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865134




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865226




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865248


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865213




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865215




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865151




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865235




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865211




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864593



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864595




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864584




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864588


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864589




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865153




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865214




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865222




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865234




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865238



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865251



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865245



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865242

