



Soluție de iluminat versatilă și rentabilă

ClearWay gen2

ClearWay gen2 aduce beneficiile tehnologiei LED chiar de la bun început. Această a doua generație de aparate de iluminat are la bază punctele forte ale predecesorului și este concepută pentru a reduce și mai mult costul total al proprietarului sistemului de iluminat. ClearWay gen2 îmbunătățește semnificativ cele mai importante aspecte ale experienței în iluminat stradal, comparativ cu iluminatul convențional. Ideal pentru străzi noi și pentru renovarea instalațiilor existente, această gamă accesibilă de soluții de iluminat îmbină lumina clară, de înaltă calitate cu reduceri semnificative de energie și de costuri de întreținere. Pe scurt, ClearWay gen2 este înseamnă lumina de cea mai bună calitate și toate beneficiile suplimentare ale tehnologiei LED - economisirea de energie și durata mare de viață. Un singur pachet care oferă mai multe beneficii, într-un design mai subțire și mai ușor, fiind astfel și mai ușor de instalat.

Beneficii

- O gamă de beneficii într-un singur de aparat de iluminat
- Ușor de instalat
- Cost inițial scăzut
- Cost total rezonabil al proprietarului sistemului de iluminat
- Echipat cu Service Tag, un sistem de identificare bazat pe coduri QR care face fiecare aparat de iluminat identificabil în mod unic și oferă informații de instalare, mentenanță și piese de schimb.

Caracteristici

- O variantă cu design flexibil care oferă diferite opțiuni, în funcție de necesitățile aplicației
- Design compact și eficient
- Reglarea înclinării fără a mai fi nevoie de deschiderea capacului
- ClearWay gen2 este, de asemenea, dotat cu "rețele de lumină" dedicate care mențin în un cer nocturn întunecat.

ClearWay gen2

Cerere

- Drumuri urbane și rezidențiale
- Piste pentru biciclete și alei pietonale
- Drumuri secundare
- Parcări


Versions



ClearWay gen2 Core-BGP307

Clearway gen2

Cote



Informații generale

Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Randament luminos orientat în sus	0

Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun
---	--

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Gri
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK09
Cod protecție împotriva infiltrațiilor	IP66
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	-

Date despre produs

Cod familie de produse	BGP307
------------------------	--------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	LED18
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	LED25
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	LED30
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	LED35
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	LED40
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	LED45
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	LED54
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	LED69
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	LED84
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	LED99
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	LED109
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	LED120
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	LED18
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	LED25
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	LED30
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	LED35
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	LED40
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	LED45
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	LED54
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	LED69
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	LED84
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	LED99
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	LED109
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	LED120
99632400	BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	LED120
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED18
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED25
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED35
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED45
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED54
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED99
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED69
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED84
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED99
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED109
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED120
11999400	BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7	LED84
44818900	BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/	LED130
70792400	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL	LED120

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lăime		Temperatură de culoare		Flux luminos
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	Flux	
98795700	BGP307	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K		1.584 lm
	LED18-4S/740 I DM50 48/60S	54°	740			

Order Code	Full Product Name	Lăime		Temperatură de culoare		Flux luminos
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	Flux	
98796400	BGP307	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K		2.175 lm
	LED25-4S/740 I DM50 48/60S	54°	740			

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Culoare	Temperatură	Flux luminos
		fascicul de lumină corp de iluminat	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	2.610 lm
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	3.080 lm
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	3.520 lm
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	3.960 lm
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	4.698 lm
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	6.160 lm
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	7.308 lm
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	8.600 lm
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	9.460 lm
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	10.200 lm
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	1.584 lm
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	2.175 lm
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	2.610 lm
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	3.080 lm
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	3.520 lm
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	3.960 lm

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Culoare	Temperatură	Flux luminos
		fascicul de lumină corp de iluminat	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	4.698 lm
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	6.160 lm
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	7.308 lm
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	8.600 lm
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	9.460 lm
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	10.200 lm
99632400	BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	10.200 lm
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	1.522,5 lm
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	2.088 lm
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	2.958 lm
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	3.828 lm
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	4.524 lm
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	8.256 lm
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	5.916 lm

Order Code	Full Product Name	Lă ime		Temperatură	
		de iluminat	de culoare	de culoare	Flux
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	7.134 lm
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	8.256 lm
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	9.030 lm
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	9.775 lm

Order Code	Full Product Name	Lă ime		Temperatură	
		de iluminat	de culoare	de culoare	Flux
11999400	BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7	152° - 25° x 66°	Alb neutru 740	4000 K	6.972 lm
44818900	BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	10.920 lm
70792400	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL	160° - 42° x 54°	Alb cald 730	3000 K	9.890 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip optic exterior
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Distribu ie medie 50
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50

Order Code	Full Product Name	Tip optic exterior
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50
99632400	BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	Distribu ie medie 11
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Distribu ie medie 11
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Distribu ie medie 11
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Distribu ie medie 11
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Distribu ie medie 11
11999400	BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7	Distribu ie extra largă 10
44818900	BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/	Distribu ie medie 11
70792400	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL	Distribu ie medie 11

Func ionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	11,6 W
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	16,2 W
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	19,6 W
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	21,5 W
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	24,5 W
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	27,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	33,5 W
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	40,5 W
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	49,5 W
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	59 W
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	65 W
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	72 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	11,6 W
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	16,2 W
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	19,6 W
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	21,5 W
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	24,5 W
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	27,5 W
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	33,5 W
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	40,5 W
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	49,5 W
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	59 W
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	65 W
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	72 W
99632400	BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	72 W
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	11,4 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	15,6 W
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	21 W
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	27 W
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	32 W
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	56 W
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	39,5 W
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	48 W
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	56 W
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	62 W
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	69 W
11999400	BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7	49,5 W
44818900	BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/	79 W
70792400	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL	73 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Nu	Nu se aplică
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	Nu se aplică
99632400	BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	Nu	Nu se aplică
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu	0% (digital)
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da	0% (digital)
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Da	0% (digital)
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Da	0% (digital)


Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
11999400	BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7	Nu	Nu se aplică
44818900	BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/	Da	Nu se aplică
70792400	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL	Da	0% (digital)

Performanță în timp (conformitate IEC)


Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	0,5 %
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
99632400	BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	0,5 %
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	0,5 %
11999400	BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7	-
44818900	BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/	0,5 %
70792400	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864604




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864592




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864597


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864587




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864586




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864590




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865134




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865226




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865248



Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865151




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865235




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864593




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864595




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864584




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864588




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925864589




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865153



Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865234




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865238




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865251


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865245



Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925865242



Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925867804



Polar Normal (separate) - BGP3071 - 910925868941

