



Mångsidig och kostnadseffektiv LED-belysning

ClearWay gen2

ClearWay gen2 gör att du kan dra nytta av fördelarna med LED-teknologi direkt. Den andra generationens armaturer baseras på sin föregångares styrkor och är utformade för att minska den totala ägandekostnaden. ClearWay gen2 förbättrar de viktigaste aspekterna med gatubelysning jämfört med traditionell belysning. Den här prisvärda belysningslösningen är perfekt för nya gator och för renovering av befintlig belysning. Den ger hög, klar ljusqualität och avsevärt mycket lägre energi- och underhållskostnader. ClearWay gen2 kombinerar ljus av hög kvalitet med alla fördelar med LED, såsom energibesparingar och lång livslängd. Fler fördelar men i en tunnare och lättare design som gör den enklare att installera.

Fördelar

- Alla fördelar i en enda armatur
- Enkel att installera
- Låg initial kostnad
- Låg total ägandekostnad (TCO)
- Varje enskild armatur kan identifieras tack vare Philips Service Tag


Funktioner

- En flexibel designvariant som erbjuder olika alternativ beroende på användningsområdet och behoven
- Kompakt och effektiv design
- Lutningsreglering utan att kupan måste tas bort
- ClearWay gen2 har även särskilda ljusrecept som bidrar till att bevara en mörk natthimmel.

Användning

- Gator i stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor och gångvägar
- Mindre vägar
- Parkeringsplatser

Måttskiss



Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Produktdata	
Produktfamiljskod	BGP307

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftdon ingår	Lampfamiljskod
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Ja	LED35
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Ja	LED45
910925865409	BGP307 LED120/740 II DM11 C10	Ja	LED120
910925868862	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	LED25
910925868863	BGP307 LED25-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	Ja	LED25
910925868864	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	LED25
910925868865	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	Ja	LED25
910925868866	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	LED25
910925868867	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	Ja	LED25
910925868868	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	LED25
910925868869	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	Ja	LED25
910925868870	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED35
910925868871	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED35
910925868872	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED35
910925868873	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED35
910925868874	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED35
910925868875	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED35
910925868876	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED35
910925868877	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED35
910925868878	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED45
910925868879	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED45
910925868880	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED45
910925868881	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED45
910925868882	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED54
910925868883	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED54
910925868884	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Ja	LED54
910925868885	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	LED54
910925868886	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Ja	LED69
910925868887	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	LED69

Order Code	Full Product Name	Driftdon ingår	Lampfamiljskod
910925868888	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Ja	LED69
910925868889	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	LED69
910925868890	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Ja	LED99
910925868891	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	LED99
910925868892	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Ja	LED99
910925868893	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	LED99

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad					
Product						Product					
Armaturens						Armaturens					
Ljuskällans						Ljuskällans					
färgtemperatur						färgtemperatur					
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivnings	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
910925864586	BGP307	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70	II DM12 CLL					
	LED35-4S/7		neutralvit			CLO D18					
	40 I DM50					910925868868	BGP307	160° - 42° x	830	4000 K	70
	48/60S						LED-	54°	varmvit		
910925864588	BGP307	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70	HB-4S/830					
	LED45-4S/7		neutralvit			II DM12 CLL					
	40 I DM50					910925868869	BGP307	160° - 42° x	830	4000 K	70
	48/60S						LED-	54°	varmvit		
910925865409	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	HB-4S/830					
	LED120/740	54°	neutralvit			II DM12 CLL					
	II DM11 C10					CLO D18					
						910925868870	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
910925868862	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70		LED35-4S/7	54°	neutralvit		
	LED-	54°	neutralvit				40 II DM12				
	HB-4S/740						CLL CLO				
	II DM12 CLL						48/6				
910925868863	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868871	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED25-4S/7	54°	neutralvit				LED35-4S/7	54°	neutralvit		
	40 II DM12						40 II DM12				
	CLL CLO						CLL CLO-				
910925868864	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868872	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED-	54°	neutralvit				LED35-4S/7	54°	neutralvit		
	HB-4S/740						40 II DM12				
	II DM12 CLL						CLL CLO				
910925868865	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868873	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED-	54°	neutralvit				LED35-4S/7	54°	neutralvit		
	HB-4S/740						40 II DM12				
	II DM12 CLL						CLL CLO-				
910925868866	BGP307	160° - 42° x	830	4000 K	70	910925868874	BGP307	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED-	54°	varmvit				LED35-4S/	54°	varmvit		
	HB-4S/830						830 II DM12				
	II DM12 CLL						CLL CLO				
910925868867	BGP307	160° - 42° x	830	4000 K	70	910925868875	BGP307	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED-	54°	varmvit				LED35-4S/	54°	varmvit		
	HB-4S/830						830 II DM12				

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	Färgåtergivnings		Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	Färgåtergivningsindex
	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)			Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	
	CLL CLO- DDF2						CLL CLO 48/6				
910925868876	BGP307	160° - 42° x	830	3000 K	80	910925868885	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/ 830 II DM12	54°	varmvit				LED54-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO 48/6						CLL CLO- DDF2				
910925868877	BGP307	160° - 42° x	830	3000 K	80	910925868886	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/ 830 II DM12	54°	varmvit				LED69-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO- DDF2						CLO 48/60S				
910925868878	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868887	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit				LED69-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO 48/6						CLO-DDF2 D18				
910925868879	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868888	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit				LED69-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO- DDF2						CLO 48/60S				
910925868880	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868889	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit				LED69-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO 48/6						CLO-DDF2 D18				
910925868881	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868890	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit				LED99-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO- DDF2						CLO 48/60S				
910925868882	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868891	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit				LED99-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO 48/6						CLO-DDF2 D18				
910925868883	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868892	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit				LED99-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
	CLL CLO- DDF2						CLO 48/60S				
910925868884	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70	910925868893	BGP307	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/7 40 II DM12	54°	neutralvit				LED99-4S/ 740 II DM12	54°	neutralvit		
							CLO-DDF2 D18				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	3 080 lm	Medelstrålande ljusfördelning 50
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	3 960 lm	Medelstrålande ljusfördelning 50
910925865409	BGP307 LED120/740 II DM11 C10	9 775 lm	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925868862	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	2 136 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868863	BGP307 LED25-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	2 136 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868864	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	2 136 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868865	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	2 136 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868866	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868867	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868868	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868869	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	2 112 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868870	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868871	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868872	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868873	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868874	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868875	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868876	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910925868877	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	3 026 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868878	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	3 916 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868879	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	3 916 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868880	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	3 916 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868881	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	3 916 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868882	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	4 576 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868883	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	4 576 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868884	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	4 576 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868885	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	4 576 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868886	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	6 052 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868887	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	6 052 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868888	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	6 052 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868889	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	6 052 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868890	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	8 352 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868891	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	8 352 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868892	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	8 352 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12
910925868893	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	8 352 lm	Medelstrålande ljusfördelning 12

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	21,5 W
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	27,5 W
910925865409	BGP307 LED120/740 II DM11 C10	69 W
910925868862	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	15,6 W
910925868863	BGP307 LED25-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	15,6 W
910925868864	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	15,6 W
910925868865	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	15,6 W
910925868866	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	20 W
910925868867	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	20 W
910925868868	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	20 W
910925868869	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	20 W
910925868870	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	21 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925868871	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	21 W
910925868872	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	21 W
910925868873	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	21 W
910925868874	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	26,5 W
910925868875	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	26,5 W
910925868876	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	26,5 W
910925868877	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	26,5 W
910925868878	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	27 W
910925868879	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	27 W
910925868880	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	27 W
910925868881	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	27 W
910925868882	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	32 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925868883	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	32 W
910925868884	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	32 W
910925868885	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	32 W
910925868886	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	39,5 W
910925868887	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	39,5 W
910925868888	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	39,5 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Nej	Inte tillämpbar
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Nej	Inte tillämpbar
910925865409	BGP307 LED120/740 II DM11 C10	Ja	0 % (digital)
910925868862	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	0 % (digital)
910925868863	BGP307 LED25-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	Ja	0 % (digital)
910925868864	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	0 % (digital)
910925868865	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	Ja	0 % (digital)
910925868866	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	0 % (digital)
910925868867	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	Ja	0 % (digital)
910925868868	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	Nej	0 % (digital)
910925868869	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	Ja	0 % (digital)
910925868870	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868871	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)
910925868872	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868873	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)
910925868874	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868875	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)
910925868876	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868877	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925864586	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925868889	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	39,5 W
910925868890	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	56 W
910925868891	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	56 W
910925868892	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	56 W
910925868893	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	56 W


Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925868878	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868879	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)
910925868880	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868881	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)
910925868882	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868883	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)
910925868884	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	Nej	0 % (digital)
910925868885	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2	Ja	0 % (digital)
910925868886	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Nej	0 % (digital)
910925868887	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	0 % (digital)
910925868888	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Nej	0 % (digital)
910925868889	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	0 % (digital)
910925868890	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Nej	0 % (digital)
910925868891	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	0 % (digital)
910925868892	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	Nej	0 % (digital)
910925868893	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	Ja	0 % (digital)

Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925864588	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %


Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925865409	BGP307 LED120/740 II DM11 C10	-
910925868862	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	-
910925868863	BGP307 LED25-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	-
910925868864	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/	-
910925868865	BGP307 LED-HB-4S/740 II DM12 CLL CLO D18	-
910925868866	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	-
910925868867	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	-
910925868868	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/	-
910925868869	BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO D18	-
910925868870	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868871	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO- DDF2	-
910925868872	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868873	BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO- DDF2	-
910925868874	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868875	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO- DDF2	-
910925868876	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868877	BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO- DDF2	-

Order Code	Full Product Name	Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim
910925868878	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868879	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO- DDF2	-
910925868880	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868881	BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO- DDF2	-
910925868882	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868883	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO- DDF2	-
910925868884	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6	-
910925868885	BGP307 LED54-4S/740 II DM12 CLL CLO- DDF2	-
910925868886	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	-
910925868887	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	-
910925868888	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	-
910925868889	BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	-
910925868890	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	-
910925868891	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	-
910925868892	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO 48/60S	-
910925868893	BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP307I -
910925864586




Polar Normal (separate) - BGP307I -
910925864588




Polar Normal (separate) - BGP307I -
910925865153


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868862




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868868




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868870




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868874




Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868880



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868882



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868886



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925868892

