



Oświetlenie akcentowe do zastosowań zewnętrznych

UniPoint

Nasze oprawy UniPoint pozwalają zapewnić zarówno oświetlenie ogólne, jak i akcentujące, same pozostając niewidoczne. Taka konstrukcja może służyć do zmiany charakteru otoczenia za pomocą subtelnych lub dramatycznych efektów kontrastowych. Oprawy UniPoint zapewniają również wyjątkową energooszczędność, wysoką jakość kolorów oraz miniaturyzację. Gwarantujemy wyjątkową niezawodność oraz wysoki poziom odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i wandalizm.

Korzyści

- Bardzo małe wymiary, stylowe wzornictwo
- Gwarantowana jakość marki PHILIPS
- Łatwa instalacja

Cechy

- Wysoka jakość
- Szeroki wybór barw światła i kątów rozsyłu
- Obudowa z odlewane aluminium
- IP66
- IK06
- Jakość i niezawodność w zgodności ze wszystkimi przepisami

Zastosowanie


- Budynki
- Pomniki
- Kolumny
- Filary

Wersje



UniPoint BGP312 5LED

Rysunki techniczne



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>75
Strumień Świetlny	595 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	10 W
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Klosz szklany
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Typ optyki zewnętrznej
		oprawy oświetleniowej			
01710862	BGP312 5LED	25°	830 barwa	3000 K	Średni kąt rozsyłu światła 25°
	3000K MB		ciepło-biała		
01710882	BGP312 5LED	10°	840 neutralna	4000 K	Wąski kąt rozsyłu światła 10°
	4000K NB		biel		

