



TubeLine LED – Optimális lineáris LED-es megoldás alagútvilágításra

TubeLine

Alagút világítás esetén hagyományosan a fénycsöves világítást előnyben részesítik a jobb látási viszonyokat igénylő ügyfelek. Az utakon és falakon nagyon egyenletes megvilágítást és kiváló színvisszaadást nyújtó lineáris világítás kiváló látási viszonyokat és nagyobb biztonságot kínál a vezetők számára, valamint hiba esetén kisebb kiesést a világításban mint a pontszerű megoldások. A TubeLine lámpatestekkel ugyanezt a világítási minőséget lehet elérni, de a LED-es technika előnyeivel együtt. A TubeLine csúcsminőségű LED-es alagútvilágítási lámpatest, amely tartalmazza a lineáris világítás minden előnyét is. A legújabb LED-es technikát használó lineáris világítás optimalizált méreteivel és vonzó árával sosem volt még ennyire megfizethető a korlátozott költségvetéssel rendelkező ügyfeleknek.

Előnyök

- Optimális forgalomáramlás a pontszerű világításhoz képest a jobb látási körülmények és nagyobb biztonság következtében
- A beruházás gyors megtérülése
- Rugalmas, egyszerűen beszerelhető megoldás


Szolgáltatások

- Ellenálló, korrózióálló alumíniumház
- Szabványos 2m hossz
- A sávlezárások megelőzése érdekében a meghajtó egységek a lámpatesttől távolra is elhelyezhetők
- Fényáramcsomagok 14.400 lm-ig
- Rugalmas rögzítés és csatlakoztatás
- Kompatibilis a Philips vezérlőkkel
- Lágymonalú kialakítás, könnyen tisztítható

Alkalmazás

- Alagutak
- Aluljárók

Méretezett rajza



Termék részletei

TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif



TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif




Termék részletei

TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif



TubeLine_BGP360_ZGP360-DP09.tif



Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Működtető szerelvény	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	150°
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Kültéri optika típusa	Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	-
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Alumínium
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-
Termékadatok	
Terméksalád kódja	BGP360

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrások	
		Fényáram	száma
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	A fényforrások	
		Fényáram	száma
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

