



TubeLine: lineær tunnelbelysning for optimal komfort og veiledning

TubeLine

For kunder som krever høy visuell komfort fra sine tunnelarmaturer, har lysstoffrør tradisjonelt vært det foretrukne valget. Med utmerket lysuniformitet på veien og veggene, perfekt visuell veiledning og høy fargegjengivelse, tilbyr linjebelysning sjåfører overlegen lyskvalitet og sikkerhet. Det lover også høy systemredundans sammenlignet med punktkildebelysningsløsninger. Med TubeLine tunnellysarmaturer kan du oppnå samme lyskvalitet, men med alle fordelene med LED-teknologi. TubeLine er en toppmoderne tunnellysarmatur som utnytter den nyeste LED-teknologien med optimaliserte dimensjoner og attraktive priser for rask avkastning på investeringen. Linjebelysning har aldri vært mer oppnåelig for tunnelbelysning og undergangsbelysning på et begrenset budsjett.

Fordeler

- Optimal trafikkflyt takket være økt synskomfort og sikkerhet sammenlignet med punktkildebelysning
- Økonomisk alternativ til tunnelbelysning med lysrør
- Høy tilgjengelighet for tunnelbelysning: eksternt driversystem
- Fleksibelt belysningssystem som er enkelt å montere

Funksjoner

- Lineær lysarmatur i 1 eller 2 meters lengder
- Driver ikke integrert: eksternt driveroppsett
- Bredt utvalg av lumenpakker: 3000 til 30 000 lm
- Flere monterings- og tilkoblingsmuligheter
- Kompatibel med tunnelkontroller fra tredjepart
- Service tag: QR-basert identifikasjon for informasjon om vedlikehold, installasjon og reservedeler

Søknad


- Tunnel
- Undergang

Versions



TubeLine BGP360

Målskisse



Produkt detaljer



TubeLine_BGP360-DP01.tif




TubeLine_BGP360-DP02.tif




TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif



TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif

Produkt detaljer

TubeLine_BGP360_ZGP360-
DP09.tif



Generell informasjon

Driver inkludert	Nei
Forkobling	-
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lysstrålespredning fra armatur	150°
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Symmetrisk spredningstunnel
Oppover lyseffektforhold	0

Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/ Differential)	-
--	---

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Aluminium
Mekanisk støtteskottelskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Produktdata

Produktseriekode	BGP360
------------------	--------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Antall lyskilder
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Antall lyskilder
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

