



TubeLine: liniowe oświetlenie tunelowe zapewniające optymalny komfort i prowadzenie

TubeLine

Klienci, którzy oczekują od opraw tunelowych wysokiego komfortu widzenia, tradycyjnie wybierają liniowe oświetlenie fluorescencyjne. Znakomita równomierność oświetlenia na drogach i ścianach, perfekcyjne prowadzenie wzrokowe i precyzyjne oddawanie barw sprawiają, że to liniowe oświetlenie oferuje kierowcy niezrównane bezpieczeństwo i jakość świecenia. Zapewnia również wysoką redundancję systemu w porównaniu do rozwiązań wykorzystujących punktowe źródło światła. Dzięki oprawom tunelowym TubeLine możesz uzyskać taką samą jakość oświetlenia, ale ze wszystkimi dodatkowymi zaletami technologii LED. TubeLine to najnowocześniejsza oprawa tunelowa wykorzystująca najnowszą technologię LED, zoptymalizowane wymiary i atrakcyjną cenę, co pozwala na szybki zwrot z inwestycji. Nigdy dotąd oświetlenie liniowe nie było tak osiągalne w przypadku oświetlenia tuneli i przejść podziemnych przy ograniczonym budżecie.

Korzyści

- Optymalny przepływ ruchu dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu i komfortowi wizualnemu w porównaniu ze światłem punktowym
- Ekonomiczna alternatywa dla świetłówkowego oświetlenia tunelowego
- Wysoka dostępność oświetlenia tunelowego: system zdalnego sterownika
- Elastyczny, łatwy w instalacji system oświetlenia


Cechy

- Oprawa liniowa o długości 1 lub 2 metrów
- Brak zintegrowanego sterownika: zdalna konfiguracja sterownika
- Szeroka gama mocnych strumieni świetlnych: od 3000 do 30 000 lm
- Wiele opcji w zakresie montażu i podłączania
- Zgodność z układami sterowania do tuneli oferowanymi przez inne firmy
- Oznakowanie serwisowe: identyfikacja QR służąca do odnajdywania informacji dotyczących konserwacji, instalacji i części zamiennych

Zastosowanie

- Tunel
- Przejście podziemne

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif



TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif




Więcej o produkcie

TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif



TubeLine_BGP360_ZGP360-DP09.tif



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Osprzęt	-
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	150°
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Typ optyki zewnętrznej	Rozsył tunelowy symetryczny
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	-
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Aluminium
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	BGP360

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

