



# Luma gen2: Der neu definierte Standard in der Straßenbeleuchtung, mit UltraEfficient Leistungsoptionen

## Luma gen2

Luma gen2 ist die nächste Generation der beliebten Produktfamilie Luma LED. Die neueste Generation dieser außergewöhnlichen Leuchtenfamilie wurde rund um die Themen vereinfachte Installation, Wartung und Recycling entwickelt. Sie kann in sämtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden und bietet gleichzeitig, dank SR-Schnittstellen, Zukunftssicherheit. Dank dieser Schnittstellen ist eine Kopplung mit Beleuchtungsmanagementsystemen wie InteractCity oder bestehenden und zukünftigen Sensoriken möglich. Beibehalten wurde das charakteristische Design der ersten Generation. Bei der Luma gen2 wurde ein besonderer Fokus auf eine optimierte und einfachere Wartung gelegt. Das neue Plug-and-Play GearFlex Modul enthält dabei alle elektrischen Komponenten in einer leicht zugänglichen und austauschbaren vollisolierten Kunststoff-Box. Zudem haben Sie Dank des intelligenten Typenschildes vor Ort Zugriff auf alle relevanten Dokumentationen und Ersatzteile. Mit unserer Luma-Produktfamilie verfolgen wir ein einfaches Ziel: wir möchten Städten ein flexibles und einfach zu kontrollierendes Beleuchtungssystem an die Hand geben, mit welchem sie die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Umgebungen gerecht werden können.

## Vorteile

- Eine Leuchtenfamilie für alle Anwendungen
- Herausragende Effizienz, Installations-, Service- und Wartungsfreundlichkeit
- Zukunftssicher dank optionaler SystemReady-Sockel und Betriebsgeräte

## Merkmale

- Das GearFlex Modul ermöglicht eine schnellere und sicherere Wartung und Reparatur ganz ohne Werkzeug
- Neue Kabeleinführung: Multiblock für eine schnelle und einfache Installation der Zuleitung
- Auswahl aus mehr als 40 verschiedenen Lichtverteilungen und verschiedenen optionalen Blendrastern
- Einfache Identifikation von Leuchtenparametern und Ersatzteilen dank intelligentem Typenschild und kostenloser App – Service-Tag App

## Anwendung

- Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen, Boulevards und Alleen, Kreisverkehren, Fußgängerüberwege
- Wohnstraßen, Nebenstraßen, Plätze, Parkanlagen, Radwege und Fußwege, Spielplätze
- Parkplätze, Gewerbegebiete, Tankstellen, Speditionen, Flughafen, Häfen, Wasserwege

## Versions



BGP701 Luma gen2 Nano  
Wattstopper SPP




BGP705 Luma gen2 Large  
Wattstopper B SPP



## Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen



Produktdetails

BGP701 Luma gen2 Nano FG DPP



BGP701 Luma gen2 Nano Open2 DPP



BGP705 Luma gen2 Large FG DPP



BGP705 Luma gen2 Large Open1 DPP



| Allgemeine Informationen                          |                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsgerät inklusive                           | Ja                                                                                          |
| Lichtquelle austauschbar                          | Ja                                                                                          |
| Service Tag                                       | Ja                                                                                          |
|                                                   |                                                                                             |
| Lichttechnische Daten                             |                                                                                             |
| Nach oben gerichtete Lichtstromrate               | 0                                                                                           |
|                                                   |                                                                                             |
| Betrieb und Elektrik                              |                                                                                             |
| Überspannungsschutz (allgemein/<br>differenziell) | Überspannungssc<br>hutz bis 6 kV im<br>Gegentaktmodus<br>und bis 8 kV im<br>Gleichtaktmodus |
|                                                   |                                                                                             |
| Mechanik und Gehäuse                              |                                                                                             |
| Typ optische Abdeckung                            | Glas                                                                                        |
| Gehäusefarbe                                      | Grau                                                                                        |
| Schutzart (IP)                                    | IP66                                                                                        |
| Standardaufneigung Ansatzmontage                  | -                                                                                           |
| Standardaufneigung Aufsatzmontage                 | 0°                                                                                          |
|                                                   |                                                                                             |
| Genehmigung und Anwendung                         |                                                                                             |
| CE-Zeichen                                        | Ja                                                                                          |
| Entflammbarkeitszeichen                           | -                                                                                           |

Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name                        | Lampenfamiliencode | Anzahl Betriebsgeräte |
|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | LED8               | Einheit               |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | LED40              | Einheit               |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | LED50              | Einheit               |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | LED60              | Einheit               |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 | LED40              | Einheit               |
| 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO    | LED50              | Einheit               |
| 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60  | LED60              | Einheit               |
| 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60  | LED40              | Einheit               |
| 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | LED140             | Einheit               |
| 05975700   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 | LED210             | Einheit               |
| 05976400   | BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   | LED120             | Einheit               |
| 18202800   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | LED140             | Einheit               |
| 18203500   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 | LED210             | Einheit               |
| 10403700   | BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ | LED150             | Einheit               |
| 10404400   | BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB  | LED300             | 3 Einheiten           |
| 05970200   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | LED120             | Einheit               |
| 05971900   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB  | LED100             | Einheit               |
| 18198400   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | LED120             | Einheit               |
| 18199100   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB | LED100             | Einheit               |

Lichttechnische Daten (1/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Ausstrahlungswinkel Leuchte | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiederg (CRI) | Order Code | Full Product Name                       | Ausstrahlungswinkel Leuchte | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | 70° x 37°                   | 740 Neutralweiß       | 4000 K                    | 70                | 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO   | 70° x 37°                   | 830 Warmweiß          | 3000 K                    | 80                        |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | 73° x 44°                   | 740 Neutralweiß       | 4000 K                    | 70                | 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60 | 70° x 37°                   | 740 Neutralweiß       | 4000 K                    | 70                        |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | 70° x 37°                   | 830 Warmweiß          | 3000 K                    | 80                | 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60 | 73° x 44°                   | 740 Neutralweiß       | 4000 K                    | 70                        |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | 70° x 37°                   | 740 Neutralweiß       | 4000 K                    | 70                | 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 | 154° - 31° x 54°            | 740 Neutralweiß       | 4000 K                    | 70                        |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF              | 73° x 44°                   | 740 Neutralweiß       | 4000 K                    | 70                |            |                                         |                             |                       |                           |                           |

| Order Code | Full Product Name                 | Ausstrahlungswinkel Leuchte | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur (CRI) | Farbwiedergabeindex (CRI) | Order Code | Full Product Name                    | Ausstrahlungswinkel Leuchte | Farbe der Lichtquelle | Ähnlichste Farbtemperatur (CRI) | Farbwiedergabeindex (CRI) |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 05975700   | BGP704                            | 150° - 43° x 67°            | 830                   | 3000 K                          | 80                        | 10404400   | BGP705                               | 70° x 37°                   | 740                   | 4000 K                          | 70                        |
|            | LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 |                             |                       |                                 |                           |            | LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB 60/ |                             |                       |                                 |                           |
| 05976400   | BGP704                            | 70° x 37°                   | 830                   | 3000 K                          | 80                        | 05970200   | BGP703                               | 154° - 31° x 54°            | 740                   | 4000 K                          | 70                        |
|            | LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   |                             |                       |                                 |                           |            | LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60     |                             |                       |                                 |                           |
| 18202800   | BGP704                            | 154° - 31° x 54°            | 740                   | 4000 K                          | 70                        | 05971900   | BGP703                               | 150° - 43° x 67°            | 830                   | 3000 K                          | 80                        |
|            | LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 |                             |                       |                                 |                           |            | LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB 60  |                             |                       |                                 |                           |
| 18203500   | BGP704                            | 150° - 43° x 67°            | 830                   | 3000 K                          | 80                        | 18198400   | BGP703                               | 154° - 31° x 54°            | 740                   | 4000 K                          | 70                        |
|            | LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 |                             |                       |                                 |                           |            | LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60    |                             |                       |                                 |                           |
| 10403700   | BGP705                            | 70° x 37°                   | 740                   | 4000 K                          | 70                        | 18199100   | BGP703                               | 150° - 43° x 67°            | 830                   | 3000 K                          | 80                        |
|            | LED150-4S/740 DM11                |                             |                       |                                 |                           |            | LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB    |                             |                       |                                 |                           |

Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Lichtstrom | Optiktyp im Außenbereich                  |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | 728 lm     | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | 3'600 lm   | Mittlere Lichtverteilung 10               |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | 4'500 lm   | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | 5'400 lm   | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 | 3'600 lm   | Mittlere Lichtverteilung 10               |
| 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO    | 4'500 lm   | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60  | 5'400 lm   | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60  | 3'600 lm   | Mittlere Lichtverteilung 10               |
| 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | 12'740 lm  | Mittlere Lichtverteilung 50               |
| 05975700   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 | 17'850 lm  | Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10 |

| Order Code | Full Product Name                        | Lichtstrom | Optiktyp im Außenbereich                  |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 05976400   | BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   | 10'920 lm  | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 18202800   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | 12'740 lm  | Mittlere Lichtverteilung 50               |
| 18203500   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 | 17'850 lm  | Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10 |
| 10403700   | BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ | 13'500 lm  | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 10404400   | BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB  | 26'700 lm  | Mittlere Lichtverteilung 11               |
| 05970200   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | 10'800 lm  | Mittlere Lichtverteilung 50               |
| 05971900   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB  | 8'600 lm   | Breitstrahlend 50                         |
| 18198400   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | 10'800 lm  | Mittlere Lichtverteilung 50               |
| 18199100   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB | 8'600 lm   | Breitstrahlend 50                         |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name                        | Systemleistung |
|------------|------------------------------------------|----------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | 6.1 W          |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | 25 W           |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | 40.5 W         |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | 38 W           |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 | 25 W           |
| 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO    | 40.5 W         |
| 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60  | 38 W           |
| 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60  | 25 W           |
| 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | 83 W           |
| 05975700   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 | 166 W          |

| Order Code | Full Product Name                        | Systemleistung |
|------------|------------------------------------------|----------------|
| 05976400   | BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   | 91 W           |
| 18202800   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | 83 W           |
| 18203500   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 | 166 W          |
| 10403700   | BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ | 87 W           |
| 10404400   | BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB  | 174 W          |
| 05970200   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | 74 W           |
| 05971900   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB  | 79 W           |
| 18198400   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | 74 W           |
| 18199100   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB | 79 W           |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name                        | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|------------------------------------------|---------|---------------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 05975700   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 | Ja      | 30%                 |

| Order Code | Full Product Name                        | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|------------------------------------------|---------|---------------------|
| 05976400   | BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 18202800   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 18203500   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 | Ja      | 30%                 |
| 10403700   | BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 10404400   | BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 05970200   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 05971900   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 18198400   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 18199100   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB | Nein    | Nicht anwendbar     |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name                        | Schlagfestigkeit (IK) |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | IK10                  |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | IK09                  |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | IK09                  |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | IK09                  |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 | IK09                  |
| 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO    | IK09                  |
| 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60  | IK09                  |
| 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60  | IK09                  |
| 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | IK09                  |
| 05975700   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 | IK10                  |

| Order Code | Full Product Name                        | Schlagfestigkeit (IK) |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 05976400   | BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   | IK09                  |
| 18202800   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | IK09                  |
| 18203500   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 | IK10                  |
| 10403700   | BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ | IK09                  |
| 10404400   | BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB  | IK09                  |
| 05970200   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | IK09                  |
| 05971900   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB  | IK09                  |
| 18198400   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | IK09                  |
| 18199100   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB | IK09                  |

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name                        | Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | -                                 |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | -                                 |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | -                                 |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | 0.005 %                           |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 | 0.005 %                           |
| 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO    | 0.005 %                           |
| 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60  | -                                 |
| 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60  | -                                 |
| 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | 0.005 %                           |
| 05975700   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 | 0.005 %                           |


| Order Code | Full Product Name                        | Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 05976400   | BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   | 0.005 %                           |
| 18202800   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | -                                 |
| 18203500   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 | -                                 |
| 10403700   | BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ | 0.005 %                           |
| 10404400   | BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB  | 0.005 %                           |
| 05970200   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | 0.005 %                           |
| 05971900   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB  | 0.005 %                           |
| 18198400   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | -                                 |
| 18199100   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB | -                                 |

Produktdaten


| Order Code | Full Product Name                        | Produktfamiliencode |
|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 10583600   | BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P     | BGP701              |
| 10584300   | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 | BGP701              |
| 10585000   | BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG | BGP701              |
| 05966500   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 | BGP702              |
| 05967200   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 | BGP702              |
| 05968900   | BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO    | BGP702              |
| 18194600   | BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60  | BGP702              |
| 18195300   | BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60  | BGP702              |
| 05974000   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | BGP704              |
| 05975700   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 | BGP704              |

| Order Code | Full Product Name                        | Produktfamiliencode |
|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 05976400   | BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO   | BGP704              |
| 18202800   | BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | BGP704              |
| 18203500   | BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 | BGP704              |
| 10403700   | BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ | BGP705              |
| 10404400   | BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB  | BGP705              |
| 05970200   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60  | BGP703              |
| 05971900   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB  | BGP703              |
| 18198400   | BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60 | BGP703              |
| 18199100   | BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB | BGP703              |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP704I - 910925866542




Polar Normal (separate) - BGP702I - 910925866535




Polar Normal (separate) - BGP703I - 910925866538


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP702I -  
910925866536




Polar Normal (separate) - BGP702I -  
910925866534




Polar Normal (separate) - BGP703I -  
910925866539




Polar Normal (separate) - BGP704I -  
910925866543




Polar Normal (separate) - BGP704I -  
910925866544




Polar Normal (separate) - BGP705I -  
910925867142



Polar Normal (separate) - BGP701I -  
910925867326




Polar Normal (separate) - BGP705I -  
910925867143



Polar Normal (separate) - BGP701I -  
910925867324

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP701I -  
910925867325

