



Luma gen2 : la norme en matière d'éclairage routier redéfinie, avec des options de performance ultra-efficaces

Luma gen2

Luma gen2 est la nouvelle génération de la famille de luminaires à LED Luma, entièrement optimisée pour accompagner à long terme vos projets d'éclairage et d'innovation. Tout en conservant les caractéristiques de conception distinctives de la première génération, Luma gen2 exploite les technologies les plus récentes grâce à son architecture System Ready parée pour le futur, à l'utilisation de sa plateforme optimisée LEDGine-O garantissant les meilleures performances d'éclairage dans une large gamme d'applications. La gamme offre également une plus grande facilité d'entretien. Outre la facilité et la rapidité d'installation accrues, Service tag vous donne accès à toutes les documentations pertinentes sur site. De plus, le passage de câble a été repensé et l'accès aux composants de la platine appareillage est facilité par un accès par-dessus, sans outil. Luma gen2 offre également les dernières options de connectivité et de gradation. De plus, grâce à l'interface System Ready, cette solution peut être associée à des systèmes de gestion de l'éclairage tels qu'Interact City ou aux innovations en matière de capteurs existantes et à venir. Luma gen2 a été conçu pour optimiser et simplifier la réparation des pièces de rechange et le travail de maintenance grâce à la nouvelle platine appareillage "Plug & Play" GearFlex, contenant tous les composants électriques dans un boîtier facile à manipuler et accessible dans le luminaire. Conscients de l'impact de la lumière sur l'environnement et la biodiversité, nous avons également doté Luma gen2 de

recettes lumineuses dédiées qui respectent l'écosystème des chauves-souris ou préservent le ciel nocturne.

Avantages

- Maintenance et réparation des pièces de rechange faciles grâce au boîtier appareillage dédié GearFlex
- Efficacité et performances d'éclairage optimales pour une large gamme d'applications
- Paré pour le futur grâce au connecteur SR (System Ready)
- Le luminaire est également équipé d'optiques dédiées qui : 1) respectent l'écosystème des chauves-souris 2) préservent le ciel nocturne et réduisent la pollution lumineuse
- Il est doté de l'application Service tag, un système d'identification reposant sur un code QR grâce auquel chaque luminaire correspond à un identifiant unique. L'application fournit également des informations relatives à la maintenance, à l'installation et aux pièces détachées.

Fonctions

- Boîtier appareillage GearFlex dédié permettant une maintenance plus rapide, plus sûre et sans outil
- Nouveau passage de câble pour une installation facile
- Peut être connecté au logiciel de télégestion d'éclairage Interact City
- Peut être associé à des systèmes et capteurs de gestion d'éclairage tiers
- Inclinaison avec une précision de 2,5 degrés
- Efficacité pouvant atteindre 155 lm/W
- Choix de plus de 40 distributions lumineuses différentes et coupes-flux arrière internes
- Optimisation supplémentaire du niveau de flux grâce à Philips L-Tune
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en option
- Large gamme de flux lumineux, de 1 000 à 55 000 lm

Application






- Autoroutes, grands axes interurbains, boulevards et avenues, ronds-points, passages pour piétons
- Rues résidentielles, rues latérales, places, parcs et voies piétonnes, plaines de jeux
- Parkings, zones industrielles, stations-services, gares de triage, aéroports, ports, voies navigables

Versions



BGP701 Luma gen2 Nano Wattstopper SPP

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

BGP701 Luma gen2 Nano FG DPP



BGP701 Luma gen2 Nano Open2 DPP



Détails sur le produit

BGP705 Luma gen2 Large FG DPP



BGP705 Luma gen2 Large Open1
DPP



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre
Couleur du corps	Gris
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
10583600	BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P	LED8	1 unité
10584300	BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6	LED40	1 unité
10585000	BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG	LED50	1 unité
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	LED60	1 unité
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	LED40	1 unité
05968900	BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO	LED50	1 unité
18194600	BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60	LED60	1 unité
18195300	BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60	LED40	1 unité
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	LED140	1 unité
05975700	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3	LED210	1 unité
05976400	BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO	LED120	1 unité
18202800	BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	LED140	1 unité
18203500	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1	LED210	1 unité
10403700	BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/	LED150	1 unité
10404400	BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB	LED300	3 unités
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	LED120	1 unité
05971900	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB	LED100	1 unité
18198400	BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	LED120	1 unité
18199100	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB	LED100	1 unité

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
Order Code	Full Product Name				
10583600	BGP701	70° x 37°	740 blanc	4000 K	70
	LED8-4S/740		neutre		
	DM11 FG GR				
	42/60P				
10584300	BGP701	73° x 44°	740 blanc	4000 K	70
	LED40-4S/740		neutre		
	DM10 GF SRT SRB				
	42/6				
10585000	BGP701 LW10	70° x 37°	830 blanc	3000 K	80
	LED50-4S/830		chaud		
	DM11 GF CTGO-				
	DG				
05966500	BGP702	70° x 37°	740 blanc	4000 K	70
	LED60-4S/740		neutre		
	DM11 GF SRT SRB				
	60/7				
05967200	BGP702	73° x 44°	740 blanc	4000 K	70
	LED40-4S/740		neutre		
	DM10 GF SRT SRB				
	60/7				
05968900	BGP702 LW10	70° x 37°	830 blanc	3000 K	80
	LED50-4S/830		chaud		
	DM11 GF CTGO				
18194600	BGP702	70° x 37°	740 blanc	4000 K	70
	LED60-4S/740		neutre		
	DM11 PGR SRT				
	SRB 60				
18195300	BGP702	73° x 44°	740 blanc	4000 K	70
	LED40-4S/740		neutre		
	DM10 PGR SRT				
	SRB 60				
05974000	BGP704	154° - 31° x 54°	740 blanc	4000 K	70
	LED140-4S/740		neutre		
	DM50 GF SRT				
	SRB 60				
05975700	BGP704	150° - 43° x 67°	830 blanc	3000 K	80
	LED210-4S/830 II		chaud		
	DX10 GF D18				
	DDF3				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

		Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
Order Code	Full Product Name		
10583600	BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P	728 lm	Distribution semi-intensive 11

		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
Order Code	Full Product Name				
05976400	BGP704 LW10	70° x 37°	830 blanc	3000 K	80
	LED120-4S/830		chaud		
	DM11 GF CTGO				
18202800	BGP704	154° - 31° x 54°	740 blanc	4000 K	70
	LED140-4S/740		neutre		
	DM50 PGR SRT				
	SRB 60				
18203500	BGP704	150° - 43° x 67°	830 blanc	3000 K	80
	LED210-4S/830 II		chaud		
	DX10 PGR DDF3				
	D1				
10403700	BGP705	70° x 37°	740 blanc	4000 K	70
	LED150-4S/740		neutre		
	DM11 GF SRT SRB				
	60/				
10404400	BGP705	70° x 37°	740 blanc	4000 K	70
	LED300-4S/740 II		neutre		
	DM11 GF SRT SRB				
05970200	BGP703	154° - 31° x 54°	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740		neutre		
	DM50 GF SRT				
	SRB 60				
05971900	BGP703	150° - 43° x 67°	830 blanc	3000 K	80
	LED100-4S/830 II		chaud		
	DW50 GF SRT				
	SRB				
18198400	BGP703	154° - 31° x 54°	740 blanc	4000 K	70
	LED120-4S/740		neutre		
	DM50 PGR SRT				
	SRB 60				
18199100	BGP703	150° - 43° x 67°	830 blanc	3000 K	80
	LED100-4S/830 II		chaud		
	DW50 PGR SRT				
	SRB				

		Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
Order Code	Full Product Name		
10584300	BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6	3'600 lm	Distribution semi-intensive 10

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	
			d'extérieur	
10585000	BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG	4'500 lm	Distribution semi-intensive 11	
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	5'400 lm	Distribution semi-intensive 11	
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	3'600 lm	Distribution semi-intensive 10	
05968900	BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO	4'500 lm	Distribution semi-intensive 11	
18194600	BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60	5'400 lm	Distribution semi-intensive 11	
18195300	BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60	3'600 lm	Distribution semi-intensive 10	
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	12'740 lm	Distribution semi-intensive 50	
05975700	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3	17'850 lm	Distribution ultra-extensive 10	
05976400	BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO	10'920 lm	Distribution semi-intensive 11	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
10583600	BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P	6.1 W
10584300	BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6	25 W
10585000	BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG	40.5 W
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	38 W
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	25 W
05968900	BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO	40.5 W
18194600	BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60	38 W
18195300	BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60	25 W
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	83 W
05975700	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3	166 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
10583600	BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P	Non	Non applicable
10584300	BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6	Non	Non applicable
10585000	BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG	Oui	Non applicable
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	Non	Non applicable
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
18202800	BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	12'740 lm	Distribution semi-intensive 50
18203500	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1	17'850 lm	Distribution ultra-extensive 10
10403700	BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/	13'500 lm	Distribution semi-intensive 11
10404400	BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB	26'700 lm	Distribution semi-intensive 11
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	10'800 lm	Distribution semi-intensive 50
05971900	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB	8'600 lm	Distribution extensive 50
18198400	BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	10'800 lm	Distribution semi-intensive 50
18199100	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB	8'600 lm	Distribution extensive 50

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
05976400	BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO	91 W
18202800	BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	83 W
18203500	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1	166 W
10403700	BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/	87 W
10404400	BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB	174 W
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	74 W
05971900	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB	79 W
18198400	BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	74 W
18199100	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB	79 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
05968900	BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO	Non	Non applicable
18194600	BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60	Non	Non applicable
18195300	BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60	Non	Non applicable
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	Non	Non applicable
05975700	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3	Oui	30%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
05976400	BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO	Non	Non applicable
18202800	BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	Non	Non applicable
18203500	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1	Oui	30%
10403700	BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/	Non	Non applicable
10404400	BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
10583600	BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P	IK10
10584300	BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6	IK09
10585000	BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG	IK09
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	IK09
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	IK09
05968900	BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO	IK09
18194600	BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60	IK09
18195300	BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60	IK09
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	IK09
05975700	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3	IK10

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
10583600	BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P	-
10584300	BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6	-
10585000	BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG	-
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	0.005 %
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	0.005 %
05968900	BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO	0.005 %
18194600	BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60	-
18195300	BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60	-
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	0.005 %
05975700	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3	0.005 %

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
10583600	BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P	BGP701
10584300	BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6	BGP701
10585000	BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG	BGP701
05966500	BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7	BGP702

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	Non	Non applicable
05971900	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB	Non	Non applicable
18198400	BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	Non	Non applicable
18199100	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
05976400	BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO	IK09
18202800	BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	IK09
18203500	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1	IK10
10403700	BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/	IK09
10404400	BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB	IK09
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	IK09
05971900	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB	IK09
18198400	BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	IK09
18199100	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB	IK09




Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
05976400	BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO	0.005 %
18202800	BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	-
18203500	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1	-
10403700	BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/	0.005 %
10404400	BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB	0.005 %
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	0.005 %
05971900	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB	0.005 %
18198400	BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	-
18199100	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
05967200	BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7	BGP702
05968900	BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO	BGP702
18194600	BGP702 LED60-4S/740 DM11 PGR SRT SRB 60	BGP702
18195300	BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60	BGP702

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
05974000	BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	BGP704
05975700	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3	BGP704
05976400	BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO	BGP704
18202800	BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	BGP704
18203500	BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1	BGP704
10403700	BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/	BGP705

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
10404400	BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB	BGP705
05970200	BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60	BGP703
05971900	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB	BGP703
18198400	BGP703 LED120-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60	BGP703
18199100	BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB	BGP703




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP704I - 910925866542

Polar Normal (separate) - BGP702I - 910925866535




Polar Normal (separate) - BGP703I - 910925866538



Polar Normal (separate) - BGP702I - 910925866536

Polar Normal (separate) - BGP702I - 910925866534

Polar Normal (separate) - BGP703I - 910925866539




Polar Normal (separate) - BGP704I - 910925866543


Polar Normal (separate) - BGP704I - 910925866544

Polar Normal (separate) - BGP705I - 910925867142


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP7011 - 910925867326



Polar Normal (separate) - BGP7051 - 910925867143



Polar Normal (separate) - BGP7011 - 910925867324



Polar Normal (separate) - BGP7011 - 910925867325

