



Připravte své město na budoucnost s DigiStreet

Systémová architektura DigiStreet, vyvinutá se záměrem dlouhodobého partnerství, vám umožňuje těžit z výhod dnešních připojených osvětlovacích systémů a současně město připravuje na budoucí inovace. Jeho dvě zásuvky umožňují přímé připojení k systému CityTouch a jsou také připraveny na připojení k budoucím inovacím IoT. Kromě toho je každé jednotlivé svítidlo jedinečně identifikovatelné díky aplikaci servisního štítku. Jednoduchým naskenováním kódu QR umístěného na vnitřní straně dveří sloupu získáte okamžitý přístup ke konfiguraci svítidla, což urychluje a usnadňuje údržbu a programování ve všech fázích životnosti svítidla. DigiStreet je také vybaven specializovanými světelnými spektry, které: 1) udržují optimální ekosystémy pro netopýry nebo 2) zachovávají tmavou noční oblohu.

Výhody

- Připraveno na budoucnost – svítidla je možné rozšířit nebo modernizovat hned po montáži nebo kdykoli později s novými CMS uzly a čidly a získat tak nové funkce
- Bohatá nabídka optických prvků odpovídajících mezinárodním profilům silnic a ulic
- Svítidla jsou označena servisním štítkem s QR kódem, díky němuž je každé svítidlo jedinečně identifikovatelné a který obsahuje informace o údržbě, montáži a náhradních dílech

Applications

- Dopravní komunikace a hlavní příjezdové silnice
- Městské oblasti a obytné čtvrti
- Městská centra a hlavní silnice
- Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody

Vlastnosti

- Snadná identifikace svítidla díky servisnímu štítku
- Vysoký měrný výkon – až 161 lm/W
- Výběr z více než 30 různých paprsků a různých vnitřních clon

- Ochrana proti rázům, 10 kV
- K dispozici je nástroj L-Tune


- Životnost až 100 000 hodin (L96 při Ta 25 °C)
- Vnitřní clona (volitelné)

Versions

Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760




Digistreet-BGP763-DP04



Digistreet-BGP761-DP07









Rozměrové výkresy



BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48

BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18



BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62

Detaily o výrobku

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif




Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif





Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Předřadník	EB [Elektronický]
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Počet světelných zdrojů	1

Mechanické a materiály

Barva těla	Tmavě šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09 [10 J]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Typ optického krytu	Ploché sklo

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadňkových jednotek
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	LED120	1 jednotka
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED159	1 jednotka
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	LED129	1 jednotka
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	LED169	1 jednotka
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	LED110	1 jednotka
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	LED180	1 jednotka
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	LED139	1 jednotka
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	LED170	1 jednotka
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	LED200	1 jednotka
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	LED210	1 jednotka
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED190	1 jednotka
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED220	1 jednotka
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	LED10	1 jednotka
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	LED12	1 jednotka
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	LED14	1 jednotka
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	LED16	1 jednotka
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	LED22	1 jednotka
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	LED30	1 jednotka
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	LED44	1 jednotka
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	LED49	1 jednotka
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED24	1 jednotka
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED44	1 jednotka
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	LED280	2 jednotky

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadňkových jednotek
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	LED300	2 jednotky
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	LED260	2 jednotky
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED340	2 jednotky
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	LED45	1 jednotka
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	LED74	1 jednotka
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	LED94	1 jednotka
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	LED109	1 jednotka
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	LED55	1 jednotka
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	LED84	1 jednotka
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	LED50	1 jednotka
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED79	1 jednotka
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	LED59	1 jednotka
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	LED90	1 jednotka
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	LED74	1 jednotka

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Barva světelného zdroje	Divergence světelného paprsku svítidla	Typ optiky, exteriéry
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10 800 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	53° x 71°	Úzký rozptyl 11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13 920 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	-	Střední rozptyl 70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11 830 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	160° - 42° x 54°	Střední vyzařování 11
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14 960 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	32° x 29°	Symetrické vyzařování 50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10 010 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	68° x 158°	Úzké vyzařování 10
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	150° - 43° x 67°	Velmi široké vyzařování 10
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12 740 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	160° - 42° x 54°	Střední vyzařování 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15 300 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	61° x 150°	Široké vyzařování 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	152° - 24° x 66°	Široké vyzařování 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18 060 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	106° x 86°	Velmi široké vyzařování 70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17 100 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	61° x 150°	Široké vyzařování 10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	61° x 150°	Široké vyzařování 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	157° - 33° x 55°	Střední vyzařování 10

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatič- nosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Barva světelného zdroje	Divergence svět- ného paprsku svítí- dla	Typ optiky, exteriéry
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1 092 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	160° - 42° x 54°	Střední vyzařování 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1 274 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	68° x 157°	Úzké vyzařování 10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1 456 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	53° x 71°	Úzký rozptyl 11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2 002 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	154° - 31° x 54°	Střední rozptyl 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	61° x 150°	Široké vyzařování 10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3 784 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	152° - 24° x 66°	Široké vyzařování 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	106° x 44°	Velmi široké vyzařování 70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2 070 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	157° - 33° x 55°	Střední vyzařování 10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3 827 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	157° - 33° x 55°	Střední vyzařování 10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21 360 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	61° x 150°	Široké vyzařování 10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25 200 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	152° - 24° x 66°	Široké vyzařování 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22 100 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	150° - 43° x 67°	Velmi široké vyzařování 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	61° x 150°	Široké vyzařování 10
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4 050 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	157° - 33° x 55°	Střední vyzařování 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 660 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	154° - 31° x 54°	Střední rozptyl 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8 084 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	150° - 43° x 67°	Velmi široké vyzařování 10
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9 790 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	157° - 33° x 55°	Střední vyzařování 10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5 096 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	68° x 157°	Úzké vyzařování 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7 392 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	32° x 29°	Symetrické vyzařování 50
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	160° - 42° x 54°	Střední vyzařování 11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 688 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	-	Střední rozptyl 70
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5 400 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	53° x 71°	Úzký rozptyl 11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	61° x 150°	Široké vyzařování 10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6 660 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	154° - 31° x 54°	Střední rozptyl 50

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	63 W	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Ano	Není k dispozici
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Ano	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Ne	Není k dispozici
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Ano	Není k dispozici
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Ne	Není k dispozici
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Ne	Není k dispozici
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Ne	Není k dispozici
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Ne	Není k dispozici
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Ne	Není k dispozici
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Ano	Není k dispozici
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Ano	Není k dispozici
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Ne	Není k dispozici
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici


Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Ne	Není k dispozici
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Ano	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Ano	50%
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Ne	Není k dispozici
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Ne	Není k dispozici
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Ne	Není k dispozici
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Ano	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Ne	Není k dispozici
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Ano	Není k dispozici
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Ano	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Ano	Není k dispozici
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Ne	Není k dispozici
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Ano	Není k dispozici

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761


Polar normal diagrams




BGP762I - 910925866229




BGP761I - 910925866232




BGP763I - 910925866249




BGP762I - 910925866228




BGP763I - 910925866251




BGP762I - 910925866220




BGP762I - 910925866221




BGP762I - 910925866246




BGP760I - 910925863554




BGP760I - 910925863567




BGP760I - 910925863563




BGP760I - 910925863566




BGP760I - 910925863560




BGP760I - 910925864083




BGP761I - 910925866230




BGP761I - 910925866238




BGP763I - 910925866250




BGP761I - 910925866233




BGP762I - 910925866224




BGP761I - 910925866235




BGP761I - 910925866241




BGP762I - 910925866222




BGP761I - 910925866234




BGP762I - 910925866247




BGP762I - 910925866252




BGP763I - 910925866248




BGP762I - 910925866226




BGP761I - 910925866239




BGP761I - 910925866240




BGP762I - 910925866245




BGP760I - 910925863556




BGP760I - 910925863557



BGP760I - 910925863555



BGP760I - 910925864084



BGP761I - 910925866231