



Gør din by klar til fremtiden med DigiStreet

DigiStreet

Med DigiStreets systemparate arkitektur, der er udviklet til at være din partner i mange år, kan du i dag nyde godt af fordelene ved forbundne belysningsystemer, og samtidig gøre byen klar til kommende innovationer! De to fatninger giver mulighed for direkte tilslutning til Philips CityTouch-systemet og er også parate til tilslutning til fremtidige innovationer af IoT. Derudover kan ethvert armatur nemt identificeres takket være Philips Service Tag. Når der scannes en QR-kode, som er anbragt på indersiden af stolpeøren, får du øjeblikkelig adgang til konfiguration af armaturet, hvilket gøre betjening i form af vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere, uanset hvor armaturet befinder sig i sin levetid.

Fordele

- Forberedt til fremtiden: Det er nemt at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner, umiddelbart efter installationen eller senere.
- Stort udvalg af linseoptikker, der passer til internationale gader og vejes former
- Produktidentifikation af armaturet: Nem og hurtig vedligeholdelse takket være Philips Service Tag.
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele.

Funktioner

- Nem identifikation af armaturet takket være Philips Service Tag
- Højeffektiv, op til 161 lm/W
- Udvalg af over 30 forskellige stråler og indvendige gitre
- Sikring mod spændingsudsving, 10 kV
- L-tune-værktøj tilgængeligt
- Levetid 100.000 timer @ L90B10
- Indvendigt gitter (valgfrit)

Anvendelsesområder

- Trafikerede veje og hovedfærdselsveje
- By- og boligområder
- Bycentre og større gader
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange

Versions




Digistreet-BGP762-DP03




Digistreet-BGP763-DP04

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Oplysninger om produktet

Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Forkobling	Kode for	
			lampeserie	Antal forkoblingsenheder
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 enhed
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 enhed
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 enhed
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	-	LED49	1 enhed
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 enheder
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	LED55	1 enhed
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 enhed
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 enhed

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur		Farvegen (CRI)	Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur		Farvegivelses (CRI)
				(nom.)							(nom.)		
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 Neutral hvid	4000 K		70	910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 Neutral hvid	4000 K		70
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	830 Varm hvid	3000 K		80	910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	160° - 42° x 54°	740 Neutral hvid	4000 K		70
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	740 Neutral hvid	4000 K		70	910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 Varm hvid	3000 K		80
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	149° - 10° x 57°	740 Neutral hvid	4000 K		70	910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	740 Neutral hvid	4000 K		70

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal lyskilder		Optiktype til brug udendørs	Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal lyskilder		Optiktype til brug udendørs
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19.800 lm	-		Bred lysfordeling 10	910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4.263 lm	1		Lysfordeling, ekstra bred 70
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2.730 lm	1		Bred lysfordeling 10	910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	3.588 lm	-		Lysfordeling, middel 32

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktype til brug
		Lysstrøm	lyskilder	
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29.920 lm	-	Bred lysfordeling 10
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5.096 lm	-	Lysfordeling, middel 11

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Sikring mod spændingsudsving	
		Strømforbrug	(fælles/differentiel)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	29,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej	Ikke relevant
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nej	Ikke relevant
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nej	Ikke relevant
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Ja	50%

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Mørkegrå
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Mørkegrå
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Mørkegrå
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Grå

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Temperatur 650 °C, varighed 5 s

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktype til brug
		Lysstrøm	lyskilder	
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4.550 lm	-	Lysfordeling, middel 11
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8.100 lm	-	Bred lysfordeling 10

Order Code	Full Product Name	Sikring mod spændingsudsving	
		Strømforbrug	(fælles/differentiel)
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej	Ikke relevant
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Ja	Ikke relevant
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Ja	Ikke relevant
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nej	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Mørkegrå
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Mørkegrå
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Mørkegrå
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Mørkegrå

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	-

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-




Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	BGP760

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863563




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866241

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925868855

