



Gør din by klar til fremtiden med DigiStreet

DigiStreet

Den systemklare arkitektur i DigiStreet er udviklet med det formål at blive din langsigtede partner, så den giver dig mulighed for at nyde fordelene ved intelligente belysningsystemer, der findes i dag, og gør samtidig også byen klar til de innovationer, der kommer. Dens to stikkontakter giver dig mulighed for at oprette direkte forbindelse til CityTouch-systemet og er også forberedt til at forbinde dig med fremtidige innovationer inden for IoT. Hvert enkelt armatur er desuden let at identificere ved hjælp af Service-tagget. Når der scannes en QR-kode, som er anbragt på indersiden af mastedøren, får du omgående adgang til armaturets konfiguration, som gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere, uanset hvilket trin i armaturets levetid, det befinder sig på. DigiStreet er også udstyret med dedikerede lysopskrifter, der: 1) opretholder optimale økosystemer for flagermus og 2) bevarer en mørk nattehimmel.

Fordele

- Forberedt til fremtiden: Det er nemt at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner, umiddelbart efter installationen eller senere.
- Stort udvalg af linseoptikker, der passer til internationale gader og vejes former
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele

Funktioner

- Nem armaturidentifikation takket være Service-tagget
- Højeffektiv med op til 161 lm/W
- Der kan vælges mellem over 30 forskellige strålevinkler og indvendige gitter
- Sikring mod spændingsudsving, 10 kV
- L-tune-værktøj tilgængeligt
- Levetid op til 100.000 timer ved L96 og Tq +25°C
- Indvendigt gitter (valgfrit)

Anvendelsesområder

- Trafikerede veje og hovedfærdselsårer
- By- og boligområde
- Bycentre og større gader
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange

Versions




Digistreet-BGP762-DP03




Digistreet-BGP763-DP04

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif




Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Oplysninger om produktet

Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Forkobling	Kode for	
			lamperiserie	Antal forkoblingsenheder
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 enhed
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 enhed
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 enhed
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	-	LED49	1 enhed
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 enheder
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 enhed
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 enhed

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full		Korreleret			Order Code	Full		Korreleret		
	Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lyskilde	farvetemperatur (nom.)	Farvegen (CRI)		Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lyskilde	farvetemperatur (nom.)	Farvegen (CRI)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 Neutral hvid	4000 K	70	910925866251	7042 MSP CLO-DD	61° x 150°	740 Neutral hvid	4000 K	70
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	830 Varm hvid	3000 K	80	910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 Varm hvid	3000 K	80
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	740 Neutral hvid	4000 K	70	910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	740 Neutral hvid	4000 K	70
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32	149° - 10° x 57°	740 Neutral hvid	4000 K	70						

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal		Optiktype til brug udendørs	Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal		Optiktype til brug udendørs
			lyskilder	lysforbrug					lyskilder	lysforbrug	
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19.800 lm	-	-	Bred lysfordeling 10	910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29.920 lm	-	-	Bred lysfordeling 10
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2.730 lm	1	-	Bred lysfordeling 10	910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4.550 lm	-	-	Lysfordeling, middel 11
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4.263 lm	1	-	Lysfordeling, ekstra bred 70	910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8.100 lm	-	-	Bred lysfordeling 10
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	3.588 lm	-	-	Lysfordeling, middel 32						

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	29,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej	Ikke relevant
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nej	Ikke relevant
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nej	Ikke relevant
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Ja	50%

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej	Ikke relevant
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Ja	Ikke relevant
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nej	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Mørkegrå
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Mørkegrå
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Mørkegrå
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Grå

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Mørkegrå
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Mørkegrå
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Mørkegrå

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrædstest
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Temperatur 650 °C, varighed 5 s


Order Code	Full Product Name	Glødetrædstest
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	-
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	BGP760

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863563



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866241



Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252

