PHILIPS

Lighting



Prepara tu ciudad para el futuro con DigiStreet

DigiStreet

Desarrollada con el propósito de convertirse en tu socia a largo plazo, la arquitectura preparada para el sistema de DigiStreet te permite disfrutar ya de las ventajas de los sistemas de iluminación conectados y preparar la ciudad para futuras innovaciones. Sus dos conectores te permiten establecer una conexión directa con el sistema Philips CityTouch y, además, está preparada para la conexión a las futuras innovaciones de IoT. Además, la aplicación Philips Service tag permite identificar de manera única cada luminaria individual. Con solo escanear un código QR, que se encuentra en el interior de la puerta de la columna, obtendrá acceso inmediato a la configuración de la luminaria, lo que facilita y acelera las operaciones de mantenimiento y programación sin que importe en qué etapa de su vida útil se encuentre la luminaria.

Beneficios

- Estar preparado para el futuro facilita las actualizaciones, directamente tras la instalación o más adelante, con futuros nodos CMS y sensores que hagan posible nuevas funcionalidades
- Gran disponibilidad de ópticas para ajustarse a las geometrías de calles y carreteras internacionales
- Identificación de luminarias in situ para hacer más fácil y rápido el mantenimiento con Philips Service tag

Características

- Fácil identificación de luminarias gracias a
- Alta eficiencia de hasta 130 lm/W
- Gran número de ópticas disponibles
- Protección contra sobretensiones, 10 kV
- Herramienta L-tune disponible
- Vida útil de 100.000 en L90B10 o superior
- Paralumen interior(opcional)

Aplicaciones

- Vías de circulación y carreteras de acceso principales
- Áreas urbanas y residenciales
- Centros urbanos y calles principales
- Carriles bici, sendas y cruces peatonales

Versions





Digistreet-BGP762-DP03





Digistreet-BGP763-DP04


Plano de dimensiones















Plano de dimensiones



Información general

Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	Sí

Datos técnicos de la luz

Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Ratio de potencia lumínica ascendente	0

Controles y regulación

Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Gris oscuro

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK09
Código de protección de entrada	IP66

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas	Número de unidades de equipo	Código de gama de producto	Service tag
15039300	BGP762 LED220/740 I DW50 DGR D9 62 S	LED220	1 unidad	BGP762	Sí
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED24	1 unidad	BGP760	-
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED44	1 unidad	BGP760	-
15040900	BGP763 LED340/740 I DW50 DGR D9 62 S	LED340	2 unidades	BGP763	Sí

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
15039300	BGP762 LED220/740 I DW50 DGR D9 62 S	152° - 25° x 66°	18.920 lm	Distribución ancha 50
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	2.070 lm	Distribución media 10

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	3.827 lm	Distribución media 10

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
15040900	BGP763 LED340/740 I DW50 DGR D9 62 S	152° - 25° × 66°	28.560 lm	Distribución media 50

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
15039300	BGP762 LED220/740 I DW50 DGR D9 62 S	126 W
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W
15040900	BGP763 LED340/740 I DW50 DGR D9 62 S	196 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
15039300	BGP762 LED220/740 I DW50 DGR D9 62 S	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común
15040900	BGP763 LED340/740 I DW50 DGR D9 62 S	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
15039300	BGP762 LED220/740 I DW50 DGR D9 62 S	No aplicable
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50%
15040900	BGP763 LED340/740 I DW50 DGR D9 62 S	No aplicable

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864083

Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864084

Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925867852

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925867851

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.